

Câble DisplayPort 1.2 de 30cm - Câble DP Certifié VESA 4Kx2K Ultra HD - Câble Court DP à DP pour Moniteur - Cordon d'Affichage/Vidéo DP Mince - Connecteurs DP Verrouillables

N° de produit: DISPLPORT1L



Le câble 30 cm DisplayPort 1.2 DISPLPORT1L avec verrouillage constitue une connexion sûre entre vos périphériques DisplayPort et offre une performance plus élevée que les câbles HDMI® ou Dual Link DVI.

Le câble DP prend en charge des résolutions élevées jusqu'à 4k x 2k (4096 x 2160) à 60 Hz avec une bande passante HBR2 maximale de 21,6 Gb/s. Ce câble prend également en charge le flux MST (Multi-Stream) pour plusieurs écrans installés en série et offre un support audio en option.

Le câble court DisplayPort de 30 cm est idéal pour les applications mobiles, comme pour connecter votre ordinateur portable à un écran. Il constitue une solution portable, qui en fait un accessoire parfait pour les ordinateurs portables.

Le DISPLPORT1L bénéficie d'une fiabilité garantie et pour assurer que le contenu protégé de façon numérique s'affiche correctement grâce à des capacités HDCP et DPCP.

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Connexion d'un écran DisplayPort à un PC ou une autre source DisplayPort

## Spécifications techniques

- **CÂBLE HAUTE PERFORMANCE** : Câble DP v1.2 certifié VESA de 30cm prend en charge la 4Kx2K (3840x2400p 60Hz), une bande passante de 21,6Gbps, HBR2, 8 canaux audio, MST , GTC pour une synchronisation précise des canaux audio et 3D stéréo (2560x1600p 120Hz)
- **CONCEPTION FIABLE** : Connecteurs ABS avec gaine et décharge de traction PVC empêchent les dommages dus à la flexion/utilisation brutale ; blindage EMI ; des connecteurs DP à verrouillage empêchent toute déconnexion accidentelle
- **FABRICATION DE QUALITÉ** : Fil de 28 AWG avec connecteurs plaqués or pour une intégrité et une fiabilité accrues du signal ; blindage EMI supérieur avec feuille d'Al-Mylar et tresse de cuivre pour une meilleure qualité A/V ; rétrocompatible avec DP 1.1
- **APPLICATIONS** : Idéal pour la maison/bureaux/salles de réunion/classe ; fonctionne avec vos stations de travail équipées de CG FirePro™ S9000/7000, W8100/7100/5100 ou R5000 ; utilisation avec des moniteurs 1080p/UHD/4K, un projecteur ou un grand écran
- **CARACTÉRISTIQUES** : 30cm | Noir | DisplayPort v1.2 | DP à verrouillage M/M | 28 AWG | Gaine du câble en PVC, coque du connecteur en ABS | Blindage : Feuille Al-Mylar avec tresse | Protocoles : HBR 2, MST, GTC | Garantie à vie

---

### Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Nombre de conducteurs	19
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Résistance au feu	Homologué CMG (usage général)

---

### Connecteur(s)

Connecteur A	1 - DisplayPort (20 broches)
Connecteur B	1 - DisplayPort (20 broches)

---

### Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
---------	------

Calibre du fil	28 AWG
Longueur de câble	1.0 ft [0.3 m]
Dia. ext. du câble	0.3 in [6.5 mm]
Longueur du produit	12.0 in [30.5 cm]
Largeur du produit	0.8 in [2.1 cm]
Hauteur du produit	2.7 in [6.8 cm]
Poids du produit	1.6 oz [46.0 g]

---

Informations  
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	6.3 in [15.9 cm]
Package Width	5.0 in [12.7 cm]
Package Height	0.7 in [1.8 cm]
Poids brut	1.6 oz [46.0 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble verrouillable DisplayPort 30 cm
-----------------------	---

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis