

Cavo DisplayPort 1.2 da 30 cm - Cavo DisplayPort certificato VESA $4K \times 2K$ Ultra HD - Cavo DP a DP corto per monitor - Cavo video DP sottile - Connettori DP a scatto

ID prodotto: DISPLPORT1L



Il cavo DisplayPort 1.2 da 30 cm DISPLPORT1L con latching offre un collegamento sicuro tra i dispositivi dotati di DisplayPort ed è in grado di fornire prestazioni superiori rispetto a HDMI® o DVI Dual Link.

Il cavo DP supporta risoluzioni elevate fino a $4k \times 2k$ (4096×2160) @ 60Hz con una larghezza di banda HBR2 massima di 21,6 Gbps. Il cavo supporta inoltre il Multi-Stream (MST) per il collegamento a margherita di più monitor e fornisce il supporto audio opzionale.

Il cavo DisplayPort corto da 30 cm è ideale per le applicazioni mobili, ad esempio per il collegamento del laptop a un monitor e fornisce una soluzione portatile che lo rende ideale da trasportare come accessorio per laptop.

Il cavo DISPLPORT1L assicura che i contenuti digitalmente protetti vengano visualizzati correttamente grazie alla funzione HDCP e DPCP.

Certificazioni, report e compatibilità







Applicazioni

• Consente il collegamento di un monitor DisplayPort a un'altra sorgente DisplayPort o al PC



Caratteristiche

- HIGH PERFORMANCE CABLE: This 1ft (30cm) VESA Certified DisplayPort v1.2 cable supports 4K x 2K (3840x2400p 60Hz), 21.6 Gbps bandwidth, HBR2, 8Ch Audio, Multi-Stream Transport (MST), GTC for precise audio channel timing & 3D Stereo (2560x1600p 120Hz)
- RELIABLE DESIGN: Durable ABS connectors with flexible PVC strain relief & jacket prevents fraying/damage due to bending or rough usage; Metal connector sub-structure provides EMI shielding; Latching DP connectors prevent accidental disconnection
- QUALITY CONSTRUCTION: 28AWG wire with gold-plated connectors for improved signal integrity and reliability; Superior EMI shielding with Al-Mylar foil and copper braid provides higher quality video and audio; Backwards compatible with DP 1.1
- APPLICATIONS: Ideal for home/offices/boardrooms/conference rooms/classrooms; works with your professional workstations with FirePro™ S9000/7000, W8100/7100/5100 or R5000 graphic cards; Use with 1080p/UHD/4K monitors, projector or large display

• Progettato e prodotto secondo gli standard DisplayPort 1.2

Hardware		
	Norme di garanzia	Lifetime
	Numero di conduttori	19
	Placcatura connettori	Nichel
	Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
	Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia
	Classe di resistenza al fuoco	Classe CMG (uso generale)
Connettore/i		
	Connettore A	1 - DisplayPort (20 pin)
	Connettore B	1 - DisplayPort (20 pin)
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Colore Diametro filo	Nero 28 AWG





	OD cavo	0.3 in [6.5 mm]
	Lunghezza prodotto	12.0 in [30.5 cm]
	Larghezza prodotto	0.8 in [2.1 cm]
	Altezza prodotto	2.7 in [6.8 cm]
	Peso prodotto	1.6 oz [46.0 g]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	6.3 in [15.9 cm]
	Larghezza del Pacco	5.0 in [12.7 cm]
	Altezza del Pacco	0.7 in [1.8 cm]
	Peso spedizione (confezione)	1.6 oz [46.0 g]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Cavo DisplayPort con scatto 30 cm
Informazioni sulla garanzia		
-	Warranty	A vita

^{*} L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.