

Cable de 6m para Monitor DisplayPort DP con Seguro - Macho a Macho

ID del Producto: DISPLPORT20L



El Cable DisplayPort de 6 metros, DISPLPORT20L soporta un máximo de ancho de banda de hasta 10,8 Gbps, ofrece mayor rendimiento que cualquier otro cable HDMI o DVI de enlace dual y permite aplicaciones multimedia de última generación con una resolución máxima de WQXGA (2560 x 1600).

El cable dispone de conectores provistos de un mecanismo de cierre con seguro, y soporta conectividad de visualización de doble vía y audio (opcional).

Al ser fabricado con blindaje de Aluminio-Mylar y con cable de cobre puro de calibre 26 AWG, este cable elimina virtualmente toda interferencia causada por campos electromagnéticos, al tiempo que mantiene la integridad de la señal sin degradar la calidad de la misma.

Este Cable DisplayPort de 6 metros es compatible con HDCP y FPD, lo que asegura una correcta visualización de medios con contenido protegido digitalmente en la pantalla conectada.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Permite conectar a una pantalla DisplayPort ® a una PC u otra fuente DisplayPort

Características

- **HIGH PERFORMANCE CABLE:** This 20ft (6m) DisplayPort to DisplayPort cable supports 2K (2560x1440p) 30Hz, Full HD (1920x1200p) 60Hz, 10.8 Gbps bandwidth, Multi-Stream Transport (MST), 5.1, 7.1 Audio Channel, GTC for precise audio channel timing & 3D Stereo
- Diseñado y fabricado conforme a los estándares DisplayPort®
- Soporta el estándar DPCP (DisplayPort Content Protection) y HDCP
- **APPLICATIONS:** Ideal for home/offices/boardrooms/conference rooms/classrooms; works with your professional workstations with FirePro™ S9000/7000, W8100/7100/5100 or R5000 graphic cards; Use with 1080p/UHD/4K monitors, projector or large display
- **SPECS:** 20 ft (6 m) | Black | DisplayPort v1.0 | DP Latching Male to Male | 26 AWG | PVC cable jacket, ABS connector shell | Shield: Al-Mylar foil with Braid | Protocols: MST, GTC | Lifetime Warranty

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	19
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Grado de Inflamabilidad	Clasificación CMG (uso general)

Conector(es)

Conector A	1 - DisplayPort (20 pines)
Conector B	1 - DisplayPort (20 pines)

Características Físicas

Color	Negro
Estilo de Conector	Mecanismo de Bloqueo
Calibre del Conductor	26 AWG (0.404 mm)
Longitud del Cable	20.0 ft [6.1 m]

Cable OD	0.3 in [8.5 mm]
Longitud del Producto	20.0 ft [6.1 m]
Ancho del Producto	0.8 in [2.0 cm]
Altura del Producto	0.4 in [1.1 cm]
Peso del Producto	15.9 oz [450.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	7.4 in [18.7 cm]
Ancho de la Caja	9.8 in [25.0 cm]
Altura de la Caja	1.6 in [4.1 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.0 lb [0.5 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - 20 ft DisplayPort® Cable with Latches - M/M
---------------------	---

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.