

Câble DisplayPort de 7m - 2560x1440p - Câble DisplayPort à DP - Câble DP à DP pour Moniteur - Cordon Vidéo/Affichage DP - Connecteurs DP à Verrouillage - HDCP & DPCP

N° de produit: DISPLPORT25L



Le câble DisplayPort® DISPLPORT25L de 7,6 m fournit une connexion entre une source DisplayPort et un écran DisplayPort à une distance maximale de 7,6 m, sans perte de qualité de signal. Cela correspond presque au double de la distance maximale standard d'une connexion DisplayPort, qui s'élève normalement à 4,8 m. Son fil de cuivre pur 0,14 mm² et son blindage en aluminium et en mylar contribuent à éliminer les interférences EMI et RFI. Offrant une bande passante maximale de 10,8 Gb/s, le DISPLPORT25L fournit des performances supérieures aux technologies HDMI® et DVI à liaisons doubles et prend en charge les applications multimédia de nouvelle génération avec une résolution maximale atteignant WQXGA (2560 × 1600).

Les petits connecteurs à verrouillage à l'échelle USB de ce câble DisplayPort offrent une connectivité d'affichage bidirectionnelle et une prise en charge audio en option.

Le câble DisplayPort DISPLPORT25L est compatible HDCP et DPCP, ce qui garantit que les contenus protégés numériquement s'affichent correctement sur votre écran connecté.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Connexion d'un écran DisplayPort® à un PC ou à une autre source DisplayPort

Spécifications techniques

- Connecteurs verrouillables moulés avec décharge de traction
- CONCEPTION FIABLE : Connecteurs ABS avec gaine et décharge de traction PVC empêchent les dommages dus à la flexion/utilisation brutale ; blindage EMI ; des connecteurs DP à verrouillage empêchent toute déconnexion accidentelle
- FABRICATION DE QUALITÉ : Fil de 26 AWG avec connecteurs plaqués or pour une intégrité et une fiabilité accrues du signal ; blindage EMI supérieur avec feuille d'Al-Mylar et tresse de cuivre pour une meilleure qualité A/V ; rétrocompatible avec DP 1.1
- APPLICATIONS : Idéal pour la maison/bureaux/salles de réunion/classe ; fonctionne avec vos stations de travail équipées de CG FirePro™ S9000/7000, W8100/7100/5100 ou R5000 ; utilisation avec des moniteurs 1080p/UHD/4K, un projecteur ou un grand écran
- CARACTÉRISTIQUES : 7m | Noir | DisplayPort v1.0 | DP à verrouillage M/M | 26 AWG | Gaine du câble en PVC, coque du connecteur en ABS | Blindage : Feuille Al-Mylar avec tresse | Protocoles : MST, GTC | Garantie à vie

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Nombre de conducteurs	19
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Résistance au feu	Homologué CMG (usage général)

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - DisplayPort (20 broches)
Connecteur B	1 - DisplayPort (20 broches)

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Style de connecteur	A verrouillage

Calibre du fil	26 AWG (0.404 mm)
Longueur de câble	25.0 ft [7.6 m]
Dia. ext. du câble	0.3 in [8.5 mm]
Longueur du produit	25.0 ft [7.6 m]
Largeur du produit	0.8 in [2.1 cm]
Hauteur du produit	0.6 in [1.5 cm]
Poids du produit	1.3 lb [0.6 kg]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	8.3 in [21.0 cm]
Package Width	12.8 in [32.5 cm]
Package Height	1.7 in [4.3 cm]
Poids brut	1.3 lb [0.6 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble DisplayPort™ de 7,6m avec verrouillage - Mâle / Mâle
-----------------------	--

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis