

Cable de 1m DisplayPort 1.2 - Cable DisplayPort 4K x 2K Ultra HD con Certificación VESA - Cable DP a DP para Monitor - Cable de Vídeo/Pantalla DP - DP con Pestillo

ID del Producto: DISPLPORT3L



## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Conexión de una pantalla DisplayPort a un PC u otra fuente DisplayPort

## Características

- **CABLE DE ALTO RENDIMIENTO:** Compatible con 4K x 2K (3840x2400p 60Hz), 21,6 Gbps de ancho de banda, HBR2, audio de 8 canales, transporte de flujos múltiples (MST), GTC para una sincronización precisa de los canales de audio y 3D estéreo (2560x1600p 120Hz)
- **DISEÑO FIABLE:** Conectores de ABS con cubierta y alivio de tensión de PVC flexible que evitan que se dañen debido a la flexión; la subestructura metálica del conector proporciona blindaje EMI; conectores con pestillo que evitan la desconexión accidental
- **CONSTRUCCIÓN DE CALIDAD:** Cable de 28AWG con conectores chapados en oro para mejorar la integridad de la señal; El blindaje EMI superior con lámina de Al-Mylar y trenzado de cobre proporciona una mayor calidad de vídeo y audio; Retrocompatible con DP 1.1

- **APLICACIONES:** Ideal para el hogar/oficina/aulas; funciona con sus estaciones de trabajo profesionales con tarjetas gráficas FirePro™ S9000/7000, W8100/7100/5100 o R5000; Utilizar con monitores 1080p/UHD/4K, proyector o pantalla grande
- **ESPECIFICACIONES:** 1m | Negro | DisplayPort v1.2 | DP Latching Male to Male | 28 AWG | Cubierta de cable de PVC, cubierta de conector de ABS | Blindaje: Lámina de Al-Mylar con trenzado | Protocolos: HBR 2, MST, GTC | Garantía de por vida

**Hardware**

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	19
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Grado de Inflamabilidad	Clasificación CMG (uso general)

**Rendimiento**

Resolución Digital Máxima	4k x 2k (4096 x 2160) @ 60Hz
---------------------------	------------------------------

**Conector(es)**

Conector A	1 - DisplayPort (20 pines)
Conector B	1 - DisplayPort (20 pines)

**Características Físicas**

Color	Negro
Estilo de Conector	Mecanismo de Bloqueo
Calibre del Conductor	28 AWG
Longitud del Cable	3.0 ft [0.9 m]
Cable OD	0.3 in [6.5 mm]
Longitud del Producto	37.0 in [94.0 cm]

Ancho del Producto 0.8 in [2.0 cm]

Altura del Producto 0.6 in [1.5 cm]

Peso del Producto 2.8 oz [79.0 g]

---

Información de la  
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 5.9 in [15.0 cm]

Ancho de la Caja 5.0 in [12.7 cm]

Altura de la Caja 1.2 in [3.1 cm]

Peso (de la Caja) del  
Envío 3.1 oz [88.0 g]

---

Contenido de la  
Caja

Incluido en la Caja 1 - 3 ft DisplayPort™ Cable with Latches - M/M

---

Información Acerca  
de la Garantía

Warranty

De Por Vida

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

