

Câble DisplayPort 1.2 de 1m - Câble DisplayPort Certifié VESA 4K x 2K Ultra HD - Câble DP à DP pour Moniteur - Cordon Vidéo/Affichage DP - Connecteurs DP à Verrouillage

N° de produit: DISPLPORT3L



The DISPLPORT3L 3ft DisplayPort™ 1.2 Cable with latches provides a secure, connection between your DisplayPort-equipped devices and is capable of providing higher performance than either HDMI® or dual link DVI.

The DP cable supports high resolutions of up to 4k x 2k (4096 x 2160) @ 60Hz with a maximum HBR2 bandwidth of 21.6 Gbps. The cable also supports Multi-Stream (MST) for daisy chaining multiple monitors and provides optional audio support.

The DISPLPORT3L is backed by StarTech.com's Lifetime Warranty, for guaranteed reliability and ensures that digitally protected content is displayed properly, with both HDCP and DPCP capability.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Connexion d'un écran DisplayPort à un PC ou une autre source DisplayPort

Spécifications techniques

- CÂBLE HAUTE PERFORMANCE : Câble DP v1.2 certifié VESA de 1m prend en charge la 4Kx2K

(3840x2400p 60Hz), une bande passante de 21,6Gbps, HBR2, 8 canaux audio, MST , GTC pour une synchronisation précise des canaux audio et 3D stéréo (2560x1600p 120Hz)

- **CONCEPTION FIABLE** : Connecteurs ABS avec gaine et décharge de traction PVC empêchent les dommages dus à la flexion/utilisation brutale ; blindage EMI ; des connecteurs DP à verrouillage empêchent toute déconnexion accidentelle
- **FABRICATION DE QUALITÉ** : Fil de 28 AWG avec connecteurs plaqués or pour une intégrité et une fiabilité accrues du signal ; blindage EMI supérieur avec feuille d'Al-Mylar et tresse de cuivre pour une meilleure qualité A/V ; rétrocompatible avec DP 1.1
- **APPLICATIONS** : Idéal pour la maison/bureaux/salles de réunion/classe ; fonctionne avec vos stations de travail équipées de CG FirePro™ S9000/7000, W8100/7100/5100 ou R5000 ; utilisation avec des moniteurs 1080p/UHD/4K, un projecteur ou un grand écran
- **CARACTÉRISTIQUES** : 1m | Noir | DisplayPort v1.2 | DP à verrouillage M/M | 28 AWG | Gaine du câble en PVC, coque du connecteur en ABS | Blindage : Feuille Al-Mylar avec tresse | Protocoles : HBR 2, MST, GTC | Garantie à vie

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Nombre de conducteurs	19
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Résistance au feu	Homologué CMG (usage général)

Performance

Résolutions numériques max.	4k x 2k (4096 x 2160) @ 60Hz
-----------------------------	------------------------------

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - DisplayPort (20 broches)
Connecteur B	1 - DisplayPort (20 broches)

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
---------	------

Style de connecteur	A verrouillage
Calibre du fil	28 AWG
Longueur de câble	3.0 ft [0.9 m]
Dia. ext. du câble	0.3 in [6.5 mm]
Longueur du produit	37.0 in [94.0 cm]
Largeur du produit	0.8 in [2.0 cm]
Hauteur du produit	0.6 in [1.5 cm]
Poids du produit	2.8 oz [79.0 g]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	5.2 in [13.1 cm]
Package Width	13.9 in [35.2 cm]
Package Height	1.3 in [3.3 cm]
Poids brut	2.8 oz [80.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - 3 ft DisplayPort™ Cable with Latches - M/M
-----------------------	--

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis