

Cable de 15,2m DisplayPort - Cable DisplayPort 1920 x 1200 - Cable DP a DP para Monitor - con Conectores DP con Pestillo - HDCP DPCP

ID del Producto: DISPLPORT50L



El cable DISPLPORT50L DisplayPort® de 15 metros posibilita una conexión de hasta 15 metros entre una fuente DisplayPort y una pantalla DisplayPort, soportando resoluciones de hasta 1920 x 1200, sin pérdida en la calidad de señal, y con más del doble de la distancia límite de una conexión normal DisplayPort (4.8 metros).

Su calibre de 26AWG de alambre de cobre puro, con blindaje de aluminio y Mylar ayuda a eliminar la interferencia electromagnética y de radiofrecuencias, mientras que sus conectores compactos con traba de tamaño comparable a USB soportan conectividad de video y audio (opcional) bidireccional.

El cable DisplayPort DISPLPORT50L es compatible con HDCP y DPCP, asegurando que el contenido protegido digitalmente se pueda mostrar de forma apropiada en el dispositivo de video conectado.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Connecting a DisplayPort® display to a PC or alternative DisplayPort source

Características

- **APLICACIONES:** Ideal para el hogar/oficinas/salas de juntas/salas de conferencias/aulas. Funciona con su portátil/estación de trabajo profesional con tarjetas gráficas FirePro™ S9000/7000, W8100/7100/5100 o R5000. Uso con monitores o proyectores UHD/4K
- **DISEÑO FIABLE:** Los conectores de ABS con alivio de tensión y cubierta de PVC flexible evitan que se dañen debido al uso intensivo. La subestructura metálica del conector proporciona blindaje EMI. Conectores DP con pestillo
- **FABRICACIÓN DE CALIDAD:** Conectores chapados en oro para mejorar la integridad de la señal y la fiabilidad; El blindaje EMI superior con lámina de Al-Mylar y trenzado de cobre proporciona una mayor calidad de vídeo y audio. Retrocompatible con DP 1.1
- **CABLE DE ALTO RENDIMIENTO:** Soporta Full HD (1920x1200p) 60Hz, (1920x1080p) 60Hz, 6,48 Gbps de ancho de banda, Multi-Stream Transport (MST), 5.1, 7.1 Audio Channel, GTC para una sincronización precisa de los canales de audio y 3D Stereo
- **ESPECIFICACIONES:** 15m | Negro | DisplayPort v1.0 | DP con pestillo macho a macho | 26 AWG | Cubierta de cable de PVC, cubierta de conector ABS | Blindaje: Lámina de Al-Mylar con trenzado | Protocolos: MST, GTC | Garantía de por vida

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Grado de Inflamabilidad	Clasificación CMG (uso general)

Conector(es)

Conector A	1 - DisplayPort (20 pines)
Conector B	1 - DisplayPort (20 pines)

Características Físicas

Color	Negro
Estilo de Conector	Mecanismo de Bloqueo
Calibre del Conductor	26 AWG (0.404 mm)
Longitud del Cable	50.0 ft [15.2 m]

Cable OD	0.3 in [8.5 mm]
Longitud del Producto	50.0 ft [15.2 m]
Ancho del Producto	0.8 in [2.0 cm]
Altura del Producto	0.5 in [1.3 cm]
Peso del Producto	2.4 lb [1.1 kg]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.0 in [20.2 cm]
Ancho de la Caja	8.7 in [22.1 cm]
Altura de la Caja	3.1 in [8.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.4 lb [1.1 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - 50 ft DisplayPort® Cable with Latches - M/M
---------------------	---

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.