

## Cable DisplayPort de 15m con Trabas - Macho a Macho

ID del Producto: DISPLPORT50L



El cable DISPLPORT50L DisplayPort® de 15 metros posibilita una conexión de hasta 15 metros entre una fuente DisplayPort y una pantalla DisplayPort, soportando resoluciones de hasta 1920 x 1200, sin pérdida en la calidad de señal, y con más del doble de la distancia límite de una conexión normal DisplayPort (4.8 metros).

Su calibre de 26AWG de alambre de cobre puro, con blindaje de aluminio y Mylar ayuda a eliminar la interferencia electromagnética y de radiofrecuencias, mientras que sus conectores compactos con traba de tamaño comparable a USB soportan conectividad de video y audio (opcional) bidireccional.

El cable DisplayPort DISPLPORT50L es compatible con HDCP y DPCP, asegurando que el contenido protegido digitalmente se pueda mostrar de forma apropiada en el dispositivo de video conectado.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- La conexión de una pantalla DisplayPort® a una computadora o cualquier otra fuente de señal DisplayPort

## Características

- Conectores moldeados con traba y alivio de tensión
- Soporta el estándar DPCP ( Protección de Contenido DisplayPort®) además del estándar HDCP
- Diseñado y fabricado de acuerdo a los estándares de DisplayPort
- CABLE DE ALTO RENDIMIENTO: Soporta Full HD (1920x1200p) 60Hz, (1920x1080p) 60Hz, 6,48 Gbps de ancho de banda, Multi-Stream Transport (MST), 5.1, 7.1 Audio Channel, GTC para una sincronización precisa de los canales de audio y 3D Stereo
- ESPECIFICACIONES: 15m | Negro | DisplayPort v1.0 | DP con pestillo macho a macho | 26 AWG | Cubierta de cable de PVC, cubierta de conector ABS | Blindaje: Lámina de Al-Mylar con trenzado | Protocolos: MST, GTC | Garantía de por vida

---

#### Hardware

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| Política de Garantía       | Lifetime                                    |
| Revestimiento del Conector | Níquel                                      |
| Cable Tipo Jacket          | PVC - Polyvinyl Chloride                    |
| Tipo de Cable Blindado     | Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada |
| Grado de Inflamabilidad    | Clasificación CMG (uso general)             |

---

#### Conector(es)

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Conector A | 1 - DisplayPort (20 pines) |
| Conector B | 1 - DisplayPort (20 pines) |

---

#### Características Físicas

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Color                 | Negro                |
| Estilo de Conector    | Mecanismo de Bloqueo |
| Calibre del Conductor | 26 AWG (0.404 mm)    |
| Longitud del Cable    | 50.0 ft [15.2 m]     |
| Cable OD              | 0.3 in [8.5 mm]      |
| Longitud del Producto | 50.0 ft [15.2 m]     |
| Ancho del Producto    | 0.8 in [2.0 cm]      |

Altura del Producto 0.5 in [1.3 cm]

Peso del Producto 2.4 lb [1.1 kg]

---

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 8.0 in [20.2 cm]

Ancho de la Caja 8.7 in [22.1 cm]

Altura de la Caja 3.1 in [8.0 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 2.4 lb [1.1 kg]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - Cable DisplayPort® de 15m con Trabas - M/M

---

Información Acerca de la Garantía

Warranty De Por Vida

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.