

Cable 1,8m Certificado DisplayPort con Pestillo Latches Seguro con Bloqueo para Monitor - 2x Macho DP - Negro

ID del Producto: DISPLPORT6L



Este cable DisplayPort ofrece una conexión segura entre sus dispositivos equipados con DisplayPort y es capaz de proporcionar un rendimiento superior que HDMI® o DVI de enlace dual.

El cable DisplayPort es compatible con alta resolución de hasta 4K x 2K (4096 x 2160, 60Hz), con un ancho de banda HBR2 máximo de 21,6Gbps, además de ser compatible con audio opcional. El cable también es compatible con MST ("Multi-Stream Transport", transmisión multipantalla) para la conexión en serie de varios monitores.

El cable de 1,8m tiene certificación DisplayPort (VESA), lo cual significa que es compatible con las especificaciones 1.2 sobre DisplayPort y garantiza una conexión fiable y de alta calidad en todos sus dispositivos DisplayPort.

El cable DISPLPORT10L está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com, para una confiabilidad garantizada, y con la seguridad de que el contenido protegido digitalmente por HDCP y DPCP se mostrará correctamente.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Conecte una pantalla DisplayPort a un PC u otra fuente DisplayPort

## Características

- **CABLE DE ALTO RENDIMIENTO:** Compatible con 4K x 2K (3840x2400p 60Hz), 21,6 Gbps de ancho de banda, HBR2, 8Ch Audio, Multi-Stream Transport (MST), GTC para una sincronización precisa de los canales de audio y 3D Stereo (2560x1600p 120Hz)
- **DISEÑO FIABLE:** Los conectores de ABS con alivio de tensión y cubierta de PVC flexible evitan que se dañen debido al uso intensivo. La subestructura metálica del conector proporciona blindaje EMI. Conectores DP con pestillo
- **FABRICACIÓN DE CALIDAD:** Conectores chapados en oro para mejorar la integridad de la señal y la fiabilidad; El blindaje EMI superior con lámina de Al-Mylar y trenzado de cobre proporciona una mayor calidad de vídeo y audio. Retrocompatible con DP 1.1
- **APLICACIONES:** Ideal para el hogar/oficinas/salas de juntas/salas de conferencias/aulas. Funciona con su portátil/estación de trabajo profesional con tarjetas gráficas FirePro™ S9000/7000, W8100/7100/5100 o R5000. Uso con monitores o proyectores UHD/4K
- **ESPECIFICACIONES:** 1,8m | Negro | DisplayPort v1.2 | DP con pestillo macho a macho | 28 AWG | Cubierta de cable de PVC, cubierta de conector ABS | Blindaje: Lámina de Al-Mylar con trenzado | Protocolos: HBR 2, MST, GTC | Garantía de por vida

### Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	19
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Grado de Inflamabilidad	Clasificación CMG (uso general)

### Conector(es)

Conector A	1 - DisplayPort (20 pines)
Conector B	1 - DisplayPort (20 pines)

### Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 45°C (32°F to 113°F)

Temperatura de Almacenamiento 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Humedad 10% ~ 90%

**Características Físicas**

Color	Negro
Estilo de Conector	Mecanismo de Bloqueo
Calibre del Conductor	28 AWG
Longitud del Cable	6.0 ft [1.8 m]
Cable OD	0.3 in [6.5 mm]
Longitud del Producto	6.0 ft [1.8 m]
Ancho del Producto	0.8 in [2.1 cm]
Altura del Producto	0.5 in [1.3 cm]
Peso del Producto	4.7 oz [134.0 g]

**Información de la Caja**

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	5.8 in [14.8 cm]
Ancho de la Caja	7.8 in [19.8 cm]
Altura de la Caja	1.1 in [2.9 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	4.6 oz [130.0 g]

**Contenido de la Caja**

Incluido en la Caja	1 - Cable de 1,8m DisplayPort™ 1.2 con Cierre de Seguridad - 2x Macho DP
---------------------	--

**Información Acerca de la Garantía**

Warranty

De Por Vida

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

