

Cable de 1,8m Certificado DisplayPort 1.2 4k con Cierre de Seguridad - 2x Macho DP

ID del Producto: DISPLPORT6L



Este cable DisplayPort ofrece una conexión segura entre sus dispositivos equipados con DisplayPort y es capaz de proporcionar un rendimiento superior que HDMI® o DVI de enlace dual.

El cable DisplayPort es compatible con alta resolución de hasta 4K x 2K (4096 x 2160, 60Hz), con un ancho de banda HBR2 máximo de 21,6Gbps, además de ser compatible con audio opcional. El cable también es compatible con MST ("Multi-Stream Transport", transmisión multipantalla) para la conexión en serie de varios monitores.

El cable de 3m tiene certificación DisplayPort (VESA), lo cual significa que es compatible con las especificaciones 1.2 sobre DisplayPort y garantiza una conexión fiable y de alta calidad en todos sus dispositivos DisplayPort.

El cable DISPLPORT10L está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com, con fiabilidad garantizada, y con la seguridad de que el contenido protegido digitalmente por HDCP y DPCP se mostrará correctamente.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Conecte una pantalla DisplayPort a un PC u otra fuente DisplayPort

Características

- Compatibilidad con resoluciones de alta definición de hasta 4K x 2K
- Compatibilidad con el ancho de banda HBR2 ("High Bit Rate 2") a hasta 21,6 Gbps
- Retrocompatible con DisplayPort 1.1
- Diseño y fabricación conforme a las normas para DisplayPort 1.2

- Soporta el estándar DPCP (DisplayPort Content Protection) y HDCP
- Conectores moldeados con cierre de seguridad y alivio de tensión
- Certificación DisplayPort (VESA)

Hardware	Política de Garantía	Lifetime
	Cantidad de Conductores	19
	Revestimiento del Conector	Níquel PVC - Polyvinyl Chloride
	Cable Tipo Jacket	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
	Tipo de Cable Blindado	Clasificación CMG (uso general)
	Grado de Inflamabilidad	
Conector(es)	Conector A	DisplayPort (20 pines)
	Conector B	DisplayPort (20 pines)
Características Físicas	Color	Negro
	Estilo de Conector	Mecanismo de Bloqueo
	Calibre del Conductor	28 AWG
	Longitud del Cable	6.0 ft [1.8 m]
	Cable OD	0.3 in [6.5 mm]
	Longitud del Producto	6.0 ft [1.8 m]
	Ancho del Producto	0.8 in [20.900 mm]
	Altura del Producto	0.5 in [12.800 mm]
Peso del Producto	4.8 oz [135.000 g]	
Información de la Caja	Longitud de la Caja	8.7 in [2.2 cm]
	Ancho de la Caja	7.9 in [2.0 cm]
	Altura de la Caja	1.2 in [30.000 mm]
	Peso (de la Caja) del Envío	4.7 oz [132.000 g]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	Cable de 1,8m DisplayPort™ 1.2 con Cierre de Seguridad - 2x Macho DP

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

