

Câble DisplayPort 1.2 de 1,8 m - Câble DisplayPort Certifié VESA 4K x 2K Ultra HD - Câble DP à DP pour Moniteur - Cordon d'Affichage/Vidéo DP - Connecteurs DP à Verrouillage

N° de produit: DISPLPORT6L



Ce câble DisplayPort fournit une connexion sécurisée entre vos appareils compatibles DisplayPort et offre des performances supérieures aux technologies HDMI® et DVI Dual Link.

Le câble DP prend en charge la haute résolution jusqu'à 4K x 2K (4096 x 2160, 60 Hz) avec une bande passante HBR2 maximale de 21,6 Gb/s et offre également une prise en charge audio en option. Ce câble prend également en charge la technologie MST (Multi-Stream Transport) permettant de connecter plusieurs écrans en série.

Ce câble de 1,8 m est certifié DisplayPort (VESA) pour la prise en charge des spécifications DP 1.2 et garantit une connexion fiable et haute qualité pour tous vos appareils DisplayPort.

Le modèle DISPLPORT6L bénéficie d'une fiabilité optimale, assurant que les contenus protégés numériquement s'affichent correctement sur vos appareils HDCP et DPCP.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Connexion d'un écran DisplayPort à un PC ou une autre source DisplayPort

Spécifications techniques

- **CÂBLE HAUTE PERFORMANCE** : câble DP v1.2 certifié VESA de 1,8m prend en charge la technologie 4K x 2K (3840x2400p 60Hz), une bande passante de 21,6 Gbps, HBR2, 8 canaux audio, MST, GTC pour une synchronisation des canaux audio et 3D stéréo (2560x1600p 120Hz)
- **CONCEPTION FIABLE** : connecteurs ABS durables avec gaine et décharge de traction en PVC flexible empêchent l'effilochage et les dommages ; la sous-structure métallique des connecteurs assure un blindage EMI ; connecteurs DP à verrouillage
- **FABRICATION DE QUALITÉ** : fil de 28 AWG avec connecteurs plaqués or pour une fiabilité accrues du signal ; blindage EMI supérieur avec feuille d'Al-Mylar et tresse de cuivre pour une meilleure qualité vidéo et audio ; rétrocompatible avec DP 1.1
- **APPLICATIONS** : Pour la maison/bureaux/salles de réunion/salles de classe ; fonctionne avec vos stations de travail professionnelles équipées de CG FirePro™ S9000/7000, W8100/7100/5100 ou R5000 ; avec des moniteurs 1080p/UHD/4K, un projecteur/grand écran
- **CÂBLE HAUTE PERFORMANCE** : câble DP v1.2 certifié VESA de 3m prend en charge la technologie 4K x 2K (3840x2400p 60Hz), une bande passante de 21,6 Gbps, HBR2, 8 canaux audio, MST, GTC pour une synchronisation des canaux audio et 3D stéréo (2560x1600p 120Hz)

Matériel

| | |
|---------------------------|--|
| Politique de garantie | Lifetime |
| Nombre de conducteurs | 19 |
| Placage du connecteur | Nickel |
| Type de gaine de câble | PVC - Polyvinyl Chloride |
| Type de blindage du câble | Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé |
| Résistance au feu | Homologué CMG (usage général) |

Connecteur(s)

| | |
|--------------|------------------------------|
| Connecteur A | 1 - DisplayPort (20 broches) |
| Connecteur B | 1 - DisplayPort (20 broches) |

Conditions environnementales

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Température de fonctionnement | 0°C to 45°C (32°F to 113°F) |
|-------------------------------|-----------------------------|

Température de stockage 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Humidité 10% ~ 90%

Caractéristiques physiques

| | |
|---------------------|------------------|
| Couleur | Noir |
| Style de connecteur | A verrouillage |
| Calibre du fil | 28 AWG |
| Longueur de câble | 6.0 ft [1.8 m] |
| Dia. ext. du câble | 0.3 in [6.5 mm] |
| Longueur du produit | 6.0 ft [1.8 m] |
| Largeur du produit | 0.8 in [2.1 cm] |
| Hauteur du produit | 0.5 in [1.3 cm] |
| Poids du produit | 4.7 oz [134.0 g] |

Informations d'emballage

| | |
|---------------------|------------------|
| Quantité par paquet | 1 |
| Longueur du Paquet | 5.8 in [14.8 cm] |
| Package Width | 7.8 in [19.8 cm] |
| Package Height | 1.1 in [2.9 cm] |
| Poids brut | 4.6 oz [130.0 g] |

Contenu du paquet

| | |
|-----------------------|---|
| Inclus dans le paquet | 1 - Câble verrouillable DisplayPort™ 1.2 de 1,8 m - M/M |
|-----------------------|---|

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis