

Câble certifié DisplayPort 1.2 de 1,8 m avec verrouillage - Cordon DP vers DP - M/M - DisplayPort 4K

N° de produit: DISPLPORT6L



Ce câble DisplayPort fournit une connexion sécurisée entre vos appareils compatibles DisplayPort et offre des performances supérieures aux technologies HDMI® et DVI Dual Link.

Le câble DP prend en charge la haute résolution jusqu'à 4K x 2K (4096 x 2160, 60 Hz) avec une bande passante HBR2 maximale de 21,6 Gb/s et offre également une prise en charge audio en option. Ce câble prend également en charge la technologie MST (Multi-Stream Transport) permettant de connecter plusieurs écrans en série.

Ce câble de 1,8 m est certifié DisplayPort (VESA) pour la prise en charge des spécifications DP 1.2 et garantit une connexion fiable et haute qualité pour tous vos appareils DisplayPort.

Le modèle DISPLPORT6L bénéficie de la garantie à vie StarTech.com pour offrir une fiabilité optimale, assurant que les contenus protégés numériquement s'affichent correctement sur vos appareils HDCP et DPCP.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Connexion d'un écran DisplayPort à un PC ou une autre source DisplayPort

Spécifications techniques

- Prise en charge de haute-résolution pouvant atteindre 4K x 2K

- Prise en charge de bande passante à débit élevé 2 (HBR2) jusqu'à 21,6 Gb/s
- Certification DisplayPort (VESA)
- Rétrocompatible avec DisplayPort 1.1
- Conception et fabrication conformes aux normes DisplayPort 1.2
- Prend en charge la norme DPCP (DisplayPort Content Protection), ainsi que la norme HDCP
- Connecteurs verrouillables moulés avec décharge de traction

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Nombre de conducteurs	19
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Résistance au feu	Homologué CMG (usage général)

Connecteur(s)

Connecteur A	DisplayPort (20 broches)
Connecteur B	DisplayPort (20 broches)

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Style de connecteur	A verrouillage
Calibre du fil	28 AWG
Longueur de câble	6.0 ft [1.8 m]
Dia. ext. du câble	0.3 in [6.5 mm]
Longueur du produit	6.0 ft [1.8 m]

Largeur du produit	0.8 in [20.9 mm]
Hauteur du produit	0.5 in [12.8 mm]
Poids du produit	4.8 oz [135.0 g]

Informations
d'emballage

Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	1.2 in [30.0 mm]
Poids brut	4.7 oz [132.0 g]

Contenu du
paquet

Inclus dans le paquet	Câble verrouillable DisplayPort™ 1.2 de 1,8 m - M/M
-----------------------	---

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

