

DisplayPort 1.2 kabel met sluitingen - gecertificeerd, 1,8 m

Productcode: DISPLPORT6L



Deze DisplayPort-kabel biedt een veilige verbinding tussen uw met DisplayPort uitgeruste apparaten en hogere prestaties dan HDMI® of dual-link DVI.

De DP-kabel ondersteunt hoge resoluties tot 4K x 2K (4096 x 2160, 60 Hz) met een maximale HBR2-bandbreedte van 21,6 Gbps alsmede optionele audio-ondersteuning. De kabel ondersteunt ook Multi-Stream Transport (MST) voor het aansluiten van meerdere schermen via een daisy chain.

De 1,8 m lange kabel is DisplayPort (VESA) gecertificeerd ter ondersteuning van DP 1.2 specificaties en garandeert een hoogwaardige, betrouwbare verbinding voor al uw DisplayPort-apparaten.

De DISPLPORT6L wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com, voor gegarandeerde betrouwbaarheid en zorgt dat digitaal beschermde content goed wordt weergegeven, met zowel HDCP als DPCP.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Sluit een DisplayPort-scherm aan op een pc of andere DisplayPort-bron

Eigenschappen

- Ondersteunt hoge resoluties tot 4K x 2K
- Ondersteunt High Bit Rate 2 (HBR2) bandbreedte tot 21,6 Gbps

- DisplayPort (VESA) gecertificeerd
- Neerwaarts compatibel met DisplayPort 1.1
- Ontworpen en vervaardigd volgens DisplayPort 1.2-standaards
- Ondersteunt niet alleen HDCP, maar ook DPCP (DisplayPort Content Protection)
- Gegoten vergrendelbare connectoren met trekontlasting

Hardware

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| Garantiebeleid | Lifetime |
| Aantal geleiders | 19 |
| Connectormateriaal | Nikkel |
| Type kabelmantel | PVC - Polyvinyl Chloride |
| Kabelafscherming | Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk |
| Brandbestendigheid | CMG goedgekeurd (algemeen doel) |

Connector(en)

| | |
|-------------|------------------------|
| Connector A | DisplayPort (20-polig) |
| Connector B | DisplayPort (20-polig) |

Fysieke eigenschappen

| | |
|----------------------|------------------|
| Kleur | Zwart |
| Stijl connector | Vergrendelbaar |
| Draaddikte | 28 AWG |
| Kabellengte | 6.0 ft [1.8 m] |
| Buitendiameter kabel | 0.3 in [6.5 mm] |
| Lengte product | 6.0 ft [1.8 m] |
| Breedte product | 0.8 in [20.9 mm] |
| Hoogte product | 0.5 in [12.8 mm] |

Gewicht product 4.8 oz [135.0 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length 8.7 in [22.0 cm]

Package Width 7.9 in [20.0 cm]

Package Height 1.2 in [30.0 mm]

Verzendgewicht (verpakt) 4.7 oz [132.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd 1,8m DisplayPort™ 1.2 Kabel met Vergrendeling - M/M

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

