

Station d'accueil PC double affichage 4K - Double HDMI, double DP, ou HDMI et DP 60 Hz - USB-C/USB 3.0

N° de produit: DK30A2DH



Cette station d'accueil PC double 4K procure une grande flexibilité pour la configuration de votre poste de travail. Elle prend en charge les ordinateurs portables équipés de ports USB-C et USB-A et accepte différentes combinaisons d'écrans DisplayPort et HDMI 4K Ultra HD.

Idéale pour les applications riches en détails graphiques, cette station d'accueil PC double 4K 60 Hz améliore votre productivité en étendant les fonctionnalités de l'écran de votre ordinateur portable sur deux écrans 4K Ultra HD. La station d'accueil pour ordinateur portable est compatible avec DisplayLink® afin d'assurer la prise en charge d'écrans haute résolution. Vous pouvez ainsi ajouter deux écrans 4K 60 Hz grâce à une seule connexion USB.

La station d'accueil double 4K vous permet de connecter :

- 2 écrans DisplayPort 4K (jusqu'à 4096 × 2160p à 60 Hz)
- 2 écrans HDMI 4K (jusqu'à 4096 × 2160p à 60 Hz)
- 1 écran 4K DisplayPort + 4K HDMI (jusqu'à 4096 × 2160p à 60 Hz)

La station d'accueil PC USB 3.0 prend en charge les ordinateurs portables Mac et Windows équipés de ports USB-C et USB-A. Vous pouvez ainsi connecter les ordinateurs portables équipés de la nouvelle technologie USB-C ou Thunderbolt™ 3, ou prolonger la durée de vie des ordinateurs portables USB 3.0 (Type-A) existants.

Cette station d'accueil USB-A et USB-C vous permet de transformer votre ordinateur portable Mac ou Windows en poste de travail complet grâce à six ports USB 3.0 (Type-A), un port Gigabit Ethernet et des ports audio 3,5 mm pour casque et microphone distincts, le tout avec un seul câble.

Pour pouvoir charger les ordinateurs portables équipés de la technologie USB-C, ajoutez simplement la

référence Adaptateur USB vers USB-C HB30C1A1CPD* sur StarTech.com.

Le modèle DK30A2DH bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

*Remarque : le modèle HB30C1A1CPD doit être associé à un adaptateur d'alimentation de type USB-C pour la charge d'un ordinateur portable USB-C.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Idéal pour les ordinateurs portables dans les environnements professionnels, gouvernementaux, financiers et commerciaux
- Idéal pour utiliser des applications riches en graphiques ou en données sur votre ordinateur portable

Spécifications techniques

- STATION D'ACCUEIL DUAL 4K: étendez les capacités d'affichage de votre ordinateur portable vers deux écrans 4K Ultra HD avec ce dock double affichage; connectez votre pc portable à 2 écrans DisplayPort ou HDMI ou 1x DP et 1x HDMI
- POUR PC PORTABLES USB-A et USB-C: le chipset DL 6950 certifié DisplayLink prend en charge les pc portables USB-C, TB3 et USB-A; double affichage sur MacBook Pro/Air avec processeur Intel ou Apple M1; compatible Windows, Chrome OS, Ubuntu et macOS
- CRÉEZ UNE STATION DE TRAVAIL PUISSANTE : comprend 6 ports USB 3.0, permet la charge des ordinateurs portables USB-C avec des adaptateurs secteur Type C et l'adaptateur HB30C1A1CPD (vendu séparément) ;
- CONNECTEZ PLUS DE PÉRIPHÉRIQUES : le réplicateur de ports vous permet d'utiliser vos périphériques USB avec 6 ports USB 3.0 (Type A) ; connectez vos périphériques, comme des disques durs ou une souris filaire
- L'AVANTAGE STARTECH.COM : StarTech.com offre une garantie de 3 ans et une assistance technique gratuite à vie pour toutes les stations d'accueil ; avec plus de 3 000 produits dans le monde entier, StarTech.com facilite vos recherches

Prominence

Politique de garantie 3 Years

Description CDW 75 - 1st Line StarTech.com Dual 4K Dock - Mac and Windows - USB-A & USB-C - DP & HDMI

Matériel

Prise en charge 4K	Oui
Port(s) à charge rapide	Non
Écrans pris en charge	2
Type de bus	USB-C USB 3.0
Normes de l'industrie	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Rétrocompatible avec USB 2.0/1.1
ID du chipset	DisplayLink - DL-6950 VIA/VLI - VL813

Performance

Vitesse max. de transfert de données	5 Gbit/s (USB 3.0) 2 Gbit/s (Ethernet ; Duplex intégral)
Résolutions numériques max.	Single display - DisplayPort - 4096 x 2160 @ 60Hz / 3840 x 2160 @ 60Hz Single Display - HDMI - 4096 x 2160 @ 60Hz / 3840 x 2160 @ 60Hz Dual displays - DisplayPort and HDMI - 4096 x 2160 @ 60Hz / 3840 x 2160 @ 60Hz
Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s
Prise en charge UASP	Oui
Réseaux compatibles	10/100/1000 Mbps
MDIX auto	Oui
Prise en charge duplex complet	Oui

Connecteur(s)

Types de connecteur	DisplayPort (20 broches) HDMI (19 broches)
---------------------	---



USB Type-C (24 broches) USB 3.0 (5 Gbit/s)

RJ-45

USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)

Mini-jack 3,5 mm (3 positions)

Mini-jack 3,5 mm (4 positions)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, macOS 10.6 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0, Ubuntu 18.04, 20.04, Chrome OS™ v55+
--------------------------------------	--

Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage	Un ordinateur portable hôte avec un port USB-C ou USB-A disponible.
---	---

Remarque	L'USB 3.0 est également appelé USB 3.1 Gen 1 ; cette connectivité standard offre des vitesses jusqu'à 5 Gb/s.
----------	---

Un câble USB-C vers USB-C et un câble USB-C vers USB-A sont inclus.

La résolution 4K est prise en charge sur les deux ports vidéo. Un écran DisplayPort ou HDMI d'une capacité de 4K est requis pour obtenir une résolution de 4Kx2K

Les stations d'accueil et les adaptateurs vidéo DisplayLink prennent en charge plusieurs écrans externes sur les ordinateurs Mac dotés de la puce M1 d'Apple. Installation d'un pilote requise. N'hésitez pas à contacter l'assistance StarTech.com pour profiter de recommandations basées sur votre configuration spécifique.

Indicateurs

Indicateurs lumineux	Alimentation
----------------------	--------------

Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
----------------------------------	---------------------------

Tension d'entrée	100 - 240 AC
------------------	--------------

Courant d'entrée	1 A
------------------	-----



Tension de sortie	20V DC
Courant de sortie	2 A
Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	N
Consommation électrique	40W

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humidité	Humidité relative de 10~90 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir et argent
Type de boîtier	Aluminium et plastique
Longueur de câble	39.4 in [100 cm]
Longueur du produit	8.9 in [22.6 cm]
Largeur du produit	3.4 in [87 mm]
Hauteur du produit	1.1 in [28 mm]
Poids du produit	10.6 oz [301 g]

Informations d'emballage

Package Length	12.5 in [31.8 cm]
Package Width	5.1 in [13 cm]
Package Height	2.0 in [52 mm]
Poids brut	30.0 oz [851 g]



Contenu du
paquet

Inclus dans le paquet	Station d'accueil
	Câble USB-C vers USB-A 1 m
	Câble USB-C vers USB-C 1 m
	Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / GB / EU / ANZ)
	Guide de démarrage rapide

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

