

Station d'Accueil Double Écran 4K60Hz DisplayPort et HDMI - Dock USB-C et USB-A - Dock USB 3.0 pour PC Portables USB-C ou USB-A - 6x USB Type-A, GbE - USB 3.2 Gen 1 - Mac/Windows

N° de produit: DK30A2DH



Cette station d'accueil PC double 4K procure une grande flexibilité pour la configuration de votre poste de travail. La docking station USB C prend en charge les ordinateurs portables équipés de ports USB-C et USB-A et accepte différentes combinaisons d'écrans DisplayPort et HDMI 4K Ultra HD.

Idéale pour les applications riches en détails graphiques, cette station d'accueil PC double 4K 60 Hz améliore votre productivité en étendant les fonctionnalités de l'écran de votre ordinateur portable sur deux écrans 4K Ultra HD. La station d'accueil pour ordinateur portable est compatible avec DisplayLink® afin d'assurer la prise en charge d'écrans haute résolution. Vous pouvez ainsi ajouter deux écrans 4K 60 Hz grâce à une seule connexion USB.


La station d'accueil double 4K vous permet de connecter :

- 2 écrans DisplayPort 4K (jusqu'à 4096 × 2160p à 60 Hz)
- 2 écrans HDMI 4K (jusqu'à 4096 × 2160p à 60 Hz)
- 1 écran 4K DisplayPort + 4K HDMI (jusqu'à 4096 × 2160p à 60 Hz)

La station d'accueil PC USB 3.0 prend en charge les ordinateurs portables Mac et Windows équipés de ports USB-C et USB-A. Vous pouvez ainsi connecter les ordinateurs portables équipés de la nouvelle technologie USB-C ou Thunderbolt™ 3, ou prolonger la durée de vie des ordinateurs portables USB 3.0 (Type-A) existants.

Cette station d'accueil USB-A et USB-C vous permet de transformer votre ordinateur portable Mac ou Windows en poste de travail complet grâce à six ports USB 3.0 (Type-A), un port Gigabit Ethernet et des ports audio 3,5 mm pour casque et microphone distincts, le tout avec un seul câble.

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Idéal pour les ordinateurs portables dans les environnements professionnels, gouvernementaux, financiers et commerciaux
- Idéal pour utiliser des applications riches en graphiques ou en données sur votre ordinateur portable

## Spécifications techniques

- **DOUBLE STATION D'ACCUEIL HYBRIDE 4K 60 Hz USB-C et USB-A** : station d'accueil USB 3.0 universelle (5 Gbit/s) compatible avec les PC USB-C et USB-A ; réplicateur de ports avec hub USB type A à 6 ports, Gigabit Ethernet et prises audio 3,5mm
- **VIDÉO MULTI-ÉCRAN FLEXIBLE** : cette double station d'accueil 4K 60 Hz peut connecter jusqu'à 2 écrans : deux écrans DisplayPort ou deux écrans HDMI ou DP + HDMI ; prend en charge deux affichages étendus sur MacBook avec processeur Intel ou puce Apple M1
- **6 PORTS USB-A DESCENDANTS** : cette station d'accueil USB-C hybride est dotée d'un hub USB 3.1/3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) 6 ports avec des ports USB-A à l'avant et l'arrière pour prendre en charge divers périphériques comme une souris ou une clé USB
- **POUR LES PC PORTABLES USB-A et USB-C**: la puce DL6950 prend en charge les pcs USB-C/TB 3 et USB-A; câbles USB-C et USB-A inclus; Compatible Windows/MacOS/Chrome OS/Ubuntu; ATTENTION: NE PREND PAS EN CHARGE LE USB-C POWER DELIVERY POUR CHARGER UN LAPTOP
- **OUTILS DE CONNECTIVITÉ** : Fournie avec cet appareil, l'application améliore les performances et la sécurité, avec les utilitaires MAC Address Changer, USB Event Monitoring, configuration de Windows et Wi-Fi Auto Switch

---

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Prise en charge 4K	Oui
Port(s) à charge rapide	Non
Écrans pris en charge	2
Type de bus	USB-C
	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Normes de l'industrie	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
	USB 3.0 - Rétrocompatible avec USB 2.0/1.1
ID du chipset	DisplayLink - DL-6950
	VIA/VLI - VL817

---

#### Performance

Vitesse max. de transfert de données	5 Gbit/s (USB 3.0) 2 Gbit/s (Ethernet ; Duplex intégral)
Résolutions numériques max.	Single display - DisplayPort - 5120 x 2880 @ 60Hz (using two DP ports) / 4096 x 2160 @ 60Hz / 3840 x 2160 @ 60Hz  Single Display - HDMI - 4096 x 2160 @ 60Hz / 3840 x 2160 @ 60Hz  Dual displays - DisplayPort and HDMI - 4096 x 2160 @ 60Hz / 3840 x 2160 @ 60Hz
Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s
Prise en charge UASP	Oui
Réseaux compatibles	10/100/1000 Mbps
MDIX auto	Oui
Prise en charge duplex complet	Oui

---

#### Connecteur(s)

Types de connecteur	2 - DisplayPort (20 broches)  2 - HDMI (19 broches)
---------------------	---

1 - USB 3.2 Type-C (2 broches, Gen 1, 5Gbps)

1 - RJ-45

6 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)

1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions)

1 - Mini-jack 3,5 mm (4 positions)

---

#### Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows® XP (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11, macOS 10.6 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, Ubuntu 18.04, 20.04, 22.04, 24.04, Chrome OS™ v55+
--------------------------------------	---

---

#### Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage	Un ordinateur portable hôte avec un port USB-C ou USB-A disponible.
---	---

Remarque	L'USB 3.0 est également appelé USB 3.1 Gen 1 ; cette connectivité standard offre des vitesses jusqu'à 5 Gb/s.
----------	---

Un câble USB-C vers USB-C et un câble USB-C vers USB-A sont inclus.

La résolution 4K est prise en charge sur les deux ports vidéo. Un écran DisplayPort ou HDMI d'une capacité de 4K est requis pour obtenir une résolution de 4Kx2K

Les stations d'accueil et les adaptateurs vidéo DisplayLink prennent en charge plusieurs écrans externes sur les ordinateurs Mac dotés de la puce M1 d'Apple. Installation d'un pilote requise. N'hésitez pas à contacter l'assistance StarTech.com pour profiter de recommandations basées sur votre configuration spécifique.

---

#### Indicateurs

Indicateurs lumineux	1 - Alimentation
----------------------	------------------

---

#### Alimentation

Source d'alimentation	Adaptateur secteur inclus
-----------------------	---------------------------

Tension d'entrée	100 - 240 AC
------------------	--------------

Courant d'entrée	2A
------------------	----

Tension de sortie	20V DC
Courant de sortie	2A
Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	N
Consommation électrique	40W

---

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humidité	Humidité relative de 10~90 %

---

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir et argent
Type de boîtier	Aluminium et plastique
Longueur de câble	3.3 ft [1 m]
Longueur du produit	8.9 in [22.6 cm]
Largeur du produit	3.4 in [8.7 cm]
Hauteur du produit	1.1 in [2.8 cm]
Poids du produit	10.6 oz [301.0 g]

---

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	5.6 in [14.3 cm]
Package Width	12.4 in [31.5 cm]
Package Height	2.5 in [6.4 cm]
Poids brut	1.7 lb [0.8 kg]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Station d'accueil
	1 - Câble USB-C vers USB-A 1 m
	1 - Câble USB-C vers USB-C 1 m
	1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / GB / EU / ANZ)
	1 - Guide de démarrage rapide

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis