

USB-C & USB-A Dock - Dual Monitor 4K 60Hz Dock met DisplayPort/HDMI - Hybride USB 3.0 Docking Station voor USB-C of USB-A Laptops - 6x USB Type-A, GbE - USB 3.2 Gen 1 - Mac/Windows

Productcode: DK30A2DH



Dit dual-4K docking station biedt veel flexibiliteit bij het configureren van uw werkstation, omdat het geschikt is voor laptops met zowel USB-C als USB-A poorten en meerdere combinaties van Ultra HD 4K DisplayPort en HDMI schermen ondersteunt.

Ideaal voor zeer gedetailleerde grafische toepassingen verhoogt dit dual-4K 60 Hz docking station uw productiviteit door uitbreiding van de weergavecapaciteiten van uw laptop over twee Ultra HD 4K schermen. Het laptop docking station werkt met DisplayLink® ter ondersteuning van high-resolution schermen, waardoor u twee volledig 4K 60 Hz schermen op één USB connector kunt aansluiten.


Met het dual-4K dock kunt u het volgende aansluiten:

- 2x 4K DisplayPort-schermen (tot 4096 x 2160 @ 60 Hz)
- 2x 4K HDMI-schermen (tot 4096 x 2160p @ 60 Hz)
- 1x 4K DisplayPort + 4K HDMI schermen (tot 4096 x 2160p bij 60Hz)

Het USB 3.0 docking station ondersteunt met USB-C en USB-A uitgevoerde Windows en Mac laptops. Dit betekent dat u nieuwere USB-C of Thunderbolt™ 3 laptops kunt aansluiten of de levensduur van oudere USB 3.0 (Type-A) laptops kunt verlengen.

Met dit USB-A & USB-C dock kunt u uw Mac en Windows laptop veranderen in een volledig werkstation met zes USB 3.0 (Type-A) poorten, een gigabit Ethernet poort en aparte 3,5 mm audio- en microfoonpoorten voor meerdere audioverbindingen, allemaal met slechts één kabel.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Perfect voor laptops in bedrijven, overheids- en financiële instellingen en verkooporganisaties
- Ideaal voor grafische of data-intensieve toepassingen op uw laptop

Eigenschappen

- **DUAL 4K 60Hz HYBRID USB-C & USB-A DOCK:** Universeel USB 3.0 docking station (5 Gbps) geschikt voor USB-C & USB-A laptops/computers; poortreplicator heeft een 6-poorts USB Type-A hub, Gigabit Ethernet en 3,5 mm audiojacks (headset en microfoon)
- **FLEXIBELE MULTI MONITOR VIDEO:** Dit dual 4K 60Hz docking station kan worden aangesloten op 2 schermen: Dual DisplayPort of Dual HDMI of DP + HDMI schermen; ondersteunt twee uitgebreide schermen op MacBooks met zowel de Intel processor of Apple M1 chip
- **6 DOWNSTREAM USB-A POORTEN:** Hybride USB C dock met geïntegreerde 6-poorts USB 3.1/3.2 Gen 1 (5 Gbps) hub met USB-A poorten aan de voor- en achterkant voor externe apparaten zoals toetsenbord, muis, flashdrive, externe harde schijf en printer
- **VOOR USB-A & USB-C LAPTOPS:** DisplayLink gecertificeerde DL6950 chipset ondersteunt USB-C/Thunderbolt 3 en USB-A pc's; inclusief hostkabels; ondersteunt Windows, macOS, Chrome OS en Ubuntu; **OPGELET: ONDERSTEUNT GEEN USB-C POWER DELIVERY VOOR OPLADEN LAPTOP**
- **CONNECTIVITY TOOLS:** Deze port replicator komt met een softwaretoepassing die de prestaties en veiligheid verbetert; Het bevat een MAC-Address Changer, USB Event Monitoring, Windows Layout, en Wi-Fi Auto Switch utilities.

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
4K ondersteuning	Ja

Snellaadpoort(en)	Nee
Ondersteunde schermen	2
Bus type	USB-C
	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Industriestandaarden	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
	USB 3.0 - neerwaarts compatibel met USB 2.0/1.1
Chipsetcode	DisplayLink - DL-6950
	VIA/VLI - VL817

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps (USB 3.0)
	2 Gbps (Ethernet; full-duplex)
Maximale digitale resoluties	Eén scherm - DisplayPort - 5120 x 2880 bij 60Hz (via twee DP poorten) / 4096 x 2160 bij 60Hz / 3840 x 2160 bij 60Hz
	Eén scherm - HDMI - 4096 x 2160 bij 60Hz / 3840 x 2160 bij 60Hz
	Twee schermen - DisplayPort en HDMI - 4096 x 2160 bij 60Hz / 3840 x 2160 bij 60Hz
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning	Ja
Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja
Full duplex ondersteuning	Ja

Connector(en)

Type connector(en)	2 - DisplayPort (20-polig)
	2 - HDMI (19-polig)
	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5Gbps)

1 - RJ-45

6 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)

1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)

1 - 3,5 mm mini-jack (4 standen)

Software

Besturingssystemen

Windows® XP (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11, macOS 10.6 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, Ubuntu 18.04, 20.04, Chrome OS™v55+

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten

Een host laptop met een beschikbare USB-C of een USB-A poort.

Notitie

USB 3.0 staat ook bekend als USB 3.1 Gen 1; deze connectiviteitsstandaard biedt snelheden tot 5 Gbps.

Een USB-C naar USB-C kabel en een USB-C naar USB-A kabel worden meegeleverd.

4K resolutie wordt ondersteund op beide videopoorten. Een voor 4K geschikt DisplayPort- of HDMI-scherm is vereist voor 4Kx2K resolutie

DisplayLink docking stations en videoadapters ondersteunen meer dan één extern scherm bij op Apple M1 gebaseerde Mac-computers. Installatie van drivers vereist. Neem contact op met StarTech.com ondersteuning voor advies gebaseerd op uw specifieke configuratie.

Indicatoren

LED-indicatoren

1 - Power

Voeding

Voedingsbron

Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning

100 - 240 AC

Ingangsstroom

2A

Uitgangsspanning

20V DC

Uitgangsstroom	2A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	N
Vermogensopname	40W

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid	10% - 90% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart & Zilver
Type behuizing	Aluminium en kunststof
Kabellengte	3.3 ft [1 m]
Lengte product	8.9 in [22.6 cm]
Breedte product	3.4 in [8.7 cm]
Hoogte product	1.1 in [2.8 cm]
Gewicht product	10.6 oz [301.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	5.6 in [14.3 cm]
Package Width	12.4 in [31.5 cm]
Package Height	2.5 in [6.4 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.7 lb [0.8 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - docking station
-------------	---------------------

1 - 1 m USB-C naar USB-A kabel

1 - 1 m USB-C naar USB-C kabel

1 - universele voedingsadapter (N-A/JP, VK, EU, ANZ)

1 - verkorte handleiding

Garantiebepalinge
n

Warranty

3 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.