Dock USB-C USB-A - Station d'Accueil USB 3.0 Hybride Universelle pour PC Portable USB-C ou USB-A - Double Écran 4K 60Hz HDMI/DisplayPort - 6x USB-A, GbE - USB 3.1 Gen 1 - Windows/Mac

Nº de produit: DK30A2DHUUE

Passez de l'ancienne norme USB-A (USB 3.1/3.0) aux nouveaux ordinateurs portables USB-C grâce à cette station d'accueil universelle pour ordinateurs portables USB-C et USB-A. La station d'accueil USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) Type-C dispose de deux écrans HDMI et/ou DisplayPort, de six ports périphériques USB Type-A en aval et d'un casque audio.

Cette double station d'accueil vidéo pour PC 4K 60 Hz prend en charge les écrans Ultra HD DisplayPort et/ou HDMI et vous permet de configurer vos connexions vidéo pour répondre au mieux à vos besoins.

Double 4K DisplayPort | Jusqu'à 4096 x 2160p @ 60Hz

Double 4K HDMI | Jusqu'à 4096 x 2160p @ 60Hz

DisplayPort 4K + Single 4K HDMI | Jusqu'à 4096 x 2160p @ 60Hz

DisplayPort 5K* | Jusqu'à 5120 × 2880

*Nécessite un écran prenant en charge le format 5K avec deux ports DP

Cette station d'accueil PC respecte les normes les plus strictes du secteur en matière de certification DisplayLink (connexions vidéo) afin de garantir une qualité, des performances et une compatibilité optimales.

Pour une configuration rapide et immédiate, les deux câbles hôte fournis (USB-C et USB-A) se connectent à n'importe quel ordinateur portable. Le socle fourni vous permet de positionner la station d'accueil à la verticale afin de la poser sur le bureau ou de libérer de l'espace.

Connectez vos périphériques à l'aide de six ports descendants USB Type-A (USB 3.0, 5 Gb/s) - deux à

l'avant, quatre à l'arrière. La station d'accueil dispose d'un port GbE et d'une prise audio pour casque à 4 positions de 3,5 mm.

Développée pour améliorer les performances et la sécurité, Connectivity Tools est la seule suite logicielle du marché qui fonctionne avec une large gamme d'accessoires de connectivité informatique. La suite logicielle comprend :

L'utilitaire de mise en page avancée des fenêtres : pour configurer et enregistrer des mises en page personnalisées des fenêtres.

L'utilitaire de transmission d'adresse MAC : pour améliorer la sécurité du réseau.

Utilitaire de surveillance des événements USB : Pour suivre et consigner les périphériques USB connectés

L'utilitaire de commutation automatique Wi-Fi : permettre aux utilisateurs d'accéder rapidement à des vitesses de réseau plus rapides via le réseau local câblé

Pour plus d'informations et pour télécharger l'application Connectivity Tools, veuillez visiter : www.StarTech.com/Connectivity-Tools

.

StarTech.com effectue des tests de compatibilité et de performance approfondis sur tous ses produits pour s'assurer de respecter ou dépasser les normes du secteur et de proposer des produits de haute qualité aux professionnels des IT. Forts d'une vaste expertise des produits, nos conseillers techniques StarTech.com locaux travaillent directement avec nos ingénieurs de StarTech.com pour accompagner nos clients avant et après la vente.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

Spécifications techniques

• STATION D'ACCUEIL HYBRIDE DUAL 4K60Hz USB-C & USB-A : Station d'accueil universelle USB 3.0 (5Gbps) fonctionne avec les PC USB-C et USB-A, dispose d'un hub USB-A à 6 ports, Gigabit Ethernet et de prises audio 3.5mm ; NOTE : Ne prend pas en charge USB-C PD

• DOUBLE MONITEUR FLEXIBLE : Cette station d'accueil USB-C ou USB-A 4K60Hz peut connecter jusqu'à 2 écrans : Double écran DP ou Double HDMI ou DP + HDMI ; Prend en charge les doubles écrans étendus pour MacBooks avec processeur Intel ou de la puce M1/M2

• 6 PORTS USB-A : Ce dock USB C hybride est dotée d'un hub USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) à 6 ports USB-A pour prendre en charge divers périphériques (ex. : clavier, souris, clé USB, disque dur externe, imprimante, etc.)

• COMPATIBILITÉ : Le réplicateur de port USB-C est certifié DisplayLink pour des performances maximales, compatible avec les PC/MacBook ; Plateformes Win/Chrome/macOS, où des marques de PC portables mixtes sont utilisées ; Câbles hôtes USB-C et USB-A inclus

• OUTILS DE CONNECTIVITÉ : Fournie avec cet appareil, l'application améliore les performances et la sécurité, avec les utilitaires MAC Address Changer, USB Event Monitoring, configuration de Windows et Wi-Fi Auto Switch

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Prise en charge 4K	Oui
Port(s) à charge rapide	Non
Écrans pris en charge	2
Nombre de ports	8
Prise en charge audio	Oui
Interface	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Type de bus	USB-C
USB Pass-Through	Oui
ID du chipset	DisplayLink - DL-6950
	VIA/VLI - VL813
	Realtek RTS5411 or RTS5411E

Performance

Wake On Lan	Oui

	Résolutions numériques max.	4K 60 Hz
	Spécifications générales	Wake-on-LAN (WoL): Yes
	MTBF	26 280 h
Connecteur(s)		
	Types de connecteur	6 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
		1 - RJ-45
		2 - HDMI
		2 - DisplayPort
		1 - Audio 3,5 mm
	Connecteurs hôte	1 - USB 3.2 USB Type-B (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)
Logiciel		
	Compatibilité système d’exploitation	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11, 11 ARM, macOS 10.6 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, Chrome OS™ v55+
Notes spéciales / Configuration		
	Remarque	DisplayLink docking stations and video adapters support more than one external display on Apple's M1-based Mac. Requires driver installation. Please contact StarTech.com support for a recommendation based on your specific setup.
Alimentation		
	Source d'alimentation	Adaptateur secteur inclus
	Tension d'entrée	110V-240V AC
	Courant d'entrée	1.0A
	Tension de sortie	20V DC
	Courant de sortie	2A
	Type de prise	N

	Consommation électrique	40W
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	0 to 50°C
	Température de stockage	-20 to 70°C
	Humidité	0 % à 95 % (sans condensation) à 25 °C
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Black & Gray
	Type de boîtier	Aluminium et plastique
	Longueur de câble	3.3 ft [1 m]
	Longueur du produit	5.2 in [13.3 cm]
	Largeur du produit	2.9 in [7.3 cm]
	Hauteur du produit	7.4 in [18.7 cm]
	Poids du produit	12.2 oz [347.0 g]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	4.3 in [10.9 cm]
	Package Width	8.3 in [21.0 cm]
	Package Height	5.6 in [14.2 cm]
	Poids brut	1.7 lb [0.8 kg]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Station d'Accueil
		1 - Câble USB-C vers USB-B
		1 - Câble USB-A vers USB-B

1 - Adaptateur d'alimentation universel (R-U/UE)

1 - Socle de station d'accueil

1 - Guide de démarrage rapide

---

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis