

## Replicador de Puertos USB 3.0 - Docking Station de Portátil para Dos Pantallas con Vídeo HDMI & DVI/VGA - Ladrón Hub de 6 Puertos USB 3.1 Gen 1 5Gbps, GbE y Audio - Dock Universal Tipo A - Win Mac

ID del Producto: DK30ADD



Este replicador de puertos USB 3.0 para portátiles Windows™ o Mac le permite flexibilidad de pantallas y los puertos necesarios para obtener el máximo rendimiento de su estación de trabajo. Este replicador de puertos para doble monitor; que resulta económico, ofrece muchas opciones de salidas de vídeo, incluyendo HDMI®, DVI y VGA (con adaptador), además de ofrecerle seis puertos USB para la conexión de periféricos, incluyendo dos puertos USB de carga rápida.

El replicador USB 3.0 expande las capacidades de pantalla de su portátil Windows o Mac. Configure la dualidad de pantalla mediante la conexión con un monitor HDMI y un monitor DVI. Además, el replicador de puertos para portátil incluye un adaptador DVI a VGA, a fin de poder conectar un monitor VGA de generación anterior.

- 1x pantalla HDMI + 1x pantalla DVI con resolución de 2048 x 1152 a 60Hz
- 1x pantalla HDMI con resolución de 2048 x 1152 + 1x pantalla VGA con resolución de 1920 x 1200 a 60Hz

Transforme su monitor en una estación de trabajo de capacidad total. Este replicador USB 3.0 proporciona seis puertos USB 3.0 (Type-A), a fin de facilitar la conexión con su teclado, unidades externas de disco y demás periféricos, a partir de una sola conexión anfitrión USB 3.0. Dos de los puertos USB 3.0 son de carga rápida y encendido permanente, lo cual aporta flexibilidad de carga y sincronización para hasta dos dispositivos móviles. Este replicador de puertos también incluye un puerto Ethernet Gigabit, más un puerto de 3,5mm de audio, para auriculares.

El modelo DK30ADD está avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

### Aplicaciones

- Conecte una amplia gama de monitores en entornos de empresas o instituciones
- Ideal para espacios de trabajo compartidos, como en hoteles o aplicaciones de oficina compartidas de uso temporal
- Agregue salidas de vídeo doble a un ordenador portátil, en casos en que no se pueda reemplazar la tarjeta gráfica

### Características

- **VERSIÓN COMPLETA DE REPLICADOR DE PUERTOS:** Replicador de puertos USB 3.0 Type-A que ofrece opciones de monitor dual con puertos de vídeo HDMI y DVI, seis puertos USB 3.1 Gen 1 5Gbps Type-A, Ethernet Gigabit, puerto de audio y cable USB-A anfitrión de 1m
- **VARIAS SALIDAS DE PANTALLA DUAL:** Flexibles opciones de pantalla dual para conectividad mixta de monitores, como HDMI + DVI o HDMI + VGA (con el adaptador DVI a VGA incluido), a fin de ofrecer compatibilidad con configuraciones nuevas y existentes
- **COMPATIBILIDAD CON ORDENADORES PORTÁTILES EQUIPADOS CON USB-A:** Con certificación DisplayLink, este replicador de puertos USB 3.0 funciona con algunas de las marcas más conocidas, como HP, Dell, Lenovo, MacBook, Surface Book / Pro 6 y Chromebook
- **AMPLIA COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS OPERATIVOS:** Este replicador de puertos universal es totalmente compatible con la mayoría de sistemas operativos, como Windows, macOS y ChromeOS
- **MUCHOS PUERTOS USB:** Este replicador de puertos USB 3.0 tiene un concentrador de 6 puertos USB-A (5Gbps SuperSpeed) descendentes, incluyendo dos puertos de carga rápida siempre encendidos BC 1.2 (1,5A), que permiten la carga sin que el ordenador esté conectado

---

#### Hardware

Política de Garantía	3 Years
Compatibilidad con 4K	No
Puerto(s) de carga rápida	Sí
Pantallas compatibles	2
Interfaz	USB 3.0

Tipo de Bus	USB 3.0
Estándares Industriales	Especificación USB para carga de baterías 1.2 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0/1.1
ID del Conjunto de Chips	DisplayLink - DL-3900 VIA/VLI - VL813

---

#### Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; dúplex completo)
Resolución Digital Máxima	Doble pantalla - HDMI + DVI - 2048 x 1152 a 60Hz Doble pantalla - HDMI 2048 x 1152 + VGA 1920 x 1200 a 60Hz
Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Compatibilidad con UASP	Sí
Redes Compatibles	10/100/1000 Mbps
MDIX Automático	Sí
Soporte Full Duplex	Sí

---

#### Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)	DVI-I (29 pines) HDMI (19 pines) USB 3.0 A (carga rápida, 9 pines) USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps) RJ-45 Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) USB Type-B (9 pines) USB 3.0
-------------------------	---

---

Software	Compatibilidad OS	Windows® 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.10 a 10.12, 10.14 a 10.15
----------	-------------------	---

---

Observaciones / Requisitos	Requerimientos del Sistema y Cables	Ordenador portátil anfitrión equipado con puerto USB-A.
	Nota	USB 3.0 es también conocido como USB 3.1 Gen 1; este estándar de conectividad ofrece velocidades de hasta 5Gbps.
		Adaptador DVI a VGA incluido.

---

Indicadores	Indicadores LED	Alimentación
-------------	-----------------	--------------

---

Requisitos de Energía	Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Tensión de Entrada	100 - 240 AC
	Corriente de Entrada	1 A
	Tensión de Salida	20V DC
	Alimentación de Salida	2 A
	Polaridad Central	Positivo
	Tipo de Enchufe	N
	Consumo de Energía	40W

---

Requisitos Ambientales	Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Humedad	10% a 90%, sin condensación

---



Características  
Físicas

Color	Negro y Plata
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Cable	39.4 in [100 cm]
Longitud del Producto	8.5 in [21.6 cm]
Ancho del Producto	3.4 in [86.2 mm]
Altura del Producto	1.2 in [31.2 mm]
Peso del Producto	10.3 oz [291 g]

Información de la  
Caja

Longitud de la Caja	12.1 in [30.7 cm]
Ancho de la Caja	5.5 in [14 cm]
Altura de la Caja	2.4 in [60 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	28.8 oz [815 g]

Contenido de la  
Caja

Incluido en la Caja	Replicador de Puertos
	Cable USB 3.0
	Adaptador DVI a VGA
	Adaptador Universal de Alimentación (NA/JP, RU, UE, ANZ)
	Guía Rápida de Inicio

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

