

## Docking Station USB 3.0 - Laptop Dock per doppio monitor con HDMI e DVI/VGA Video - Hub a 6 porte USB 3.1 Gen 1 5Gbps, GbE, Audio - Dock Universale Type-A - Windows & Mac

ID prodotto: DK30ADD

Questa Docking Station per doppio Monitor USB 3.0 per computer laptop Mac o Windows™ consente la massima flessibilità di scelta del display e offre tutte le porte necessarie per ottimizzare le prestazioni della workstation. Questa economica docking station a due monitor offre varie opzioni di uscita video, tra cui HDMI®, DVI e VGA (con adattatore), e fornisce sei porte USB per le periferiche, incluse due porte USB a ricarica rapida.

Questa docking station USB 3.0 estende le capacità video del computer laptop Mac o Windows. Basta collegare un monitor HDMI e un monitor DVI per installare una configurazione a due display. Inoltre, la docking station per computer laptop include un adattatore da DVI a VGA, che permette di collegare un monitor VGA di generazione precedente.

- 1 display HDMI + 1 display DVI con risoluzione 2048x1152 a 60 Hz
- 1 display HDMI con risoluzione 2048x1152 + 1 display VGA con risoluzione 1920x1200 a 60 Hz

Consente di trasformare il computer laptop in una workstation dotata di funzionalità complete. Questa docking station USB 3.0 include sei porte USB 3.0 (Type-A), che permettono di collegare agevolmente la tastiera, le unità esterne e altre periferiche, con una singola connessione host USB 3.0. Due delle porte USB 3.0 consentono la ricarica rapida e sono sempre attive, assicurando flessibilità di ricarica e sincronizzazione a un massimo di due dispositivi mobili. La docking station include anche una porta Gigabit Ethernet e una porta audio per cuffie da 3,5 mm.

Il prodotto DK30ADD è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

## Certificazioni, report e compatibilità

### Applicazioni

- Permette di collegare una vasta gamma di monitor in aziende e istituti
- Ideale per gli spazi di lavoro condivisi negli hotel o per l'impiego temporaneo nelle postazioni di lavoro
- Consente di aggiungere due uscite video a un computer laptop, in cui non è possibile sostituire la scheda video

### Caratteristiche

- **DOCK CON FUNZIONALITÀ COMPLETE:** la dock USB 3.0 Type-A offre opzioni per due monitor con porte video HDMI e DVI, sei porte USB 3.1 Gen 1 Type-A da 5 Gbps, Gigabit Ethernet e porta audio e

include un cavo host USB-A di 1 m

- **USCITE MULTIPLE PER DOPPIO DISPLAY:** opzioni flessibili di visualizzazione a doppio display per la connettività di monitor misti, tra cui HDMI + DVI o HDMI + VGA (con l'adattatore da DVI a VGA in dotazione) per supportare configurazioni nuove ed esistenti
- **COMPATIBILITÀ CON LAPTOP USB-A:** dotata di certificazione DisplayLink, questa docking station USB 3.0 è compatibile con computer laptop di marche come HP, Dell, Lenovo, MacBook, Surface Book/Pro 6 e Chromebook
- **AMPIA COMPATIBILITÀ CON I SISTEMI OPERATIVI:** questa docking station universale per computer laptop è dotata di supporto completo per i principali sistemi operativi, come Windows, MacOSX e Chrome OS
- **MOLTE PORTE USB:** questo replicatore di porte USB 3.0 è dotato di un hub USB-A downstream a 6 porte (SuperSpeed da 5 Gbps), incluse due porte per ricarica veloce BC 1.2 (1,5 A) sempre attive che ricaricano senza un computer collegato

---

#### Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Supporto di 4K	No
Porta(e) di ricarica rapida	Sì
Display supportati	2
Interfaccia	USB 3.0
Tipo bus	USB 3.0
Standard del settore	Specifica di ricarica delle batterie USB rev. 1.2 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Retrocompatibile con USB 2.0/1.1
ID chipset	DisplayLink - DL-3900 VIA/VLI - VL813

---

#### Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Risoluzioni digitali massime	Due display - HDMI + DVI - 2048 x 1152 a 60 Hz

Due display - HDMI 2048 x 1152 + VGA 1920 x 1200 a 60 Hz

Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Supporto UASP	Sì
Reti compatibili	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Sì
Supporto modalità Full Duplex	Sì

---

#### Connettore/i

Tipo/i connettori	DVI-I (29 pin)
	USB 3.0 A (ricarica veloce, 9 pin)
	USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)
	RJ-45
	Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)
	HDMI (19 pin)
	USB Type-B (9 pin) USB 3.0

---

#### Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows? 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.10 - 10.12, 10.14 - 10.15
-------------------------------------	--

---

#### Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi	Un computer laptop host con una porta USB-A disponibile.
Nota	Adattatore DVI a VGA incluso in dotazione.  USB 3.0 è noto anche come USB 3.1 Gen 1; questo standard di connettività offre velocità fino a 5 Gbps.

---

#### Indicatori

Indicatori LED	Alimentazione
----------------	---------------



---

#### Alimentazione

Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	1 A
Tensione di uscita	20V DC
Corrente di uscita	2 A
Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	N
Consumo energetico	40W

---

#### Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità	10-90%, senza condensa

---

#### Caratteristiche fisiche

Colore	Nero e argento
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza cavo	39.4 in [100 cm]
Lunghezza prodotto	8.5 in [21.6 cm]
Larghezza prodotto	3.4 in [86.2 mm]
Altezza prodotto	1.2 in [31.2 mm]
Peso prodotto	10.3 oz [291 g]

---

#### Informazioni confezione

Package Length	12.1 in [30.7 cm]
----------------	-------------------



Package Width	5.5 in [14 cm]
Package Height	2.4 in [60 mm]
Peso spedizione (confezione)	28.8 oz [815 g]

---

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	Docking station
	Cavo USB 3.0
	Guida di avvio rapido
	Adattatore da DVI a VGA
	adattatore di alimentazione universale (NA/JP, UK, EU, ANZ)

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

