

Station d'accueil USB-C double affichage DVI pour ordinateur portable avec adaptateurs USB C vers USB A, DVI vers HDMI et VGA

N° de produit: DK30BACDD



Cette station d'accueil PC double affichage DVI se connecte en toute simplicité à votre ordinateur portable équipé d'un port USB-C™ (Windows uniquement) pour créer un poste de travail complet offrant à votre espace de travail, au bureau ou à domicile, la flexibilité d'affichage, le chargement rapide et la commodité d'un ordinateur de bureau.

C'est un accessoire essentiel pour votre ordinateur portable équipé d'un port USB Type-C™, tel que Dell™ XPS™ 15, 13 ou 12 ou encore Google Chromebook™.

La connexion USB-C est la nouvelle génération de connectivité universelle. Les connecteurs sont petits, réversibles et simples à utiliser. La plupart des nouveaux ordinateurs portables sont dotés d'un port USB-C ou USB-C Thunderbolt™ 3, mais ne sont pas équipés des autres ports de connectivité essentiels.

Cette station d'accueil s'adapte à votre ordinateur portable équipé d'un port USB-C pour vous offrir une grande variété de ports de connectivité, en particulier une sortie vidéo double DVI, cinq ports USB 3.0, un port Gigabit Ethernet et une prise casque.

Améliorez votre productivité en ajoutant une prise en charge double affichage à votre poste de travail. Grâce à la double sortie vidéo, vous pouvez afficher plus de contenu pour perdre moins de temps à réorganiser ou à redimensionner vos fenêtres et ainsi travailler plus efficacement.

Pour une flexibilité d'affichage supplémentaire, nous avons inclus deux adaptateurs vidéo DVI. Vous n'avez donc pas besoin d'acheter de produits supplémentaires pour utiliser tous vos écrans.

Oubliez le stress lié aux limitations d'interface en adaptant l'immense majorité des écrans sans achat supplémentaire. Grâce à sa large gamme d'options de sortie vidéo, la station d'accueil est idéale pour l'hébergement ou le partage de bureau.

Chargez vos appareils mobiles plus rapidement, même sans ordinateur portable connecté à la station d'accueil. Pratique, rapide et accessible, le chargement USB s'effectue via les ports de charge rapide USB toujours actifs sur l'avant de la station d'accueil. Vous pouvez ainsi conserver votre efficacité tout en ajoutant des ports de charge et de synchronisation pour un maximum de deux appareils mobiles (deux tablettes ou une tablette et un smartphone).

Vous pouvez désormais charger rapidement vos appareils et connecter plusieurs périphériques USB grâce au contrôleur USB 3.0 à 5 ports intégré. Idéale pour les disques durs externes USB 3.0, la station d'accueil PC prend en charge les performances UASP pour accélérer la vitesse de transfert, ce qui réduit les temps d'attente et améliore la productivité.

Grâce à la connexion unique à votre ordinateur portable ou à votre Ultrabook™, vos périphériques essentiels restent connectés en permanence. Surmontez les limitations du nombre de ports inhérentes aux ordinateurs portables pour ne plus avoir à reconnecter vos appareils (comme votre connexion Gigabit Ethernet câblée) et ainsi créer un poste de travail complet et bien organisé.

Pour une meilleure compatibilité avec l'hôte, la station d'accueil PC est compatible avec tous les ordinateurs portables équipés d'un port traditionnel USB 3.0 (USB-A). Elle est donc parfaite pour les organisations équipées de différents modèles et marques d'ordinateurs portables. Grâce au câble et à l'adaptateur USB-C inclus, vous pouvez virtuellement connecter la station d'accueil à tout ordinateur portable, quel que soit le type de port USB de l'hôte.

Par ailleurs, vous pouvez utiliser le support optionnel inclus pour placer la station d'accueil PC en position horizontale ou verticale (tour), et ainsi créer un espace de travail propre et personnalisé.

Le modèle DK30BACDD bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Un accessoire indispensable pour les derniers ordinateurs portables équipés d'un port USB-C : ordinateurs portables et 2-en-1 Dell XPS 15, 13 ou 12 et Dell Latitude™, HP Chromebook 13, Google Chromebook Pixel™ et de nombreuses tablettes Windows
- Connectez immédiatement de nombreux moniteurs selon diverses combinaisons polyvalentes : DVI + DVI, DVI + HDMI, DVI + VGA, HDMI + DVI, HDMI + VGA

- Créez un espace de travail partagé pour l'hébergement ou le partage de bureau grâce à une station de charge intégrée pour les invités, les clients et les collègues
- Connectez toute une variété de périphériques à la maison ou au bureau à partir d'une seule connexion USB 3.0

Spécifications techniques

- Connectez aisément et rapidement la station d'accueil au port USB-C de votre ordinateur portable (Windows uniquement)
- Ajoute une sortie double affichage (double DVI) et inclut des adaptateurs DVI vers HDMI et DVI vers VGA
- Un total de cinq ports USB 3.0, dont deux ports de charge rapide et de synchronisation USB en façade (conformes à la spécification de charge de pile USB 1.2)
- Options de positionnement flexibles avec orientation horizontale ou verticale de la station d'accueil
- Prend en charge les ordinateurs portables et les tablettes Windows dotés de ports USB Type-C et USB Type-A (USB 3.0)
- Finition mate, argentée et sablée
- Inclut un câble hôte USB 3.0 flexible de 1 m, un support avec vis et tournevis, et quatre pieds en caoutchouc

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Prise en charge 4K	Non
Port(s) à charge rapide	Oui
Écrans pris en charge	2
Type de bus	USB-C
Normes de l'industrie	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab Spécification de charge de pile USB 1.2 USB 3.0 - Rétrocompatible USB 2.0 et 1.1
ID du chipset	DisplayLink - DL-3900 Genesys Logic - GL3520

Performance

Vitesse max. de transfert de données	5 Gbit/s (USB 3.0) 2 Gbit/s (Ethernet ; Duplex intégral)
Résolutions analogiques max.	2048x1152 (VGA)
Résolutions numériques max.	2048 x 1152 (Dual-Link DVI/HDMI) Les résolutions inférieures sont également prises en charge.
Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s
Prise en charge UASP	Oui
Réseaux compatibles	10/100/1000 Mbps
MDIX auto	Oui
Prise en charge duplex complet	Oui

Connecteur(s)

Types de connecteur	1 - DVI-D (25 broches) 1 - DVI-I (29 broches) 2 - USB 3.2 Type-A (9 broches, charge rapide) 3 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps) 1 - RJ-45 1 - Mini-jack 3,5 mm (4 positions) 1 - USB 3.2 Type-B (9 broches, Gen 1, 5Gbps)
---------------------	---

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows® XP SP3 (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Chrome OS™
--------------------------------------	--

Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage	Un ordinateur portable hôte avec un port USB-C disponible.
---	--

Remarque	<p>L'USB 3.0 est également appelé USB 3.1 Gen 1 ; cette connectivité standard offre des vitesses jusqu'à 5 Gb/s.</p> <p>Adaptateurs HDMI et VGA inclus.</p> <p>L'adaptateur VGA est utilisable uniquement sur le port DVI-I (29 broches).</p> <p>Le connecteur DVI-I prend en charge les signaux DVI-I (numériques et analogiques).</p>
----------	---

Indicateurs

Indicateurs lumineux	1 - Alimentation
----------------------	------------------

Alimentation

Source d'alimentation	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	0.8 A
Tension de sortie	5 DC
Courant de sortie	4 A
Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	M
Consommation électrique	20

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humidité	Humidité relative de 5~85 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir et argent
Type de boîtier	Aluminium et plastique

Longueur de câble	3.3 ft [1 m]
Longueur du produit	3.3 in [83.0 mm]
Largeur du produit	0.9 in [2.3 cm]
Hauteur du produit	7.0 in [17.8 cm]
Poids du produit	10.1 oz [285.0 g]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	10.6 in [26.9 cm]
Package Width	7.0 in [17.9 cm]
Package Height	2.9 in [74.0 mm]
Poids brut	2.2 lb [1.0 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	<p>1 - Station d'accueil pour ordinateur portable double affichage DVI</p> <p>1 - Câble adaptateur USB-C vers USB-A</p> <p>1 - Câble USB 3.0 1 m (USB-A vers USB-B)</p> <p>1 - Adaptateur DVI vers HDMI</p> <p>1 - Adaptateur DVI-I vers VGA</p> <p>1 - Socle</p> <p>2 - Vis de socle</p> <p>1 - Tournevis</p> <p>4 - Pieds en caoutchouc</p> <p>1 - Adaptateur d'alimentation universel (NA/JP, UK, EU)</p> <p>1 - CD de pilote</p> <p>1 - Guide de démarrage rapide</p>
-----------------------	---

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

