

DVI dual monitor docking station voor USB-C laptops - Inclusief USB-C naar A adapter, HDMI, en VGA adapters

Productcode: DK30BACDD



Dit DVI dual-monitor docking station voor laptops kan eenvoudig op uw met USB-C™ uitgeruste laptop (alleen Windows) worden aangesloten, waardoor u een volledig werkstation maakt dat weergaveflexibiliteit, snel opladen en het gemak van een desktop voor uw werkplek thuis of op kantoor biedt.

Het is een cruciale laptopaccessoire voor uw met USB Type-C™ uitgeruste laptop, zoals de Dell™ XPS™ 15, 13 of 12 alsmede de Google Chromebook™.

USB-C is de volgende generatie universele connectiviteit en de connectors zijn klein, omkeerbaar en gebruiksvriendelijk. De meeste nieuwe laptops hebben een USB-C of Thunderbolt™ 3 USB-C poort, maar andere cruciale connectiviteitspoorten ontbreken meestal.

Dit dock past zich aan uw met USB-C uitgeruste laptop aan en biedt diverse handige connectiviteitspoorten, inclusief dual-DVI video-uitgang, vijf USB 3.0 poorten, gigabit Ethernet en een headset jack.

Vergroot uw productiviteit en voeg ondersteuning voor twee schermen toe aan uw werkstation. Met dubbele video kunt u sneller werken omdat u tegelijkertijd meer content kunt bekijken en niet meer meerdere vensters hoeft te verplaatsen of verkleinen of vergroten.

Voor extra weergaveflexibiliteit hebben wij twee DVI-videoadapters meegeleverd, waardoor de frustratie en kosten van aanvullende producten alleen voor de schermen die u al gebruikt, tot het verleden behoren.

Geen stress meer vanwege interfacebeperkingen omdat u nu de meest populaire schermtypen direct uit de doos kunt aansluiten. Met een scala aan video-uitgangsopties is het dock ideaal voor gedeelde of hot desks.

Laad uw mobiele apparaten sneller op, met of zonder een op het dock aangesloten host. USB-laden is comfortabel, snel en gemakkelijk via twee altijd ingeschakelde USB snellaadpoorten aan de voorkant van het dock. U kunt uw werkefficiëncy behouden én laad-en-synchronisatieflexibiliteit toevoegen voor tot twee mobiele apparaten (twee tablets of één tablet en één smartphone).

U kunt nu uw apparaten gemakkelijk snel opladen en verbinding maken met talrijke USB-randapparaten via de geïntegreerde 5-poorts USB 3.0 controller. Het docking station is perfect voor externe USB 3.0 harde schijven en ondersteunt met UASP verbeterde prestaties voor snellere datatransmissie, en dus minder wachttijd en een hogere productiviteit.

Met één aansluiting op uw laptop of Ultrabook™ blijven de door u gewenste randapparaten continu aangesloten. Los het probleem van een beperkt aantal poorten en het constant opnieuw moeten aansluiten van apparaten (zoals uw vaste gigabit Ethernet-verbinding) op en maak een georganiseerd en volwaardig werkstation met minder kabelwarboel.

Voor nog grotere hostcompatibiliteit kunt u het docking station ook gebruiken met laptops met de meer traditionele USB 3.0 (USB-A) poort, waardoor het perfect is voor organisaties met vele verschillende laptopmerken en -modellen. Met de meegeleverde kabel en USB-C adapter kunt u het dock aansluiten op bijna elke laptop, ongeacht het host USB-poorttype van de laptop.

Plus, voor een nette en aangepaste werkplek kunt u het docking station horizontaal of verticaal (rechtop) plaatsen, met behulp van de meegeleverde optionele standaard.

De DK30BACDD wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Een essentiële accessoire voor de nieuwste, met USB-C uitgeruste laptops zoals de Dell XPS 15, 13 of 12, Dell Latitude™ laptops en 2-in-1-computers, HP Chromebook 13, Google Chromebook Pixel™ alsmede vele Windows tablets
- Verbind meerdere schermen in vele flexibele weergavecombinaties direct uit de doos: DVI + DVI, DVI + HDMI, DVI + VGA, HDMI + DVI, HDMI + VGA
- Maak een gedeelde werkplek, flexplek of hot desk met een geïntegreerd oplaadstation voor gasten, klanten en collega's
- Sluit vele verschillende randapparaten thuis of op kantoor aan, allemaal via één USB 3.0-aansluiting

Eigenschappen

- Sluit het dock gemakkelijk en snel aan op uw met een USB-C poort uitgeruste laptop (alleen Windows)

- Voeg dual-monitor uitgang (dual DVI) toe, inclusief DVI-naar-HDMI- en DVI-naar-VGA-adapters
- In totaal vijf USB 3.0 poorten, inclusief twee USB snellaad- en synchronisatiepoorten op het frontpaneel (voldoen aan USB batterijopladspecificatie 1.2)
- Flexibele plaatsingsopties voor uw desktop, verticaal of horizontaal
- Ondersteunt zowel met USB Type-C als USB Type-A (USB 3.0) uitgeruste laptops en op Windows tablets
- Matte, zilveren, gezandstraalde afwerking
- Inclusief 1 m lange, flexibele USB 3.0 hostkabel, standaard met schroeven en schroevendraaier en vier rubberen voetjes

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
4K ondersteuning	Nee
Snellaadpoort(en)	Ja
Ondersteunde schermen	2
Bus type	USB-C
Industriestandaarden	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB-batterijopladspecificatie rev. 1.2 USB 3.0 - neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1
Chipsetcode	DisplayLink - DL-3900 Genesys Logic - GL3520

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; full-duplex)
Maximale analoge resoluties	2048x1152 (VGA)
Maximale digitale resoluties	2048x1152 (Dual-Link DVI/HDMI) Lagere resoluties worden ook ondersteund.

Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning	Ja
Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja
Full duplex ondersteuning	Ja

Connector(en)

Type connector(en)	DVI-D (25-polig) DVI-I (29-polig) USB 3.0 A (snelladen; 9-polig) USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps) RJ-45 3,5 mm mini-jack (4 standen) USB Type-B (9-polig) USB 3.0
--------------------	--

Software

Besturingssystemen	Windows® XP SP3 (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Chrome OS™
--------------------	--

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten	Een host laptop met een beschikbare USB-C poort.
Notitie	USB 3.0 staat ook bekend als USB 3.1 Gen 1; deze connectiviteitsstandaard biedt snelheden tot 5 Gbps. Inclusief HDMI- en VGA-adapters. De VGA-adapter kan alleen worden gebruikt voor de (29-polige) DVI-I-poort. De DVI-I connector ondersteunt DVI-I signalering (digitaal en analoog).

Indicatoren

LED-indicatoren	Power
-----------------	-------

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.8 A
Uitgangsspanning	5 DC
Uitgangsstroom	4 A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Vermogensopname	20

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	5% - 85% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart & Zilver
Type behuizing	Aluminium en kunststof
Kabellengte	39.4 in [100 cm]
Lengte product	3.3 in [83.0 mm]
Breedte product	0.9 in [23.0 mm]
Hoogte product	7.0 in [17.8 cm]
Gewicht product	10.1 oz [285.0 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	10.6 in [26.9 cm]
Package Width	7.0 in [17.9 cm]



Package Height	2.9 in [74.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.2 lb [1.0 kg]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	DVI dual-monitor laptop docking station
	USB-C naar USB-A-adapterkabel
	1 m USB 3.0 kabel (USB-A naar USB-B)
	DVI-naar-HDMI-adapter
	DVI naar VGA adapter
	Stand
	Standaardschroeven
	Schroevendraaier
	Rubberen voetjes
	universele voedingsadapter (N-A/JP, VK, EU)
	Driver-CD
	verkorte handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

