

DVI-dockningsstation för dubbla skärmar för bärbara USB-C-datorer - USB-C till A-adapter, HDMI- och VGA-adaptrar ingår

Produkt ID: DK30BACDD



Denna DVI-dockningsstation för dubbla skärmar och bärbara datorer ansluts enkelt till din USB-C™-utrustade bärbara dator (endast Windows) så att du kan skapa en arbetsstation i full storlek som ger skärmflexibilitet, snabbbladdning och skrivbordsbehändighet till din arbetsplats i hemmet eller på kontoret.

Det är ett viktigt tillbehör för din USB Type-C™-utrustade bärbara dator, som till exempel Dell™ XPS™ 15, 13 eller 12 samt Google ChromeBook™.

USB-C är nästa generations universella anslutning och kontaktarna är små, vändbara och lättanvända. De flesta nya bärbara datorerna har en USB-C- eller Thunderbolt™ 3 USB-C-port men de saknar ofta andra viktiga anslutningsportar.

Dockningsstationen anpassar sig till din USB-C-utrustade bärbara dator för att ge olika användningsbara anslutningsportar, inklusive dubbel DVI-video, fem USB 3.0-portar, Gigabit Ethernet och en hörlursutgång.

Boosta din produktivitet och lägg till stöd för dubbla skärmar till din arbetsstation. Med dubbel video kan du arbeta snabbare genom att visa mer innehåll och slippa flytta eller minimera flera fönster.

För extra flexibilitet medföljer två DVI video-adaptrar så att du slipper frustrationen och kostnaden av att köpa extra produkter som passar de skärmar som du redan använder.

Nu slipper du stressande begränsningar i gränssnittet genom att kunna ansluta de vanligaste skärmtyperna med en gång. Med sina olika videoutgångar är dockningsstation idealisk för hoteling och hot desking.

Ladda dina mobila enheter snabbare, med eller utan en bärbara dator ansluten till dockningsstationen. USB-laddning är praktiskt, snabbt och tillgängligt genom två USB-snellbladdningsportar på

dockningsstationens framsida och som alltid är på. Du kan upprätthålla arbetseffektivitet och samtidigt lägga till laddnings-och-synk-flexibilitet för upp till två mobila enheter (två surfplattor eller en surfplatta och en smarttelefon).

Nu kan du enkelt snabbbladda dina enheter och ansluta flera USB-tillägg genom den inbyggda USB 3.0-kontrollern med 5 portar. Dockningsstationen är perfekt för externa USB 3.0-hårddiskar och har stöd för UASP-förbättrad prestanda för snabbare dataöverföringshastigheter, vilket innebär mindre väntan och mer produktivitet.

Med en enda anslutning till din bärbara dator eller Ultrabook™ är dina nödvändiga tillägg alltid anslutna. Du kan övervinna portbegränsningarna på din bärbara dator och slippa koppla in och ur enheter (som till exempel din trådade Gigabit Ethernet-anslutning) för att skapa en organiserad arbetsstation i full storlek med mindre trassel.

För större värdkompatibilitet kan du även använda dockningsstationen med bärbara datorer med den mer traditionella USB 3.0-porten (USB-A), perfekt för organisationer som har en blandning av olika märken och modeller av bärbara datorer. Med den medföljande kabeln och USB-C-adaptorn kan du ansluta dockningsstationen till i stort sett alla bärbara datorer, oavsett datorns USB-typ.

För en stilren och anpassad arbetsplats kan du dessutom placera dockningsstationen horisontellt eller vertikalt (torn) med det medföljande valfria dockningsstations-stativet.

DK30BACDD täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Ett viktigt tillbehör för de senaste USB-C-utrustade bärbara datorerna som till exempel de bärbara datorerna Dell XPS 15, 13 eller 12, Dell Latitude™ och 2-i-1-datorer, HP Chromebook 13, Google Chromebook Pixel™ samt många Windows-baserade surfplattor
- Anslut flera skärmar på flera olika sätt direkt ur lådan: DVI + DVI, DVI + HDMI, DVI + VGA, HDMI + DVI, HDMI + VGA
- Skapa en delad arbetsplats för hoteling eller hot desking, med inbyggd laddningsstation för gäster, kunder och kollegor
- Anslut olika tillägg i hemmet eller på kontoret från en enda USB 3.0-anslutning

Funktioner

- Anslut dockningsstationen snabbt och enkelt till din USB-C-utrustade bärbara dator (endast Windows)
- Lägger till utgångar för dubbla skärmar (dubbel DVI) och DVI till HDMI- och DVI till VGA-adaptrar

medföljer

- Totalt fem USB 3.0-portar, inklusive två USB-portar för snabbbladdning och synkning på framsidan (kompatibelt med USB Battery Charging Specification 1.2)
- Flexibla placeringsmöjligheter på skrivbordet med vertikal eller horisontell orientering
- Stöder både USB Type-A- (USB 3.0) och USB Type-C-utrustade bärbara datorer och Windows-baserade surfplattor
- Matt sandblästrad yta i silver
- 1 m flexibel USB 3.0-värdekabel, stativ med skruvar och skruvmejsel och fyra gummifötter medföljer

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
4K-stöd	Nej
Snabbbladdningsport(ar)	Ja
Skärmstöd	2
Busstyp	USB-C
Industristandarder	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB Battery Charging Specification 1.2 USB 3.0 - bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.1
Chipset-ID	DisplayLink - DL-3900 Genesys Logic - GL3520

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Maximal analog upplösning	2048x1152 (VGA)
Maximal digital upplösning	2048x1152 (Dual-Link DVI/HDMI) Lower resolutions are also supported.
Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s

UASP-stöd	Ja
Kompatibla nätverk	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja
Stöd för full-duplex	Ja

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	DVI-D (25-stifts) DVI-I (29-stifts) USB 3.0 A (Snabbladdning, 9-stifts) USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps) RJ-45 3.5 mm minijack (4-polig) USB Type-B (9-stifts) USB 3.0
----------------	--

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows® XP SP3 (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Chrome OS™
-------------------	--

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	En bärbar värddator med en ledig USB-C-port.
Obs.	USB 3.0 är även känt som USB 3.1 Gen 1; denna anslutningsstandard ger hastigheter på upp till 5 Gbps. HDMI- och VGA-adaptrar medföljer. VGA-adaptern kan endast användas med DVI-I-porten (29-stifts). DVI-I-kontakten stöder DVI-I-signaler (digitala och analoga).

Indikatorer

LED-indikatorer	Ström
-----------------	-------

Ström

Power Source	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC

Inström	0.8 A
Utspänning	5 DC
Utström	4 A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	M
Strömförbrukning	20

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet	5~85 % RH

Utseende

Färg	Svart & silver
Kabinetttyp	Aluminium och plast
Kabellängd	39.4 in [100 cm]
Produktlängd	3.3 in [83.0 mm]
Produktbredd	0.9 in [23.0 mm]
Produkt höjd	7.0 in [17.8 cm]
Produktvikt	10.1 oz [285.0 g]

Förpackning

Package Length	10.6 in [26.9 cm]
Package Width	7.0 in [17.9 cm]
Package Height	2.9 in [74.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	2.2 lb [1.0 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	DVI-dockningsstation för dubbla skärmar och bärbara
-----------------	---



datorer

USB-C till USB-A-kabeladapter

1 m USB 3.0-kabel (USB-A till USB-B)

DVI till HDMI-adapter

DVI till VGA-adapter

Stativ

Stativskuvar

Skruvmejsel

Gummifötter

universell strömadapter (NA/JP, UK, EU)

Drivrutin CD

snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

