

USB-C & USB-A Dock - Hybride Universeel Laptop Docking Station met 100W Power Delivery - Dual Monitor 4K 60Hz HDMI & DisplayPort - 4x USB 3.1 Gen 1 Hub, GbE - Windows & Mac

Productcode: DK30C2DPEPUE



Schakel van de oudere USB-A (USB 3.0) over naar de nieuwe USB-C met dit gecertificeerd universeel laptop docking station voor USB-C en USB-A laptops. Het USB-C dock is uitgerust met 100W Power Delivery 3.0, dual HDMI en/of DisplayPort monitors, snel opladen en zowel USB-C als USB-A perifere poorten.

Bij het USB-C dock wordt een universele hostkabel geleverd die ontworpen is met een bevestigde USB-C naar USB-A adapter zodat het geschikt is voor USB-A laptops. De kabel is ook extra lang (1 meter) ter ondersteuning van vele verschillende werkstationconfiguraties.

Vervangende of extra kabels zijn apart verkrijgbaar hier.

Voor hoogwaardige laptops die meer laadvermogen nodig hebben, voedt en laadt het dock uw laptop op terwijl u werkt met 100 W PD voor sneller opladen, via de 150 W voedingsadapter - allemaal via één kabel.

Dit is een dual 4K 60Hz video docking station met ondersteuning voor zowel Ultra HD DisplayPort en/of HDMI monitors zodat u uw videoverbindingen precies zoals u dat wenst kunt configureren.

Dual 4K DisplayPort | Tot 4096 x 2160p bij 60Hz

Dual 4K HDMI | Tot 4096 x 2160p bij 60Hz

Single 4K DisplayPort + Single 4K HDMI | Tot 4096 x 2160p bij 60Hz

Single 5K DisplayPort* | Tot 5120 x 2880

*Vereist schermondersteuning voor 5K via twee DP poorten

Dit docking station is volledig gecertificeerd en voldoet aan de strengste industriestandaarden voor USB-IF (USB 3.1 Gen 1, USB Type-C en Power Delivery), VESA DisplayPort en DisplayLink (videoverbindingen) voor gegarandeerde de hoogste kwaliteit, betrouwbaarheid en compatibiliteit.

Voor snelle installatie direct uit de doos kunt u met de combokabel (USB-C met aangesloten USB-A adapter) verbinding maken met elke laptop. Het dock heeft montagegaten voor bevestiging op de werkplek (exclusief beugel).

Verbind uw apparatuur met vier USB 3.1 poorten: 1x USB-C en 3x USB-A. Laad uw USB-C of USB-A smartphone snel op. Het dock is voorzien van een GbE poort (PXE Boot ondersteuning & Wake-on-LAN) en een 3,5 mm hoofdtelefoon audio jack met 4 standen. Het heeft ook een beveiligingsslot (K-slot) ter bescherming tegen diefstal.

Voor meer installatieflexibiliteit kunt u StarTech.com montagesteunen gebruiken (SSPMSUDWM & SSPMSVESA), die specifiek ontworpen zijn voor onze docks en hubs, voor de montage van uw dock aan een bureau, wand of ander oppervlak geheel afgestemd op de door u gewenste configuratie.

De DK30C2DPEPUE wordt geleverd met een gratis Windows® toepassing waarmee u de netwerkbeveiliging binnen uw bedrijf beter kunt beheeren. Wanneer u verbinding maakt met het netwerk via de Ethernetpoort van het dock, wordt het MAC-adres van de computer meestal niet naar het netwerk verzonden, omdat uw netwerk alleen het MAC-adres van het docking station ziet. Met de MAC Address Changer- of Cloning-software van StarTech.com kan het USB-C dock echter MAC-adresvervalsing ('spoofing') van de verbonden Windows laptop gebruiken in plaats van het MAC-adres van het dock zelf. Dit garandeert dat uw netwerkbeheerders volledig zicht hebben op elk apparaat in het netwerk en activiteiten overeenkomstig kunnen bewaken en beperken. Neem voor toegang tot ons MAC Address Changer hulpprogramma contact op met onze afdeling Technische ondersteuning zowel telefonisch als via live chat of e-mail.

StarTech.com's kwalitatieve producten voor IT-professionals worden grondig getest op compatibiliteit en prestatie om te garanderen dat ze voldoen aan de industriestandaarden of deze zelfs overtreffen. De Technische Adviseurs van StarTech.com hebben een brede productkennis en bieden 24 uur ondersteuning van maandag t/m vrijdag (Engelstalig) om alle klanten zowel vóór als na de aankoop te kunnen ondersteunen.

De DK30C2DPEPUE heeft 3 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Maak een dual-display werkstation met een USB-C laptop of USB 3.0 laptop
- Bij uitstek geschikt voor grote ondernemingen, bedrijven en organisaties met verschillende soorten laptops
- Effectief in werkomgevingen waar met gevoelige gegevens en applicaties wordt gewerkt

- Ideaal voor flexplekken (tijdelijke of gedeelde werkstations), met universele compatibiliteit

Eigenschappen

- **HYBRIDE DOCK:** Universeel docking station compatibel met USB Type-C, Thunderbolt 3 en USB Type-A laptop computers | inclusief 2-in-1 USB-C/USB-A 3.1 Gen 1 kabel | ideaal voor tijdelijke (hoteling) of gedeelde werkplekken
- **100W POWER DELIVERY 3.0:** Voed en laad USB-C & Thunderbolt 3 werkstation laptops & ultrabooks op incl. Lenovo X1, Thinkpad P-serie, Dell Latitudes, Precision, XPS 15, HP Spectre, Zbook & MacBook Pro 16
- **GEGARANDEERDE COMPATIBILITEIT:** Het USB-C & USB-A hybride dock is USB-IF, VESA en DisplayLink gecertificeerd voor maximale prestaties en universele compatibiliteit met Dell, HP, Lenovo en Apple | ideaal voor omgevingen waar meerdere merken worden gebruikt
- **FLEXIBELE DUAL DISPLAY OPTIES:** Op dit Dual 4K60Hz UHD USB-C en USB-A docking station kunt u meerdere schermen aansluiten: Dual DisplayPort of Dual HDMI of DP + HDMI
- **FULL FEATURED DOCK:** 1 USB-C, 3 USB-A (2 snel opladen), gigabit Ethernet en audiopoort, K-slot voor beveiliging en bevestigingsgaten voor optionele montagesteun | incl. DisplayLink update programma
- **CONNECTIVITY TOOLS:** Provided with this device, the application improves performance and security, featuring MAC Address Changer, USB Event Monitoring, Windows Layout & Wi-Fi Auto Switch utilities

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
4K ondersteuning	Ja
Snellaadpoort(en)	Ja
Ondersteunde schermen	2
Interface	USB 3.0
Bus type	USB-C
	USB 3.0
Compatible Lock Slot	Kensington Standaard Slot (K-Slot)
Industriestandaarden	USB Power Delivery Specification Rev. 3.0

	USB batterijoplaadspecificatie Rev. 1.2
	DisplayPort 1.2
	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
	USB 3.0 - Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1
Chipsetcode	DisplayLink - DL6950
	Genesys Logic - GL3523
	Fresco Logic - FL7102
	Fresco Logic - FL7201
	VIA Labs - VL162
	RealTek - RTL8153
	Texas Instruments - TS3A225E

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; full-duplex)
Maximale digitale resoluties	2x HDMI - 4096 x 2160p bij 60 Hz 2x DisplayPort - 4096 x 2160p bij 60 Hz 1x HDMI + 1x DisplayPort - 4096 x 2160p bij 60 Hz 1x 5 K DisplayPort via 2 DP poorten - 5120 x 2880 bij 60 Hz Lagere resoluties worden ook ondersteund. Als bijvoorbeeld de maximale resolutie 4096 x 2160p (4K) is, worden ook 3840 x 2160p (4K), 2560 x 1600p en 2560 x 1440p ondersteund.
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning	Ja
Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
PXE	Ja



	Full duplex ondersteuning	Ja
<hr/>		
Connector(en)	Type connector(en)	<p>DisplayPort (20-polig)</p> <p>HDMI (19-polig)</p> <p>USB Type-C (Fast-Charge, 24 pin) USB 3.0</p> <p>USB 3.0 A (snelladen; 9-polig)</p> <p>USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)</p> <p>Ethernet Gigabit</p> <p>3,5 mm mini-jack (4 standen)</p>
<hr/>		
Software	Besturingssystemen	<p>Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11</p> <p>macOS 10.11,10.12, 10.14, 10.15, 11.0</p> <p>Ubuntu 18.04, 20.04, Chrome OS™ v55+</p>
<hr/>		
Speciale opmerkingen / vereisten	<p>Systeem- en kabelvereisten</p> <p>Notitie</p>	<p>Met USB-C uitgevoerde computer met een beschikbare USB Type-C poort of een met USB-3.0 uitgevoerde computer met een beschikbare USB Type-A poort</p> <p>Niet alle USB-C poorten ondersteunen de volledige functionaliteit van de USB Type-C standaard. Zorg dat de USB-C poort van uw hostcomputer USB Power Delivery ondersteunt.</p> <p>4K resolutie wordt ondersteund op alle 4 videopoorten. Een voor 4K geschikt DisplayPort- of HDMI-scherm is vereist voor 4Kx2K resoluties</p> <p>Bij aansluiting op een USB 2.0 hostpoort, of bij gebruik van een USB 2.0 hostverbindingskabel, kan de prestatie beperkt zijn (USB 3.0 hostkabel meegeleverd)</p> <p>USB 3.0 staat ook bekend als USB 3.1 Gen 1; deze connectiviteitsstandaard biedt snelheden tot 5 Gbps</p>



5K resolutie wordt ondersteund door de twee DisplayPort video-poorten op één 5K scherm aan te sluiten. Een voor 5K geschikt scherm is vereist voor 5 K (5120 x 2880 60 Hz) resoluties

Het dock kan worden aangesloten op de USB Type-C poort of de USB Type-A poort van uw laptop.

DisplayLink docking stations and video adapters support more than one external display on Apple's M1-based Mac. Requires driver installation. Please contact StarTech.com support for a recommendation based on your specific setup.

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Power Delivery	100W
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	2.5 A
Uitgangsspanning	20V DC
Uitgangsstroom	8.5 A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	N
Vermogensopname	170 W

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Vochtigheid	0% - 95% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart & space grijs
Type behuizing	Kunststof
Lengte product	8.7 in [22.0 cm]



Breedte product	3.1 in [80.0 mm]
Hoogte product	1.2 in [30.0 mm]
Gewicht product	9.9 oz [280.0 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	10.6 in [27.0 cm]
Package Width	6.1 in [15.5 cm]
Package Height	3.5 in [90.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.9 lb [1.3 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	docking station
	USB-C kabel (met USB-C naar USB-A adapter)
	universele voedingsadapter (VK, EU)
	verkorte handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

