

Universele Laptop Docking Station, Hybrid USB-C & USB-A Dock, Dual 4K DP & HDMI, 60W PD, Mac / Windows / Chrome OS, 4x USB 5Gbps Hub, GbE

Productcode: DK30C2DPPDUE



Maak een dual-4K 60Hz werkstation met dit gecertificeerde universele laptop docking station voor USB-C en USB-A laptops. Het USB-C dock is uitgerust met 60W Power Delivery 3.0, dual HDMI en/of DisplayPort monitors, snel opladen en zowel USB-C als USB-A randapparatuurpoorten.

Bij het USB-C dock wordt een universele hostkabel geleverd die ontworpen is met een bevestigde USB-C naar USB-A adapter zodat het geschikt is voor USB-A laptops. De kabel is ook extra lang (1 meter) ter ondersteuning van vele verschillende werkstationconfiguraties. Vervangende hostkabels of extra hostkabels zijn apart verkrijgbaar hier.

Dit is een dual 4K 60Hz video docking station met ondersteuning voor zowel Ultra HD DisplayPort en/of HDMI monitors zodat u uw videoverbindingen precies zoals u dat wenst kunt configureren.

Dual 4K DisplayPort | Tot 4096 x 2160p bij 60Hz

Dual 4K HDMI | Tot 4096 x 2160p bij 60Hz

Single 4K DisplayPort + Single 4K HDMI | Tot 4096 x 2160p bij 60Hz

Single 5K DisplayPort* | Tot 5120 x 2880

*Vereist schermondersteuning voor 5K via twee DP poorten

Dit docking station is volledig gecertificeerd en voldoet aan de strengste industriestandaarden voor USB-IF (USB 3.1 Gen 1, USB Type-C en Power Delivery), VESA DisplayPort en DisplayLink (videoverbindingen) voor gegarandeerde de hoogste kwaliteit, betrouwbaarheid en compatibiliteit.

Met één kabel voedt en laadt het dock uw laptop terwijl u werkt, met 60 W PD voor sneller opladen, via de 135 W voedingsadapter.

Voor snelle installatie direct uit de doos kunt u met de combokabel (USB-C met aangesloten USB-A adapter) verbinding maken met elke laptop. Het dock heeft montagegaten voor bevestiging op de werkplek (exclusief beugel).

Verbind uw apparatuur met vier USB 3.1 poorten: 1x USB-C en 3x USB-A. Laad uw USB-C of USB-A smartphone snel op. Het dock is voorzien van een GbE poort (PXE Boot ondersteuning & Wake-on-LAN) en een 3,5 mm hoofdtelefoon audio jack met 4 standen. Het heeft ook een beveiligingsslot (K-slot) ter bescherming tegen diefstal.

Voor meer installatieflexibiliteit kunt u StarTech.com montagesteunen gebruiken (SSPMSUDWM & SSPMSVESA), die specifiek ontworpen zijn voor onze docks en hubs, voor de montage van uw dock aan een bureau, wand of ander oppervlak geheel afgestemd op de door u gewenste configuratie.

De StarTech.com Connectivity Tools zijn ontwikkeld om de prestaties en veiligheid te verbeteren en zijn het enige softwarepakket op de markt dat werkt met een breed scala aan IT-connectiviteitsaccessoires. De software suite omvat:

Advanced Windows Layout Utility: voor het instellen en opslaan van aangepaste vensterindelingen.

MAC Address Pass-Through Utility: om de beveiliging van uw netwerk te verhogen


USB Event Monitoring Utility: voor het monitoren en loggen van aangesloten USB-apparaten


Wi-Fi Auto Switch Utility: om gebruikers snel toegang te geven tot hogere netwerksnelheden via bekabeld LAN

Voor meer informatie en om de StarTech.com Connectivity Tools te downloaden, kunt u terecht op: www.StarTech.com/Connectivity-Tools

StarTech.com's kwalitatieve producten voor IT-professionals worden grondig getest op compatibiliteit en prestatie om te garanderen dat ze voldoen aan de industriestandaarden of deze zelfs overtreffen. De Technische Adviseurs van StarTech.com hebben een brede productkennis en bieden 24 uur ondersteuning van maandag t/m vrijdag (Engelstalig) om alle klanten zowel vóór als na de aankoop te kunnen ondersteunen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit





Toepassingen

- Maak een dual-display werkstation met een USB-C laptop of USB-A laptop
- Bij uitstek geschikt voor grote ondernemingen, bedrijven en organisaties met verschillende soorten laptops
- Effectief in werkomgevingen waar met gevoelige gegevens en applicaties wordt gewerkt
- Ideaal voor flexplekken (tijdelijke of gedeelde werkstations), met universele compatibiliteit

Eigenschappen

- **HYBRIDE DOCK:** Universeel docking station werkt met USB Type-C, Thunderbolt 3 / 4 & USB Type-A laptop computers via een 2-in-1 USB-C / USB-A kabel; Ideaal voor hoteling of gedeelde werkplekken
- **DUAL DISPLAY OP MACBOOK AIR :** Gebruik twee externe schermen op Apple MacBook Air/Pro (M-Series) laptops die slechts één scherm ondersteunen; DisplayPort- of HDMI-poorten die tot Dual 4K 60Hz ondersteunen; Driver installatie vereist op Windows & macOS
- **WERKT MET ALLE LAPTOPS:** Vereenvoudig je implementatie met een USB-IF, VESA & DisplayLink gecertificeerd dockingstation met optimale prestaties en universele compatibiliteit met elke laptop (Windows, macOS en Ubuntu) of Chromebook (ChromeOS)
- **COMPLETE DOCK:** 4-Port USB 5Gbps Hub (2x Fast Charge) met 1x USB-C en 3x USB-A, Gigabit Ethernet & 1x 3,5mm audio/headset, K-slot voor beveiligingsslot & gaten voor optionele montagebeugel; Inclusief DisplayLink Update Utility; 60W power delivery
- **IT-PRO VOORDELEN:** Inclusief connectivity tools voor IT-professionals en IT support teams met Network MAC Address Pass-Through voor netwerkbeveiliging, WiFi Auto Switching voor betere netwerkprestaties, USB Event Monitoring en Windows Layout

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
4K ondersteuning	Ja
Snellaadpoort(en)	Ja
Ondersteunde schermen	2

Interface	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Bus type	USB-C
	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Compatible Lock Slot	Kensington Standaard Slot (K-Slot)
Industriestandaarden	USB Power Delivery Specification Rev. 3.0
	USB batterijoplaadspecificatie Rev. 1.2
	DisplayPort 1.2
	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
	USB 3.0 - Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1
Chipsetcode	DisplayLink - DL6950
	Genesys Logic - GL3523
	Fresco Logic - FL7102
	Fresco Logic - FL7201
	VIA Labs - VL162
	RealTek - RTL8153
	Texas Instruments - TS3A225E

Prestaties

Wake On Lan	Ja
Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps (USB 3.0)
	2 Gbps (Ethernet; full-duplex)
Maximale digitale resoluties	2x HDMI - 4096 x 2160p bij 60 Hz
	2x DisplayPort - 4096 x 2160p bij 60 Hz
	1x HDMI + 1x DisplayPort - 4096 x 2160p bij 60 Hz
	1x 5 K DisplayPort via 2 DP poorten - 5120 x 2880 bij 60 Hz
	Lagere resoluties worden ook ondersteund. Als bijvoorbeeld de maximale resolutie 4096 x 2160p (4K)

is, worden ook 3840 x 2160p (4K), 2560 x 1600p en 2560 x 1440p ondersteund.

Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning	Ja
Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
PXE	Ja
Full duplex ondersteuning	Ja
Connector(en)	
Type connector(en)	2 - DisplayPort (20-polig)
	2 - HDMI (19-polig)
	1 - USB Type-C (Fast-Charge, 24 pin) USB 3.2
	1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Fast-Charge)
	2 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
	1 - Ethernet Gigabit
	1 - 3,5 mm mini-jack (4 standen)
Software	
Besturingssystemen	Windows® 8, 8.1, 10, 11, 11 ARM
	macOS 10.11 - 10.12, 10.14, 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0
	Ubuntu 18.04, 20.04, Chrome OS™ v55+
Speciale opmerkingen / vereisten	
Systeem- en kabelvereisten	Met USB-C uitgevoerde computer met een beschikbare USB Type-C poort of een met USB-3.0 uitgevoerde computer met een beschikbare USB Type-A poort
Notitie	Niet alle USB-C poorten ondersteunen de volledige functionaliteit van de USB Type-C standaard. Zorg dat de USB-C poort van uw hostcomputer USB Power

Delivery ondersteunt.

4K resolutie wordt ondersteund op alle 4 videopoorten. Een voor 4K geschikt DisplayPort- of HDMI-scherm is vereist voor 4Kx2K resoluties

Bij aansluiting op een USB 2.0 hostpoort, of bij gebruik van een USB 2.0 hostverbindingkabel, kan de prestatie beperkt zijn (USB 3.0 hostkabel meegeleverd)

USB 3.0 staat ook bekend als USB 3.1 Gen 1; deze connectiviteitsstandaard biedt snelheden tot 5 Gbps

5K resolutie wordt ondersteund door de twee DisplayPort videopoorten op één 5K scherm aan te sluiten. Een voor 5K geschikt scherm is vereist voor 5 K (5120 x 2880 60 Hz) resoluties

Het dock kan worden aangesloten op de USB Type-C poort of de USB Type-A poort van uw laptop.

DisplayLink docking stations and video adapters support more than one external display on Apple's M1-based Mac. Requires driver installation. Please contact StarTech.com support for a recommendation based on your specific setup.

Voeding

Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
Power Delivery	60W
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	2.5 A
Uitgangsspanning	20V DC
Uitgangsstroom	6.75 A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	N
Vermogensopname	135 W

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

	Vochtigheid	0% - 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Space grijs
	Type behuizing	Kunststof
	Lengte product	8.7 in [22.0 cm]
	Breedte product	3.1 in [8.0 cm]
	Hoogte product	1.2 in [3.0 cm]
	Gewicht product	15.9 oz [450.0 g]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	10.6 in [27.0 cm]
	Package Width	6.3 in [16.0 cm]
	Package Height	4.1 in [10.5 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	3.4 lb [1.6 kg]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - docking station 1 - USB-C kabel (met USB-C naar USB-A adapter) 1 - universele voedingsadapter (VK, EU) 1 - Quick-Start Handleiding
Garantiebepalingen		
	Warranty	3 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.