

USB-C- och USB-A-dockningsstation – hybrid universell dockningsstation för bärbar dator med dubbelskärm för 4K vid 60 Hz samt HDMI och DisplayPort – USB 3.1 Gen 1-hubb, GbE – strömförsörjning på 60 W – Windows, Mac och Chrome

Produkt ID: DK30C2DPPDUE



Skapa en dubbel 4K 60 Hz arbetsstation med denna certifierade universella dockningsstation för bärbara datorer med USB-C och USB-A. USB-C-dockningsstationen har 60W Power Delivery 3.0, dubbla HDMI och/eller DisplayPort-bildskärmar, snabbbladdning och både USB-C- och USB-A-portar för kringutrustning.

USB-C-dockningsstationen levereras med en universell värdkabel som är utformad med en USB-C till USB-A-adapter för att ge plats för USB-A bärbara datorer. Kabeln har även en förlängd längd på 1 meter för att stödja många olika typer av arbetsstationer. Ersättande värdkablar eller extra värdkablar kan köpas separat här.

Detta är en dubbel 4K 60 Hz videodockningsstation med stöd för både Ultra HD DisplayPort och/eller HDMI-bildskärmar som låter dig konfigurera dina videoanslutningar på det sätt som passar dina behov bäst.

Dubbel 4K DisplayPort | Upp till 4096 x 2160p @ 60 Hz

Dubbel 4K HDMI | Upp till 4096 x 2160p @ 60 Hz

Enkel 4K DisplayPort + enkel 4K HDMI | Upp till 4096 x 2160p @ 60 Hz

Enkel 5K DisplayPort* | Upp till 5120 x 2880

*Kräver monitorstöd för 5K vid användning av två DP-portar

Denna dockningsstation är fullt certifierad för att uppfylla högsta industristandard för USB-IF (USB 3.1 Gen 1, USB Type-C och strömförsörjning), VESA DisplayPort och DisplayLink (videoanslutningar) för att garantera högsta kvalitet, tillförlitlighet och kompatibilitet.

Du behöver bara en enda kabel för att strömförsörja dockningsstationen och ladda din bärbara dator medan du arbetar via 60 W PD för snabbare laddning med hjälp av 135 W strömadaptern.

Du kan ansluta valfri bärbar dator med kombikabeln (USB-C med tillhörande USB-A-adapter) för snabb installation. Dockningsstationen har monteringshål för arbetsstationens montering (fäste ingår ej).


Anslut dina enheter med fyra USB 3.1-portar: 1x USB-C och 3x USB-A. Snabbladda din USB-C- eller USB-A-smarttelefon. Dockningsstationen har en GbE-port (PXE Boot-stöd och Wake-on-LAN) och 3,5 mm ljuduttag för headset med fyra positioner. Den har även en säkerhetslåsplats (K-plats) för stöldskydd.

För mer installationsflexibilitet kan du använda StarTech.com:s monteringsfästen (SSPMSUDWM och SSPMSVESA) som är speciellt utformade för våra dockningsstationer och hubbar, för att montera din dockningsstation på ett skrivbord, en vägg eller andra ytor för att skapa en skräddarsydd miljö.

DK30C2DPPDUE inkluderar en gratis Windows®-applikation som gör att du bättre kan hantera företagets nätverkssäkerhet. När du ansluter till ditt nätverk via Ethernet-porten på dockningsstationen, sänds datorns MAC-adress vanligtvis inte till nätverket, eftersom ditt nätverk bara ser dockningsstationens MAC-adress. StarTech.com MAC Address Changer eller kloningsprogramvaran gör det dock möjligt för USB-C-dockningsstationen att använda MAC-adressförfalskning av den anslutna bärbara Windows-datorn snarare än MAC-adressen för själva dockningen. Detta säkerställer att dina nätverksadministratörer har full insyn i varje enhet i nätverket och kan övervaka och begränsa aktiviteten i enlighet därmed. Om du vill begära åtkomst till vårt MAC Address Changer-verktyg, ska du kontakta vår tekniska supportavdelning per telefon, livechatt eller e-post.

StarTech.com utför grundlig kompatibilitets- och prestandatestning på alla våra produkter för att säkerställa att vi möter eller överträffar branschstandarder och tillhandahåller högkvalitativa produkter till IT-proffs. Våra lokala tekniska rådgivare på StarTech.com har en bred produktkompetens och arbetar direkt med StarTech.coms ingenjörer för att ge stöd till våra kunder både före och efter försäljning.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Skapa en arbetsstation med två bildskärmar med antingen en bärbar dator som har USB-C eller USB-A
- Perfekt för stora företag, verksamheter och organisationer som använder en blandning av bärbara datorer
- Effektiv i arbetsmiljöer som arbetar med känsliga data och applikationer
- Perfekt för hot-desking (hoteling eller delade arbetsstationer) med universell kompatibilitet

Funktioner

- **HYBRIDDOCKNINGSSATION:** Universell dockningsstation som fungerar med bärbara datorer med USB Type-C, Thunderbolt 3 och 4, och USB Type-A, med en 2-i-1 USB-C/USB-A 3.2 Gen 1-kabel, idealisk för hotell eller delad arbetsyta. 60 W USB-C-strömförsörjning för laddning av bärbara datorer
- **TVÅ SKÄRMAR PÅ MACBOOK AIR:** Möjliggör två externa skärmar på bärbara Apple MacBook Air/Pro-datorer (bas M-serien) som normalt bara har stöd för en. DisplayPort- eller HDMI-portar med stöd för upp till dubbla 4K 60 Hz. Installation av drivrutiner krävs för Windows och macOS
- **FLEXIBLA VIDEOUTGÅNGAR FÖR DUBBLA SKÄRMAR:** Denna dubbla 4K60Hz UHD USB-C och USB-A dockningsstation stöder flera skärmar: Dubbla DisplayPort-/Dubbla HDMI-/DP- + HDMI-skärmar; stöder dubbla utökade skärmar på MacBook Pro/Air med Intel-processor eller Apple M1-chip
- **DOCKNINGSSATION MED ALLA FUNKTIONER:** 1 USB-C, 3 USB-A (2 snabbbladdning), Gigabit Ethernet och ljudportar, K-Slot för säkerhet och hål för valfritt monteringsfäste; inkl. DisplayLink-uppdateringsverktyg
- **ANSLUTNINGSVERTYK:** Applikationen som medföljer enheten förbättrar prestanda och säkerhet, med MAC-adressväxlare, USB-händelseövervakning, Windows Layout och Wi-Fi Auto Switch-verktyg

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
4K-stöd	Ja
Snabbbladdningsport(ar)	Ja
Skärmstöd	2
Gränssnitt	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Busstyp	USB-C
	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Compatible Lock Slot	Kensington Standard Slot (K-Slot)
Industristandarder	USB Power Delivery Specifikation Rev. 3.0 USB Battery Charging Specification Rev. 1.2 DisplayPort 1.2 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.1
Chipset-ID	DisplayLink - DL6950 Genesys Logic - GL3523 Fresco Logic - FL7102 Fresco Logic - FL7201 VIA Labs - VL162 RealTek - RTL8153 Texas Instruments - TS3A225E

Prestanda

Wake On Lan	Ja
Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Maximal digital upplösning	2x HDMI - 4096 x 2160p vid 60 Hz 2x DisplayPort - 4096 x 2160p vid 60 Hz 1x HDMI + 1x DisplayPort - 4096 x 2160p vid 60 Hz 1x 5K DisplayPort genom att använda två DP-videoportar - 5120 x 2880 @60 Hz Även lägre upplösningar stöds. Till exempel, om max är 4096x2160p (4K) så stöds även 3840x2160p (4K), 2560x1600p och 2560x1440p.
Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s

	UASP-stöd	Ja
	Kompatibla nätverk	10/100/1000 Mbps
	PXE	Ja
	Stöd för full-duplex	Ja
Kontakt(er)	Kontakttyp(er)	2 - DisplayPort (20-stifts) 2 - HDMI (19-stifts) 1 - USB Type-C (Fast-Charge, 24 pin) USB 3.2 1 - USB 3.2 Type-A (9 stift, snabbbladdning) 2 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps) 1 - Ethernet Gigabit 1 - 3.5 mm minijack (4-polig)
Mjukvara	OS-kompatibilitet	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11. 11 ARMmacOS 10.11 - 10.12, 10.14, 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 26.1 Ubuntu 18.04, 20.04Chrome OS™ v55+
Särskilda anmärkningar/krav	System- och kabelkrav	Dator med USB-C och en ledig USB Type-C-port eller en dator med USB-3.0 och en ledig USB Type-A-port
	Obs.	Inte alla USB-C-portar har stöd för USB Type-C-standardens alla funktioner. Se till att din USB-C-värdport stöder USB Power Delivery. 4K-upplösning stöds på alla 4 video-portar. En 4K-kompatibel DisplayPort- eller HDMI-skärm behövs för att få upplösningar på upp till 4k x 2k Prestandan kan begränsas vid anslutning till en USB 2.0-värdport eller vid användning av en USB 2.0-värdanslutningskabel (USB 3.0-värdkabel medföljer) USB 3.0 är även känt som USB 3.1 Gen 1 och ger hastigheter på upp till 5 Gbps 5K-upplösning stöds genom att ansluta två

DisplayPort-videoportar till en enda 5K-skärm. En 5K-kapabel skärm behövs för att uppnå 5K (5120 x 2880 60 Hz)-upplösningar

Dockningsstationen ansluter till USB Type-C-porten eller USB Type-A-porten på din bärbara dator.

DisplayLink docking stations and video adapters support more than one external display on Apple's M1-based Mac. Requires driver installation. Please contact StarTech.com support for a recommendation based on your specific setup.

Ström

Strömkälla	AC-adapter medföljer
Power Delivery	60W
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	2.5 A
Utspänning	20V DC
Utström	6.75 A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	N
Strömförbrukning	135 W

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Luftfuktighet	0~95 % RH

Utseende

Färg	Rymdgrå
Kabinettyp	Av plast
Produktlängd	8.7 in [22.0 cm]
Produktbredd	3.1 in [8.0 cm]

Produkthöjd	1.2 in [3.0 cm]
Produktvikt	15.9 oz [450.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	10.6 in [27.0 cm]
Paketets bredd	6.3 in [16.0 cm]
Paketets höjd	4.1 in [10.5 cm]
Fraktvikt (förpackning)	3.4 lb [1.6 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - Dockningsstation
	1 - USB-C-kabel (med tillhörande USB-C till USB-A-adapter)
	1 - universell strömadapter (UK, EU)
	1 - snabbstartsguide

Warranty Information

Warranty	3 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.