

4K USB-C-docka för tre skärmar med 5 USB 3.0-portar

Produkt ID: DK30CH2DPPDU



Den här TAA-klassade 4K-USB-C™-docka för Mac och Windows®-laptops tar produktiviteten till helt nya höjder, med stöd för 4K-skärmar - en nyhet på marknaden. USB Type-C-dockan tillhandahåller strömförsörjning på 60 W och 5 st USB 3.0-portar för att ansluta din kringutrustning. Det perfekta tillbehöret för din Dell™ XPS 15, Chromebook Pixel™ eller annan USB-C-kompatibel bärbar dator.

Dockan kan också anslutas till bärbara datorer med USB 3.0 genom en USB-A-port, (med hjälp av en USB-C till A-kabel som USB315AC1M, säljs separat).

Obs.: Power Delivery för att ladda din bärbara dator är inte tillgänglig med USB-A, och endast dubbel display stöds.

4K USB-C-dockan för Mac & Windows ger dig möjligheten att skapa en Ultra HD-arbetsstation med tre skärmar. Anslut:

- 2x 4K DisplayPort (DisplayLink)-skärmar med en upplösning på 4096 x 2160/3840 x 2160 @ 60 Hz, och
- 1x 4K HDMI (DP Alt-läge) med en upplösning på 4096 x 2160 @ 24Hz/3840 x 2160 @ 30Hz

För högupplösningsprogram kan den universella dockningsstationen för bärbara datorer även ansluta till en 5K-skärm (upplösning på 5120 x 2880) @ 60 Hz, genom att ansluta två DisplayPort-portar till en enda 5K-skärm.

Med den här treskärsdockningsstationen kan du ansluta din favoritutrustning och förvandla din bärbara dator till en kraftfull, fulländad arbetsstation. Med fem USB 3.0-portar (1 USB Type-A och 4 USB Type-C), en Gigabit Ethernet-port, headset-jack, plus separata ljud- och mikrofonportar på 3,5 mm för flera ljud har du alla anslutningar du behöver för maximal prestanda.

Med en enda kabel kan USB-C-dockningsstationen med Power Delivery (upp till 60 W) strömförse och ladda din bärbara dator, samt strömförse din kringutrustning, med dess 120 W-strömadapter.

DK30CH2DPPDU täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Perfekt för 4K-videoredigering eller arbete med högupplösningsgrafik
- Arbeta med flera dokument samtidigt i kontorsprogram
- Få en snabb översikt av flera skärmar på finans- och investmentbolag
- Perfekt för bevakning och övervakning

Funktioner

- **UTGÅNGAR FÖR TRE SKÄRMAR:** Denna 4K tredubbla dockningsstation ansluter din bärbara USB C-dator till tre 4K-skärmar, 2x DisplayPort och 1x HDMI (DP Alt-läge); 2 utökade skärmar på Macbook Pro/Air med Intel- eller Apple M1-chip; en 5K-skärm med två DisplayPort-portar
- **UNIVERSELL USB-C- OCH USB-A-FUNKTIONALITET:** Stöder dina senaste och äldre USB-enheter med 5x USB 3.0-portar (4A 1C) och ansluts till USB-A (3.0) bärbara datorer (endast dubbla skärmar stöds) med en USB-C till A kabeladapter (USB315AC1M säljs separat)
- **60 W STRÖMFÖRSÖRJNING:** Strömförsörj och ladda USB Type-C-bärbara högprestandadatorer med 60 W Power Delivery (PD) och lägg till trådbunden nätverksanslutning med Gigabit Ethernet RJ45-porten
- **SPARAR UTRYMME:** Lutande övre frontpanel ger användarna möjlighet att placera sin bärbara dator på USB-C-dockningsstationen för att spara utrymme på skrivbordet.
- **FÖRDELARNA MED STARTECH.COM:** StarTech.com erbjuder 3 års garanti och gratis livstidsgaranti på teknisk support för denna dockningsstation och har varit förstahandsvalet för IT-proffs och företag i mer än 30 år

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
4K-stöd	Ja
Snabbladdningsport(ar)	Ja
Skärmstöd	3

Busstyp	USB-C
Industristandarder	USB Power Delivery Specifikation Rev. 2.0 USB Battery Charging Specification Rev. 1.2 DisplayPort 1.2 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.1
Chipset-ID	DisplayLink - DL-6950 Genesys Logic - GL3523 Texas Instruments - TPS65982 Parade Technologies - PS176

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Maximal digital upplösning	1x HDMI (DP-Alt-läge) - 4096 x 2160 p @24 Hz/3840 x 2160 p @30 Hz 2x DisplayPort (DisplayLink) - 4096 x 2160 p @60 Hz/3840 x 2160 p @60 Hz 1x 5K DisplayPort genom att använda två DP-videoportar - 5120 x 2880 @60 Hz Även lägre upplösningar stöds. Till exempel, om max är 3840x2160p (4K) så stöds även 2560x1600p och 2560x1440p.
Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP-stöd	Ja
Kompatibla nätverk	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja

Stöd för full-duplex Ja

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	DisplayPort (20-stifts)
	HDMI (19-stifts)
	USB Type-C (24-stifts) USB 3.0 (5Gbps)
	USB 3.0 A (Snabbladdning, 9-stifts)
	USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)
	RJ-45
	3.5 mm minijack (4-polig)
	3.5 mm minijack (3-polig)
	Plats för säkerhetslås

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11
	macOS 10.9 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0
	Ubuntu 18.04, 20.04
	Chrome OS™ v55+

Särskilda
anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	USB-C-aktiverad dator med en ledig USB Type C-port
Obs.	<p>Inte alla USB-C-portar har stöd för USB Type-C-standardens alla funktioner. Se till att din USB-C-värdport stöder USB Power Delivery 2.0 och DP alt-läge.</p> <p>4K-upplösning stöds på alla 3 video-portar. En 4K-kompatibel skärm med DisplayPort krävs för att få upplösningar på 4Kx2K</p> <p>Prestandan kan begränsas vid anslutning till en USB 2.0-värdport eller vid användning av en USB 2.0-värdanslutningskabel (USB 3.0-värdkabel medföljer)</p> <p>USB 3.0 är även känt som USB 3.1 Gen 1 och ger hastigheter på upp till 5 Gbps</p>

5K-upplösning stöds genom att ansluta två DisplayPort-videoportar till en enda 5K-skärm. En 5K-kapabel skärm behövs för att uppnå 5K (5120 x 2880 60 Hz)-upplösningar

Dockan ansluter till USB-C-porten på din bärbara dator. Dockan kan också anslutas till en USB-A-port på bärbara datorer genom att använda en USB-C till USB-A-kabel, som säljs separat, men endast dubbel display stöds, och Power Delivery för att ladda din bärbara dator är inte tillgängligt via USB-A

DisplayLink-dockningsstationer och videoadaptrar stöder mer än en extern skärm på Apples M1-baserade Mac-enheter. Kräver installation av drivrutin. Kontakta StarTech.com support för en rekommendation baserat på din specifika utrustning.

Ström

Power Source	AC-adapter medföljer
Power Delivery	60W
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	2 A
Utspänning	20V DC
Utström	6 A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	N

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet	0~95 % RH

Utseende

Färg	Svart & silver
Kabinettyp	Av plast
Produktlängd	10.6 in [27 cm]



Produktbredd	3.2 in [82 mm]
Produkt höjd	1.3 in [34 mm]
Produktvikt	13.6 oz [385 g]

Förpackning

Package Length	11.7 in [29.6 cm]
Package Width	6.3 in [16.1 cm]
Package Height	2.8 in [71 mm]
Fraktvikt (förpackning)	3.2 lb [1.4 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	Dockningsstation usb-c-kablar universell strömadapter (UK, EU) Instruktionsbok Halkskyddade gummifötter
-----------------	---

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

