

USB-C Dock, Single Monitor 4K 30Hz HDMI Laptop Docking Station, 85W Power Delivery, 4 Ports USB 3.0 Hub, Gb Ethernet, Audio, USB 3.1 Gen 1 Type-C Mini Dock, Windows & Mac

Productcode: DK30CHDPDUE



Dit USB-C™-dock biedt u alle verbindingen die u nodig hebt om uw USB-C-geschiedte laptop of tablet om te zetten in een compleet workstation, met de ondersteuning voor één extern 4K HDMI®-scherm. Met USB Power Delivery 2.0 (85W) kunt u uw laptop voeden en opladen terwijl u werkt, waardoor het niet meer nodig is om een afzonderlijke voedingsadapter te gebruiken met uw laptop. Het is de perfecte accessoire voor uw MacBook Pro of andere met Thunderbolt™ 3 uitgeruste laptop of tablet.

Het USB-C-dock is ideaal voor kleinere werkruimtes of gedeelde werkplaatsen door middel van een extern scherm. Het dock breidt de schermmogelijkheden van uw laptop uit door te verbinden met een HDMI-scherm, met ondersteuning voor resoluties zoals: 4096x2160 @ 30Hz, 3840 x 2160 @ 30Hz, 2560x1600 @60 Hz, 1920 x 1200 @ 60Hz.

Het dock biedt vier USB 3.0 (Type-A) poorten om randapparatuur zoals uw muis of toetsenbord te verbinden. Dit dock heeft ook een USB 3.0 snellaad- en synchronisatiepoort, een Gigabit Ethernetpoort, en een gecombineerde 3,5 mm audio- en microfoonaansluiting.

Dit universeel dock is compatibel is met Mac en Windows®, en werkt met laptops uitgerust met USB-C en Thunderbolt 3.

De StarTech.com Connectivity Tools zijn ontwikkeld om de prestaties en veiligheid te verbeteren en zijn het enige softwarepakket op de markt dat werkt met een breed scala aan IT-connectiviteitsaccessoires. De software suite omvat:

Advanced Windows Layout Utility: voor het instellen en opslaan van aangepaste vensterindelingen.

MAC Address Pass-Through Utility: om de beveiliging van uw netwerk te verhogen

USB Event Monitoring Utility: voor het monitoren en loggen van aangesloten USB-apparaten

Wi-Fi Auto Switch Utility: om gebruikers snel toegang te geven tot hogere netwerksnelheden via bekabeld LAN

Voor meer informatie en om de StarTech.com Connectivity Tools te downloaden, kunt u terecht op: www.StarTech.com/Connectivity-Tools

De DK30CHDPDUE wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Een voordelig dockingstation oplossing voor bedrijven en kantooromgevingen waar de meeste werknemers slechts één extern scherm gebruiken
- Sluit aan op een ultrawide of ultracurved scherm voor een ultieme multi-display ervaring en exceptionele beeldkwaliteit
- Effectief voor kleine werkplekken of cubicle-omgevingen met beperkte ruimte voor meerdere schermen
- Ideaal voor tijdelijke of gedeelde werkruimtes (hoteling) waarvoor enkel een extern scherm vereist is

Eigenschappen

- **COMPACT EN COMPLEET:** Dit USB-C-dock beschikt over 4K 30Hz HDMI-video, 85W PD, 4x USB-A 3.0 (5Gbps) poorten (1 fast charge), Gigabit Ethernet, een headset/audio-poort & 1m USB-C kabel
- **BREDE COMPATIBILITEIT:** Dit USB C dock ondersteunt USB-C/Thunderbolt 3 (TB3) laptops zoals HP, Dell, Lenovo, Surface Laptop 3 & Pro 7, Chromebook, MacBook Pro, MacBook Air, iPad Pro, Samsung, Google Pixel

- **85W POWER DELIVERY:** het USB 3.1 Gen 1 Type-C dockingstation laadt werkstation-laptops zoals de Lenovo ThinkPad P-serie, HP Z Books & MacBook Pro 15/16 snel op, als er meer power nodig is
- **COMPACT:** Ontworpen voor kleine werkruimtes of thuiswerk. Deze USB-C laptop poort replicator is ideaal voor workstations met één monitor of ultrabrede monitoren.
- **BREEDE OS COMPATIBILITEIT:** Automatische driverinstallatie. Dit universeel USB-C dock is compatibel met de belangrijkste OS-platforms zoals Windows, MacOS, Chrome OS, iPadOS, en Android-telefoons
- **CONNECTIVITY TOOLS:** de bij dit apparaat geleverde tools verbeteren de prestatie en beveiliging, waaronder de hulpprogramma's MAC Address Changer, USB Event Monitoring, Windows Layout & Wi-Fi Auto Switch

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
4K ondersteuning	Ja
Snellaadpoort(en)	Ja
Ondersteunde schermen	1
Interface	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Bus type	USB-C
Industriestandaarden	USB Power Delivery Specification Rev. 2.0 USB batterijopladspecificatie Rev. 1.2 DisplayPort 1.2 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1
Chipsetcode	C-Media - CM6533 Parade - PS176 Realtek - RTS5440 Realtek - RTL8153 Realtek - RTS5411

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; full-duplex)
Maximale digitale resoluties	HDMI - 4096x2160 @ 30Hz, 3840 x 2160 @ 30Hz, 2560x1600 @60 Hz, 1920 x 1200 @ 60Hz UltraWide - 3440 x 1440p @ 60 Hz
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning	Ja
Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja
PXE	Ja
Full duplex ondersteuning	Ja

Connector(en)

Type connector(en)	1 - HDMI (19-polig) 1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5Gbps) 1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Fast-Charge) 3 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps) 1 - RJ-45 1 - 3,5 mm mini-jack (4 standen)
--------------------	---

Software

Besturingssystemen	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11 macOS 10.11 tot 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0
--------------------	---

Voeding

Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
Power Delivery	85W

Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	2 A
Uitgangsspanning	20V DC
Uitgangsstroom	5 A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	N
Vermogensopname	100W

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid	5%~95% RV (niet-condenserend)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Lengte product	3.9 in [9.8 cm]
Breedte product	3.6 in [9.1 cm]
Hoogte product	1.3 in [3.2 cm]
Gewicht product	7.1 oz [200.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	6.5 in [16.5 cm]
Package Width	7.3 in [18.5 cm]
Package Height	3.7 in [9.5 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.6 lb [1.2 kg]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

1 - docking station

1 - 1 m USB-C kabel

1 - universele voedingsadapter (VK, EU)

1 - verkorte handleiding

Garantiebepalinge
n

Warranty

3 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.