

Dock USB-C & USB-A - Station d'Accueil Universelle à Triple Écran DisplayPort & HDMI 4K 60Hz - 85W Power Delivery, 6x USB Hub, GbE, Audio - USB 3.1 Gen 2 10Gbps

N° de produit: DK31C3HDPDUE



Cette station d'accueil 10 Gbit/s USB-C Gen 2 transforme votre MacBook Pro, votre ordinateur portable Windows et votre Chromebook USB-C & Thunderbolt™ 3 en station de travail puissante. Une station d'accueil USB 3.2 Gen 2 Type-C offre tout ce dont vous avez besoin: des sorties vidéo HDMI ou DisplayPort triples jusqu'à 4K 60 Hz, des ports périphériques 10 Gbit/s USB-C & USB-A en aval et une alimentation de 85 W. Les anciens pc portables USB-A sont pris en charge par le câble USB-C/USB-A hybride inclus.

Cette station d'accueil USB-C Gen 2 avec prise en charge DP 1.4 et HDMI 2.0 est le choix idéal pour une configuration à deux ou trois moniteurs. Elle prend en charge jusqu'à trois affichages 4K 60 Hz avec n'importe quelle combinaison de trois interfaces vidéo DisplayPort ou HDMI, sur des ordinateurs portables USB-C Gen 2 (avec prise en charge DP 1.4), MacBooks et ordinateurs portables Thunderbolt 3 basés sur Windows. Les anciens ordinateurs portables USB-A ne prennent en charge que la configuration à deux moniteurs.

Alimentez et chargez les ordinateurs portables & ultrabooks USB-C/Thunderbolt 3 avec un PD de 85 watts

Puissance de sortie supérieure, plus élevée que les autres stations d'accueil à trois moniteurs 10G USB-C. Chargez les smartphones et autres appareils à l'aide de deux ports

USB Charge Rapide BC 1.2 à l'avant pour les appareils USB-A et USB-C. Les ports de charge rapide permettent la charge continue, de sorte que les appareils se chargent, qu'un ordinateur portable hôte soit connecté ou pas.

Cette station d'accueil USB-C Gen 2 est dotée de 6 ports USB en aval au total pour connecter des périphériques USB.

- 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbits/s)

- 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbits/s)
- 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbits/s)
- 3x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbits/s)

Un port Gigabit Ethernet avec prise en charge PXE Boot et WoL ainsi qu'un port micro/casque stéréo TRRS à 4 positions sont également inclus.

Cette station d'accueil USB-C/USB-A est dotée de nombreuses fonctionnalités de sécurité telles qu'un port hôte à verrouillage à vis qui comprend un câble à verrouillage à vis USB-C/USB-A 2-en-1 certifié USB-IF de 1 m, et une fente K pour un verrou d'ordinateur portable de style Kensington.

Pour plus de sécurité, ou de flexibilité lorsque l'espace de bureau est limité, cette station d'accueil peut être fixée au mur, à l'écran ou sous le bureau avec les supports de montage (SSPMSUDWM & SSPMSVESA). Ces supports de montage (non inclus) sont spécifiquement conçus pour nos docks et nos hubs afin de vous offrir la configuration personnalisée dont vous avez besoin.

Développée pour améliorer les performances et la sécurité, Connectivity Tools est la seule suite logicielle du marché qui fonctionne avec une large gamme d'accessoires de connectivité informatique. La suite logicielle comprend :

L'utilitaire de mise en page avancée des fenêtres : pour configurer et enregistrer des mises en page personnalisées des fenêtres.


L'utilitaire de transmission d'adresse MAC : pour améliorer la sécurité du réseau.

Utilitaire de surveillance des événements USB : Pour suivre et consigner les périphériques USB connectés

L'utilitaire de commutation automatique Wi-Fi : permettre aux utilisateurs d'accéder rapidement à des vitesses de réseau plus rapides via le réseau local câblé

Pour plus d'informations et pour télécharger l'application Connectivity Tools, veuillez visiter : www.StarTech.com/Connectivity-Tools

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

Spécifications techniques

- **CONFIGURATION FLEXIBLE DE MULTI-ÉCRANS** : La station d'accueil USB 3.1 Gen 2 10Gbps Type-C/A prend en charge la configuration de deux ou trois écrans (jusqu'à 3x 4K 60Hz), en utilisant n'importe quelle combinaison des 3x DisplayPort 1.4 et 3x HDMI 2.0
- **PUISSANCE 85 W** : alimenter et charger des pc portables/ultrabooks USB-C/Thunderbolt 3 comme Lenovo X1 Carbon, ThinkPad P series, Dell Latitude, Precision, XPS 15, HP Spectre, ZBook et MacBook Pro 16
- **COMPATIBILITÉ** : Prend en charge Win/macOS/ChromeOS/Linux/plateformes matérielles, Intel, AMD et la série M d'Apple, permettant l'utilisation de 3 écrans même sur les PC qui ne prennent en charge qu'un seul écran en natif; Pilote requis sur Win/macOS
- **HUB USB à 6 PORTS**: 4 x USB-A (1 x 10 Gbit/s), 2 x USB-C (1 x 10 Gbit/s), avec 2 ports USB Charge Rapide BC 1.2 à l'avant (toujours activés); Max 5 Gbit/s pour les pc portables USB-C Gen 1 et USB-A
- **PRÊT POUR LE DÉPLOIEMENT** : la station d'accueil est dotée d'une fente K, d'un câble hôte combo de 1 m, de ports Ethernet Gigabit et de ports pour casque ; Windows, MacOS, Chrome OS ; trous de fixation pour plaques de montage SSPMSUDWM/SSPMSVES A
- **OUTILS DE CONNECTIVITÉ** : Fournie avec cet appareil, l'application améliore les performances et la sécurité, avec les utilitaires MAC Address Changer, USB Event Monitoring, configuration de Windows et Wi-Fi Auto Switch

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Prise en charge 4K	Oui
Port(s) à charge rapide	Oui
Écrans pris en charge	3
Nombre de ports	16
Prise en charge audio	Oui
Interface	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s

Type de bus	USB-C
	USB-C
	USB-A
	USB-A
Compatible Lock Slot	Kensington Standard Slot (K-Slot)
	Kensington Standard Slot (K-Slot)
ID du chipset	Realtek RTS5423, Realtek RTS5411, Realtek RTS5412, Realtek RTS5451, Realtek RTD2142, DisplayLink DL6950

Performance

Wake On Lan	Oui
Type et débit	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
MTBF	40.841 h

Connecteur(s)

Types de connecteur	1 - USB 3.2 Type-C with BC 1.2 (24 pin, Gen 1, 5Gbps, 18W Power)
	1 - USB 3.2 Type-A with BC 1.2 (9 pin, Gen 1, 5Gbps, 7.5W Power)
	1 - 3.5mm Stereo Female 4 pos
	3 - DisplayPort
	3 - HDMI
	1 - Ethernet Gigabit
	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)
	1 - USB 3.2 Type-A (9 broches, Gen 2, 10Gbps)
	2 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
Connecteurs hôte	1 - USB 3.2 Type-C (2 broches, Gen 1, 5Gbps)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows 10, 11, 11 ARM, Windows 8.1, Windows 8, macOS v10.6 à macOS v10.12, 10.14 à 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, Ubuntu 18.04, 20.04, 22.04, 24.04, Chrome OS
--------------------------------------	--

Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage	Ordinateur compatible USB-C avec un port USB Type-C disponible prenant en charge la fonction USB Power Delivery 2.0 pour la recharge et la fonctionnalité USB DP alt mode Video 1. La station d'accueil peut également être connectée au port USB-A des ordinateurs portables, mais seul le double affichage est pris en charge, et la fonction Power Delivery pour charger votre ordinateur portable n'est pas disponible via l'USB-A
---	--

Remarque	Not all USB-C ports support the full functionality of the USB Type-C standard. Ensure that your host USB-C port supports USB Power Delivery 2.0 and DP alt mode.
----------	--

Le HDR est pris en charge sur Video 1 HDMI ou Video 1 DP et nécessite un hôte USB Type-C avec le mode alt DP pour fonctionner

4K resolution is supported on all 3 video ports. A 4K-capable DisplayPort display is required to achieve 4Kx2K resolutions

DisplayLink docking stations and video adapters support more than one external display on Apple's M1-based Mac. Requires driver installation. Please contact StarTech.com support for a recommendation based on your specific setup.

Alimentation

Source d'alimentation	Adaptateur secteur inclus
Power Delivery	85W
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	2.5A
Tension de sortie	20V DC
Courant de sortie	7.5A
Type de prise	N

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0 to 50
Température de stockage	-20 to 70
Humidité	0 % à 95 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Black & Gray
Type de boîtier	Aluminium et plastique
Longueur de câble	3.3 ft [1 m]
Longueur du produit	9.2 in [23.3 cm]
Largeur du produit	3.3 in [8.4 cm]
Hauteur du produit	1.5 in [3.7 cm]
Poids du produit	14.2 oz [402.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	10.0 in [25.3 cm]
Package Width	6.8 in [17.2 cm]
Package Height	3.6 in [9.1 cm]
Poids brut	3.8 lb [1.7 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Station d'Accueil
	1 - Câble de verrouillage à vis USB-C avec adaptateur USB-A
	1 - Adaptateur d'alimentation universel (UE, R.-U.)
	1 - Guide de démarrage rapide

Informations de
garantie

Warranty

3 Ans

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis