

USB-C e USB-A Dock - Docking station universale triplo monitor DisplayPort e HDMI 4K 60Hz - 85W Power Delivery, Hub 6x USB, GbE, Audio - Docking station USB tipo C/USB 3.1 Gen 2 10Gbps

ID prodotto: DK31C3HDPDUE



Questa docking station USB-C Gen 2 da 10 Gbps consente di trasformare un MacBook Pro, un laptop Windows o un Chromebook con tecnologia USB-C® o Thunderbolt™ 3 in una potente workstation. La docking station USB 3.2 Gen 2 Type-C offre tutto ciò di cui si può aver bisogno: dalle triple uscite video HDMI o DisplayPort con risoluzione fino a 4K a 60 Hz alle porte per periferiche downstream USB-C e USB-A da 10 Gbps e Power Delivery da 85 W. I notebook USB-A meno recenti sono supportati tramite il cavo ibrido universale USB-C/USB-A incluso.

Questa docking station USB-C Gen 2 con supporto le tecnologie DP 1.4 e HDMI 2.0 HDR è la scelta perfetta per una configurazione a due o tre monitor, in quanto supporta fino a tre display 4 a 60 Hz con qualsiasi combinazione delle tre interfacce video DisplayPort o HDMI, su laptop USB-C Gen 2 (con supporto della tecnologia DP 1.4), MacBook e laptop Thunderbolt 3 basati su Windows. I laptop USB-A meno recenti supportano solo la configurazione a due monitor.

È possibile alimentare e ricaricare workstation laptop e Ultrabook con tecnologia USB-C/Thunderbolt 3 con un'erogazione di potenza superiore PD

a 85 watt, PIÙ di altri dock per tre monitor USB-C 10G. Smartphone e altri dispositivi possono essere ricaricati tramite due porte di ricarica anteriori downstream con tecnologia BC 1.2 destinate ai dispositivi USB-A e USB-C. Poiché le porte di ricarica rapida supportano la ricarica sempre attiva, i dispositivi possono essere ricaricati indipendentemente dal fatto che sia collegato o meno un laptop host.

Questa docking station USB-C Gen 2 è dotata di 6 porte USB downstream in totale per il collegamento di periferiche USB.

- 1 porta USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps)

- 1 porta USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
- 1 porta USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- 3 porte USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Inoltre, è inclusa una porta Gigabit Ethernet con supporto dell'avvio PXE e della funzionalità Wake On LAN, nonché una porta per microfono/cuffie audio stereo TRRS a 4 posizioni.

Questa docking station USB-C/USB-A è dotata di numerose funzioni di sicurezza, tra cui una porta host con fermo a vite per il cavo 2-in-1 USB-C/USB-A da 1 m con certificazione USB-IF, un K-slot per un blocco di sicurezza del laptop di tipo Kensington e fori per il montaggio della dock sulla scrivania o a parete.

Il prodotto DK31C3HDPDUE include un'applicazione Windows® gratuita che consente di gestire meglio la sicurezza della rete aziendale. Quando ci si connette alla rete tramite la porta Ethernet della docking station, in genere l'indirizzo MAC del computer non viene trasmesso alla rete, che vede solo l'indirizzo MAC della docking station. Tuttavia, il software di duplicazione o MAC Address Changer di StarTech.com consente alla docking station USB-C di utilizzare lo spoofing dell'indirizzo MAC del laptop Windows collegato al posto dell'indirizzo MAC della docking station stessa. Ciò garantisce agli amministratori di rete la piena visibilità di ciascun dispositivo sulla rete, consentendo loro di monitorare e limitare le attività come necessario. Per richiedere l'accesso all'utility MAC Address Changer, contattare il nostro servizio di assistenza tecnica tramite telefono, live chat o e-mail.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

Caratteristiche

- **CONFIGURAZIONE FLESSIBILE DI PIÙ DISPLAY:** la docking station USB 3.1 Gen 2 Type-C/A da 10 Gbps supporta una configurazione a due o tre monitor fino a 4K a 60 Hz, sfruttando in combinazione le 3 porte DisplayPort 1.4 e le 3 porte HDMI 2.0 con porte HDR
- **POWER DELIVERY A 85 W:** consente di alimentare e ricaricare workstation laptop e Ultrabook con tecnologia USB-C/Thunderbolt 3, quali Lenovo X1 Carbon, ThinkPad serie P, Dell Latitude, Precision, XPS 15, HP Spectre, ZBook e MacBook Pro 16
- **DOCKING STATION UNIVERSALE:** il dock ibrido include un cavo host combinato 2-in-1 USB-C/USB-A certificato USB-IF; dock DisplayLink supporta fino a 3 display estesi su Macbook Pro/Air (processore Intel o chip Apple M1) compatibile con Windows/macOS/Chrome
- **HUB USB a 6 PORTE:** 4 USB-A (1 da 10 Gbps), 2 USB-C (1 da 10 Gbps), incluse 2 porte BC 1.2 anteriori sempre attive per la ricarica rapida; i notebook USB-C Gen 1 e USB-A supportano solo porte downstream USB fino a 5 Gbps

- PRONTO ALL'USO: la docking station presenta uno slot K, un cavo host combo da 1 m, fori di montaggio; porte Gigabit Ethernet e cuffie; Funziona con Windows, MacOS, Chrome OS
- STRUMENTI DI CONNETTIVITÀ: Inclusa con questo dispositivo l'applicazione che migliora le prestazioni e la sicurezza con MAC Address Changer, USB Event Monitoring, Windows Layout & Wi-Fi Auto Switch utility

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Supporto di 4K	Sì
Porta(e) di ricarica rapida	Sì
Display supportati	3
Porte	16
Audio	Sì
Interfaccia	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Tipo bus	USB-C USB-C USB-A USB-A
Compatible Lock Slot	Kensington Standard Slot (K-Slot) Kensington Standard Slot (K-Slot)
ID chipset	Realtek RTS5423, Realtek RTS5411, Realtek RTS5412, Realtek RTS5451, Realtek RTD2142, DisplayLink DL6950

Prestazioni

Tipo e velocità	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
MTBF	40.841 ore

Connettore/i	Tipo/i connettori	HDMI
		DisplayPort
		Ethernet Gigabit
		USB Type-C (24pin, Gen 2, 10Gbps)
		USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 2, 10 Gbps)
		USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 2, 10 Gbps)
		USB Type-C (24 pin) USB 3.0
		USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)
		3.5mm Stereo Female 4 pos
	Connettori host	USB Type-C (24 pin) USB 3.1 (10 Gbps)
<hr/>		
Software	Compatibilità con sistemi operativi	Windows 10, 11, Windows 8.1, Windows 8, macOS v10.6 to macOS v10.12, 10.14 to 11.0, Ubuntu 18.04, 20.04, Chrome OS
<hr/>		
Note/requisiti speciali	Nota	DisplayLink docking stations and video adapters support more than one external display on Apple's M1-based Mac. Requires driver installation. Please contact StarTech.com support for a recommendation based on your specific setup.
<hr/>		
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
	Power Delivery	85W
	Tensione ingresso	100 - 240 AC
	Corrente ingresso	2.5A
	Tensione di uscita	20V DC
	Corrente di uscita	7.5A

	Tipo presa	M
<hr/>		
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0 to 50
	Temperatura di conservazione	-20 to 70
	Umidità	Da 0% a 95%
<hr/>		
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Black & Gray
	Tipo enclosure	Alluminio e plastica
	Lunghezza cavo	39.4 in [100 cm]
	Lunghezza prodotto	9.2 in [23.3 cm]
	Larghezza prodotto	3.3 in [84.0 mm]
	Altezza prodotto	1.5 in [37.0 mm]
	Peso prodotto	14.2 oz [402.0 g]
<hr/>		
Informazioni confezione		
	Package Length	10.0 in [25.3 cm]
	Package Width	6.8 in [17.2 cm]
	Package Height	3.6 in [91.0 mm]
	Peso spedizione (confezione)	3.8 lb [1.7 kg]
<hr/>		
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	Docking station USB-C™
		Cavo USB-C con fermo a vite e adattatore USB-A.
		Adattatore di alimentazione universale (EU, UK)



Guida di avvio rapido

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

