

USB-C & USB-A Dock - Hybride Universeel Triple Monitor Laptop Docking Station  
DisplayPort & HDMI 4K 60Hz - 85W Power Delivery, 6x USB Hub, GbE, Audio - USB 3.1  
Gen 2 10Gbps

Productcode: DK31C3HDPDUE



Dit USB-C Gen 2 10 Gbps docking station verandert uw USB-C® of Thunderbolt™ 3 MacBook Pro, Windows laptop en Chromebook in een krachtig werkstation. Deze USB 3.2 Gen 2 Type-C dock biedt alles wat u nodig heeft: drie HDMI of DisplayPort video-uitgangen (tot 3x 4K 60 Hz), 10 Gbps USB-C & USB-A downstream poorten voor randapparatuur en tot 85 W Power Delivery. Oudere USB-A laptops worden ook ondersteund via de meegeleverde, universele combo USB-C/USB-A kabel.

Dit USB-C Gen 2 docking station met DP 1.4 en HDMI 2.0 HDR ondersteuning, is de perfecte keuze voor dual of triple video configuraties tot 3x 4K 60Hz, met elke combinatie mogelijk van de drie DisplayPort of HDMI uitgangen. De krachtige 3x 4K 60Hz combinatie is mogelijk bij USB-C Gen 2 laptops (met DP 1.4), MacBooks en op Windows gebaseerde Thunderbolt 3 laptops. Oudere USB-A laptops ondersteunen alleen configuraties met twee schermen:

Voed en laad USB-C/Thunderbolt 3 laptops en ultrabooks op met 85 W PD - MEER dan andere USB-C 10G triple monitor docks!

Laad smartphones en andere apparaten op met twee downstream laadpoorten aan de voorkant met BC 1.2 support voor USB-A en USB-C apparaten. De Always On Fast Charge poorten zorgen ervoor dat de aangesloten apparaten altijd worden opgeladen, ongeacht of een host laptop is aangesloten of niet.

Dit USB-C Gen 2 docking station heeft in totaal 6 downstream USB-poorten voor de aansluiting van USB-randapparaten.

- 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
- 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
- 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

- 3x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Het docking station heeft ook een Gigabit Ethernet poort met PXE Boot en WoL ondersteuning alsmede een 4-position TRRS stereo audio koptelefoon-/microfoonpoort.

Dit USB-C/USB-A docking station beschikt over verscheidene beveiligingsfuncties zoals een hostpoort met screw lock (inclusief een USB-IF gecertificeerde 1 m lange 2-in-1 USB-C/USB-A kabel met screw lock), een K-slot voor een Kensington laptopslot en montagegaten om het dock aan het bureau of wand te bevestigen.

De DK31C3HDPDUE wordt geleverd met een gratis Windows® toepassing waarmee u de netwerkbeveiliging binnen uw bedrijf beter kunt beheren. Wanneer u verbinding maakt met het netwerk via de Ethernetpoort van het dock, wordt het MAC-adres van de computer meestal niet naar het netwerk verzonden, omdat uw netwerk alleen het MAC-adres van het docking station ziet. Met de MAC Address Changer- of Cloning-software van StarTech.com kan het USB-C dock echter MAC-adres spoofing van de verbonden Windows laptop gebruiken in plaats van het MAC-adres van het dock zelf. Dit garandeert dat uw netwerkbeheerders volledig zicht hebben op elk apparaat in het netwerk en activiteiten overeenkomstig kunnen bewaken en beperken. Neem voor toegang tot ons MAC Address Changer Utility contact op met onze afdeling Technische ondersteuning zowel telefonisch als via live chat of e-mail.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

## Toepassingen

## Eigenschappen

- **FLEXIBELE CONFIGURATIE MET MEERDERE SCHERMEN:** Deze USB 3.1 Gen 2 10 Gbps Type-C/A HDR dock ondersteunt dual & triple video (tot 3x 4K 60Hz) door 3x DisplayPort 1.4 en 3x HDMI 2.0 poorten te combineren
- **85W POWER DELIVERY:** Voed en laad USB-C/Thunderbolt 3 laptops/ultrabooks op incl. Lenovo X1 Carbon, Thinkpad P-serie, Dell Latitudes, Precision, XPS 15, HP Spectre, Zbook en MacBook Pro 16
- **UNIVERSEEL DOCKING STATION:** Hybride dock inclusief 2-in-1 USB-C/USB-A USB-IF gecertificeerde hostkabel; screw lock op dock en kabel voorkomt dat de kabel per ongeluk losraakt; TB3 compatibel
- **6-PORT USB HUB:** 4x USB-A (1x 10 Gbps), 2x USB-C (1x 10 Gbps), incl. 2x BC 1.2 fast charge always-on poorten aan de voorkant; USB-C Gen 1 en USB-A laptops ondersteunen downstream snelheden tot 5 Gbps
- **GEBRUIKSKLAAR:** Docking station heeft een K-slot, 1 m C/A 2-in-1 combo kabel, montagegaten en MAC Address Changer Utility voor IT-beheer; Gigabit Ethernet en headset poorten; Windows, MacOS, Chrome OS

- STARTECH.COM CONNECTIVITY TOOLS: Provided with this device, the application improves performance and security, featuring MAC Address Changer, USB Event Monitoring, Windows Layout & Wi-Fi Auto Switch utilities

---

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
4K ondersteuning	Ja
Snellaadpoort(en)	Ja
Ondersteunde schermen	3
Poorten	16
Audio	Ja
Interface	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Bus type	USB-C USB-C USB-A USB-A
Compatible Lock Slot	Kensington Standaard Slot (K-Slot) Kensington Standaard Slot (K-Slot)
Chipsetcode	Realtek RTS5423, Realtek RTS5411, Realtek RTS5412, Realtek RTS5451, Realtek RTD2142, DisplayLink DL6950

---

Prestaties

Type en snelheid	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
MTBF	40.841 uur

---

Connector(en)

Type connector(en)	HDMI
--------------------	------

	DisplayPort	
	Ethernet Gigabit	
	USB Type-C (24pin, Gen 2, 10Gbps)	
	USB 3.1 USB Type-A (9-polig, Gen 2, 10 Gbps)	
	USB 3.1 USB Type-A (9-polig, Gen 2, 10 Gbps)	
	USB Type-C (24-polig) USB 3.0	
	USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)	
	3.5mm Stereo Female 4 pos	
Hostaansluitingen	USB Type-C (24-polig) USB 3.1 (10 Gbps)	
<hr/>		
Software	Besturingssystemen	macOS X 10.6 Windows 10
<hr/>		
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	DisplayLink docking stations and video adapters support more than one external display on Apple's M1-based Mac. Requires driver installation. Please contact StarTech.com support for a recommendation based on your specific setup.
<hr/>		
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Power Delivery	85W
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	2.5A
	Uitgangsspanning	20V DC
	Uitgangsstroom	7.5A
	Stekkertype	M
<hr/>		
Gebruiksomgeving		



Bedrijfstemperatuur	0 to 50
Opslagtemperatuur	-20 to 70
Vochtigheid	0% tot 95%

---

Fysieke eigenschappen

Kleur	Black & Gray
Type behuizing	Aluminium en kunststof
Kabellengte	39.4 in [100 cm]
Lengte product	9.2 in [23.3 cm]
Breedte product	3.3 in [84.0 mm]
Hoogte product	1.5 in [37.0 mm]
Gewicht product	14.2 oz [402.0 g]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length	10.0 in [25.3 cm]
Package Width	6.8 in [17.2 cm]
Package Height	3.6 in [91.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.8 lb [1.7 kg]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	docking station
	USB-C borgschroefkabel met USB-A adapter
	Universele voedingsadapter (EU, GB)
	quick-start handleiding

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.