USB C Multiport Adapter, USB-C naar DVI-D (Digitaal) Video Adapter, 60W Power Delivery Passthrough Charging, GbE, USB-A, USB Type-C/Thunderbolt 3 Mini Laptop Dock

Productcode: DKT30CDVPD

Breid de connectiviteit van uw met USB-C™ uitgevoerde laptop uit. Met deze slanke USB-C multiport adapter kunt u overal een krachtig werkstation maken, met DVI-video output, een USB 3.0 Type-A poort en een gigabit Ethernet poort.

Voed tegelijkertijd zowel de multiport adapter als uw laptop, met ondersteuning van USB Power Delivery 2.0. Deze adapter is het ideale accessoire voor uw Dell XPS, MacBook Pro of andere met USB Type-C™ uitgeruste laptop, en is ook compatibel met Thunderbolt™ 3 poorten.

De multiport adapter breidt de connectiviteit van uw laptop met een beperkt aantal poorten uit met deze geïntegreerde USB-C kabel waarmee u tegelijkertijd meerdere apparaten kunt aansluiten. En samen met uw laptopscherm maakt deze veelzijdige USB-C multiport adapter het gemakkelijk om, indien nodig, een dual-monitor werkstation te creëren. Met deze adapter kunt u ook met gemak verbinding maken met een DVI-scherm op een kantoorwerkplek of thuiskantoor.

De gigabit Ethernet-poort garandeert betrouwbare toegang tot een vast netwerk. Bovendien kunt u met een extra USB 3.0 Type-A poort, een bestaand randapparaat aansluiten, zoals uw muis of flashdrive.

De gigabit Ethernet-poort garandeert betrouwbare toegang tot een vast netwerk, wat ideaal is op plaatsen met beperkte wifi-toegang.

Omdat de multiport adapter via de USB wordt gevoed, hoeft u geen aparte voedingsadapter mee te nemen. Deze multiport adapter heeft ook een USB-C poort die USB Power Delivery 2.0 ondersteunt, zodat u uw laptop voeden en opladen terwijl u werkt, dit is ideaal voor mobiel gebruik van kantoor naar huis, of voor op reis. De adapter heeft een geïntegreerde USB-C kabel en biedt u netwerkconnectiviteit plus een USB Type-A aansluiting voor optimale veelzijdigheid terwijl u reist.

NB: Voor volledige functionaliteit van de adapter moet de USB-C poort van uw laptop USB Power Delivery en DP Alt Mode ondersteunen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

• Sluit uw MacBook, Ultrabook of Chromebook™ aan op vast gigabit internet, op plaatsen waar geen Wi-Fi® beschikbaar is

• Integreer de compacte adapter in kleine werkruimtes en (thuis)kantoren

Eigenschappen

• 4-IN-1 USB-C MULITPORT ADAPTER: Dit USB C mini dock heeft DVI-D video output, Gigabit Ethernet poort, 1x 5Gbps USB-A 3.0 poort & 60W Power Delivery Passthrough charging, om vanuit huis of op kantoor te werken

• DVI DIGITALE VIDEO-OUTPUT: De DVI digitale video-output van deze USB Type-C multipoort adapter zorgt voor een scherpere digitale weergave en ondersteunt resoluties tot 1920x1200 / 1080p (Single Link)

• LAPTOPVOEDING OF EXTERNE ADAPTER: Het dock kan worden gevoed dankzij de USB-bus of met een externe USB-C voedingsadapter. Laad de laptop via PD Passthrough met uw USB-C voedingsadapter (7W voor dock, 53W voor opladen)

• COMPATIBILITEIT: Deze draagbare USB-C dockingstation met witte behuizing is compatibel met laptops en Ultrabooks, waaronder MacBook Pro/Air, HP EliteBook, Dell XPS, Lenovo ThinkPad X1 Carbon en Chromebooks

• BREDE OS COMPATIBILITEIT: Dankzij de automatische driver-setup ondersteunt dit all-in-one USB-C travel dock de belangrijkste besturingssystemen, waaronder Windows, MacOS, Chrome OS | Thunderbolt 3-compatibel

Hardware		
	Garantiebeleid	3 Years
	4K ondersteuning	Ja
	Snellaadpoort(en)	Nee
	Ondersteunde schermen	1
	Audio	Ja
	Bus type	USB-C
	Industriestandaarden	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
		USB 3.0 - Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1
	Chipsetcode	VIA/VLI - VL813
		VIA/VLI - VL100
		Parade - PS171
		Realtek - RTL8153
Prestaties		
	Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps (USB 3.0) <br / >2 Gbps (Ethernet; full-duplex)
	Maximale digitale resoluties	1920 × 1200 - 60 Hz (DVI)
	Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
	UASP ondersteuning	Ja
	Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
	Auto MDIX	Ja
	Full duplex ondersteuning	Ja
Connector(en)		
	Type connector(en)	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5Gbps)

		1 - DVI-I (29-polig) 1 - RJ-45 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps) 1 - USB Type-C (24 pin) Enkel USB Power Delivery
Software		
	Besturingssystemen	Windows® 7, 8.1, 10, 11<br / >macOS 10.11 tot 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0 Chrome OS™
Speciale opmerkingen / vereisten		
	Systeem- en kabelvereisten	Een host laptop met een beschikbare USB-C poort (om volledige functionaliteit te garanderen, moet de USB-C hostpoort USB Voedingsspecificatie 2.0 en DP Alt Mode ondersteunen). Optioneel: USB-C voedingsadapter (bijvoorbeeld de op USB-C gebaseerde voedingsadapter van uw laptop)
	Notitie	Niet alle USB-C poorten ondersteunen de volledige functionaliteit van de USB Type-C standaard. Zorg dat de USB-C poort van uw hostcomputer USB Voedingsspecificatie 2.0 en DP Alt Mode ondersteunt. De adapter kan worden aangesloten op de USB-C poort van een host laptop die USB Power Delivery 2.0 niet ondersteunt. In deze configuratie wordt er echter, als er een voedingsadapter is aangesloten op de multifunctionele adapter, geen stroom doorgegeven naar uw host laptop. USB 3.0 staat ook bekend als USB 3.1 Gen 1; deze connectiviteitsstandaard biedt snelheden tot 5 Gbps.
Voeding		
	Voedingsbron	Gevoed via USB
	Power Delivery	60W
	Uitgangsspanning	5 DC
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)

	Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Vochtigheid	0~85% RV (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Wit
	Kabellengte	5.5 in [140 mm]
	Lengte product	3.7 in [9.4 cm]
	Breedte product	6.3 in [16.0 cm]
	Hoogte product	0.7 in [1.7 cm]
	Gewicht product	4.5 oz [127.0 g]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Package Length	6.6 in [16.8 cm]
	Package Width	5.7 in [14.6 cm]
	Package Height	1.2 in [3.0 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	4.4 oz [126.0 g]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - multiport adapter
		1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.