

USB-C multiport adapter voor laptops - Power Delivery - DVI - GbE - USB 3.0

Productcode: DKT30CDVPD



Breid de connectiviteit van uw met USB-C™ uitgevoerde laptop uit. Met deze slanke USB-C multiport adapter kunt u overal een krachtig werkstation maken, met DVI-video output, een USB 3.0 Type-A poort en een gigabit Ethernet poort.

Voed tegelijkertijd zowel de multiport adapter als uw laptop, met ondersteuning van USB Power Delivery 2.0. Deze adapter is het ideale accessoire voor uw Dell XPS, MacBook Pro of andere met USB Type-C™ uitgeruste laptop, en is ook compatibel met Thunderbolt™ 3 poorten.

De multiport adapter breidt de connectiviteit van uw laptop met een beperkt aantal poorten uit met deze geïntegreerde USB-C kabel waarmee u tegelijkertijd meerdere apparaten kunt aansluiten. En samen met uw laptopscherm maakt deze veelzijdige USB-C multiport adapter het gemakkelijk om, indien nodig, een dual-monitor werkstation te creëren. Met deze adapter kunt u ook met gemak verbinding maken met een DVI-scherm op een kantoorwerkplek of thuishkantoor.

De gigabit Ethernet-poort garandeert betrouwbare toegang tot een vast netwerk. Bovendien kunt u met een extra USB 3.0 Type-A poort, een bestaand randapparaat aansluiten, zoals uw muis of flashdrive.

De gigabit Ethernet-poort garandeert betrouwbare toegang tot een vast netwerk, wat ideaal is op plaatsen met beperkte wifi-toegang.

Omdat de multiport adapter via de USB wordt gevoed, hoeft u geen aparte voedingsadapter mee te nemen. Deze multiport adapter heeft ook een USB-C poort die USB Power Delivery 2.0 ondersteunt, zodat u uw laptop voeden en opladen terwijl u werkt, dit is ideaal voor mobiel gebruik van kantoor naar huis, of voor op reis. De adapter heeft een geïntegreerde USB-C kabel en biedt u netwerkconnectiviteit plus een USB Type-A aansluiting voor optimale veelzijdigheid terwijl u reist.

De DKT30CDVPD wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

NB: Voor volledige functionaliteit van de adapter moet de USB-C poort van uw laptop USB Power Delivery en DP Alt Mode ondersteunen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Sluit uw MacBook, Ultrabook of Chromebook™ aan op vast gigabit internet, op plaatsen waar geen Wi-Fi® beschikbaar is
- Integreer de compacte adapter in kleine werkruimtes en (thuis)kantoren

Eigenschappen

- Biedt DVI-video output, een USB 3.0 poort en een gigabit Ethernet poort voor uw USB-C Windows of MacBook-laptop
- Voed uw laptop met 60 W Power Delivery via deze multiport adapter en een USB Type-C voedingsadapter
- Verbind uw bestaande USB-apparaten met de USB Type-A poort; Gigabit Ethernet RJ45 poort ondersteunt Wake-on-LAN (WOL), jumbo frames, VLAN Tagging en Energy-Efficient Ethernet
- Compatibel met Thunderbolt 3 poorten
- WIDE OPERATING SYSTEM COMPATIBILITY: With automatic driver setup, this all-in-one USB-C travel dock supports major operating systems incl. Windows, macOS, Chrome OS | Thunderbolt 3 Compatible

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
4K ondersteuning	Ja
Snellaadpoort(en)	Nee
Ondersteunde schermen	1
Audio	Ja
Bus type	USB-C
Industriestandaarden	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab

USB 3.0 - Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1

Chipsetcode	VIA/VLI - VL813 VIA/VLI - VL100 Parade - PS171 Realtek - RTL8153
-------------	---

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps (USB 3.0) <br / >2 Gbps (Ethernet; full-duplex)
Maximale digitale resoluties	1920 × 1200 - 60 Hz (DVI)
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning	Ja
Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja
Full duplex ondersteuning	Ja

Connector(en)

Type connector(en)	USB Type-C (24-polig) USB 3.0 DVI-I (29-polig) RJ-45 USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps) USB-C (24-polig) alleen USB Power Delivery
--------------------	---

Software

Besturingssystemen	Windows® 7, 8.1, 10, 11<br / >macOS 10.11 tot 10.15, 11.0<br / >Chrome OS™
--------------------	--

Speciale opmerkingen / vereisten



Systeem- en kabelvereisten	Een host laptop met een beschikbare USB-C poort (om volledige functionaliteit te garanderen, moet de USB-C hostpoort USB Voedingsspecificatie 2.0 en DP Alt Mode ondersteunen).
	Optioneel: USB-C voedingsadapter (bijvoorbeeld de op USB-C gebaseerde voedingsadapter van uw laptop)
Notitie	Niet alle USB-C poorten ondersteunen de volledige functionaliteit van de USB Type-C standaard. Zorg dat de USB-C poort van uw hostcomputer USB Voedingsspecificatie 2.0 en DP Alt Mode ondersteunt.
	De adapter kan worden aangesloten op de USB-C poort van een host laptop die USB Power Delivery 2.0 niet ondersteunt. In deze configuratie wordt er echter, als er een voedingsadapter is aangesloten op de multifunctionele adapter, geen stroom doorgegeven naar uw host laptop.
	USB 3.0 staat ook bekend als USB 3.1 Gen 1; deze connectiviteitsstandaard biedt snelheden tot 5 Gbps.

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
Power Delivery	60W

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid	0~85% RV (niet-condenserend)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Wit
Kabellengte	5.5 in [14 cm]
Lengte product	3.7 in [94.0 mm]
Breedte product	6.3 in [16.0 cm]
Hoogte product	0.7 in [17.0 mm]
Gewicht product	4.5 oz [127.0 g]



Verpakkingsinformatie

Package Length	5.6 in [14.2 cm]
Package Width	6.7 in [17.0 cm]
Package Height	1.2 in [30.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	4.8 oz [135.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	multiport adapter
	Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

