

USB C Multiport Adapter, USB-C Travel Dock met 4K HDMI Video, Gigabit Ethernet, USB 3.0 Hub (1x USB-A 1x USB-C), USB Type-C Mini Laptop Docking Station, Thunderbolt 3 Compatibel

Productcode: DKT30CHD



Deze USB-C multiport adapter met HDMI combineert de capaciteit van drie adapters met één functie, een USB-C videoadapter en een USB-C naar USB 3.0-adapter en een Gigabit Ethernet-adapter, tot een draagbaar dockingstation voor uw laptop. U kunt een 4K HDMI-scherm en twee USB 3.0-apparaten (1x USB-A, 1x USB-C) en een supersnelle netwerktoegang aansluiten, alles via één enkele kabel.

De USB Type-C-adapter is compatibel met Thunderbolt 3-poorten.

Met HDMI output maakt deze USB-C multiport adapter het gemakkelijk om uw virtuele werkruimte uit te breiden naar een externe 4K HDMI-monitor. De adapter ondersteunt resoluties tot 4096K x 2160p (24 Hz) of 3840 x 2160p (30 Hz) evenals audio.

De USB-C multiport adapter garandeert betrouwbare vaste netwerkverbinding, met een gigabit Ethernet poort, wat ideaal is op plaatsen met beperkte wifi-toegang zoals in klaslokalen, kantoorgebouwen en hotels.

Met twee USB 3.0-poorten (1x USB-A, 1x USB-C) krijgt u toegang tot traditionele USB Type-A-apparaten, evenals nieuwere USB-C-apparaten die u in de toekomst toevoegt.

Met zijn compacte ontwerp en busvoedingprestaties kunt u de draagbare multiportadapter overal met u meenemen waar u met uw laptop heengaat. De adapter heeft een geïntegreerde USB-C kabel waardoor u weer een kabel minder te dragen hebt als u op reis bent.

- Maximale compatibiliteit - StarTech.com heeft een dockingstation voor ieder besturingssysteem, laptopmerk en elke verbinding

Krijg meer en sneller voor elkaar - Meer poorten en schermen maximaliseren connectiviteit en productiviteit voor de eindgebruiker

Snelle installatie - Elimineer tijdsverspillende installatie en voorkom frustratie van eindgebruikers

NB: Uw USB-C laptop moet video (DP Alt Mode) ondersteunen om met deze adapter te kunnen werken. De adapter ondersteunt niet USB Power Delivery.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Ideaal voor mobiel gebruik
- Integreer in kleine werkruimtes in (thuis)kantoren

Eigenschappen

- **DOCKING STATION MET ESSENTIËLE POORTEN:** 4-in-1 USB C-multiport adapter met 4K 30Hz HDMI-video output, Gigabit Ethernet-poort, USB 3.0 Hub 5Gbps (1x USB-A- en 1x USB-C-poorten). USB busvoeding
- **EXTRA LANGE KABEL:** Deze mini dock heeft een 34 cm kabel bijgeleverd voor een groter bereik en verminderd daarmee de belasting van de connector op 2-in-1 apparaten zoals Surface Pro 7, iPad Pro, HP Elite of laptops op riser stands
- **ONTWORPEN VOOR MOBILITEIT:** USB-C poort expander met ultracompact vierkant ontwerp voor presentaties in vergaderruimtes aangesloten op een TV/display/monitor, thuiswerken of onderweg
- **BREDE APPARATUUR COMPATIBILITEIT:** USB-C en Thunderbolt 3 laptops, ultrabooks, USB-C Chromebook, tablets en smartphones van merken als HP, Dell, Lenovo, MacBooks, iPad Pro, Surface, Samsung en Pixelbook
- **BREDE OS COMPATIBILITEIT & EENVOUDIGE SET-UP:** Universele USB Type-C-multiport adapter met automatische driverinstallatie en ondersteuning voor de belangrijkste besturingssystemen, zoals Windows, MacOS, Chrome OS, iPadOS en Android

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
4K ondersteuning	Ja
Snellaadpoort(en)	Nee
Ondersteunde schermen	1
Bus type	USB-C
Chipsetcode	Genesys Logic - GL3523 Realtek - RTL8153 Parade - PS176

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps (USB 3.0) <br / > 2 Gbps (Ethernet; full-duplex)
Maximale digitale resoluties	4096 x 2160p @ 24Hz or 3840 x 2160p (HDMI) @ 30Hz
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning	Ja
Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja
Full duplex ondersteuning	Ja

Connector(en)

Type connector(en)	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5Gbps) 1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5Gbps) 1 - HDMI (19-polig) 1 - RJ-45 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
--------------------	---

Software		
	Besturingssystemen	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11, 11 ARM macOS 10.11 tot 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0 Chrome OS™
Speciale opmerkingen / vereisten		
	Systeem- en kabelvereisten	Host laptop met een beschikbare USB-C poort (om volledige functionaliteit te garanderen, moet de USB-C poort van uw laptop DP Alt Mode ondersteunen).
	Notitie	Niet alle USB-C poorten ondersteunen de volledige functionaliteit van de USB Type-C standaard. Zorg ervoor dat de USB-C poort van uw laptop DP Alt Mode ondersteunt. Een voor 4K geschikt scherm is vereist voor 4K x 2K resolutie (4K is ook bekend als 4K x 2K). USB 3.0 staat ook bekend als USB 3.1 Gen 1; deze connectiviteitsstandaard biedt snelheden tot 5 Gbps. De USB Type-C connector (vrouwelijk) is alleen bestemd voor data.
Voeding		
	Voedingsbron	Gevoed via USB
	Uitgangsspanning	5 DC
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Vochtigheid	5~90% RV (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Kunststof
	Kabellengte	13.4 in [340 mm]

Lengte product	2.6 in [65 mm]
Breedte product	2.4 in [6.2 cm]
Hoogte product	0.6 in [1.5 cm]
Gewicht product	1.8 oz [52 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	8.3 in [21.2 cm]
Package Width	5.7 in [14.5 cm]
Package Height	1.7 in [4.2 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	5.9 oz [168.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - USB-C multiport laptop adapter
	1 - verkorte handleiding

Garantiebepalingen

Warranty	3 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.