

USB-C multiportadapter med HDMI - 1x USB-A, 1x USB-C

Produkt ID: DKT30CHD



Denna USB-C-multiportadapter med HDMI kombinerar kapaciteten hos tre adapterar med en funktion, en USB-C-videoadapter, USB-C till USB-adapter och gigabit ethernet-adapter till en portabel dockningsstation för din bärbara dator. Du kan ansluta en 4K HDMI-bildskärm och två USB 3.0-enheter (1x USB-A, 1x USB-C) och få nätverksåtkomst med hög hastighet via en enda kabel.

USB Type-C-adaptern är kompatibel med Thunderbolt 3-portar.

Denna USB-C-multiportadapter har en HDMI-utgång som gör det enkelt att expandera din virtuella arbetsplats på en extern HDMI-bildskärm i 4K. Adaptern stöder upplösningar på upp till 4096 x 2160p (24 Hz) eller 3840 x 2160p (30 Hz), men även ljud.

USB-C-multiportadaptern säkerställer en tillförlitlig trådbunden nätverksanslutning med en gigabit ethernet-port som är ideal för områden med begränsad Wi-Fi®-åtkomst som till exempel klassrum, kontorsbyggnader och hotell.

Med två USB 3.0-portar (1x USB-A, 1x USB-C) får du åtkomst till traditionella USB Type-A-enheter men även nyare USB-C-enheter som du ansluter i framtiden.

Den här portabla multiportadaptern är enkel att ta med sig överallt tillsammans med din bärbara dator tack vare dess kompakta design och bussdrivna prestanda. Adaptern har en föransluten USB-C-kabel, så du har en kabel mindre att packa ner när du är ute och reser.

- Maximal kompatibilitet - StarTech.com har en dockningsstation som passar alla operativsystem, varumärken för bärbara datorer och anslutningsbehov

Få mer gjort snabbare - Fler portar och bildskärmar maximerar slutanvändarens anslutbarhet och produktivitet


Snabb installation - Eliminera distributionsproblem som slösar tid och frustrerar slutanvändare

IT-kvalitet - Används av IT-proffs över hela världen tack vare vår rigorösa interna produkttestning, robusta efterlevnad och livstidsgaranti på flerspråkig tekniska kundtjänst

DKT30CHD täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Obs.: Din USB-C-utrustade bärbara värddator måste ha stöd för video (DP alt-läge) för att fungera med denna adapter. Adaptern har inte stöd för USB Power Delivery.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Idealiskt för mobil användning
- Integrera vid små arbetsytor på kontor och hemmakontor

Funktioner

- Tillför till 4K HDMI, USB-A, USB-C och Gigabit Ethernet till din Thunderbolt 3-kompatibla bärbara Windows-dator eller MacBook
- Anslut enkelt till en extern 4K Ultra HD-skärm (4096 x 2160p @ 24 Hz eller 3860x2160p @ 30 Hz)
- Anslut-enheter till USB-A-porten (bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.x) och USB-C-porten
- Pålitliga och snabba nätverksanslutningar med en Gigabit Ethernet-port (RJ45), vilket är idealiskt för områden med begränsad Wi-Fi
- Bussdriven, stöd för USB 3.0 (upp till 5 Gbps)

Hårdvara

Garantipolicy

3 Years

4K-stöd	Ja
Snabbladdningsport(ar)	Nej
Skärmstöd	1
Busstyp	USB-C
Chipset-ID	Genesys Logic - GL3523 Realtek - RTL8153 Parade - PS176

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps (USB 3.0) <br / > 2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Maximal digital upplösning	4096 x 2160p @ 24Hz or 3840 x 2160p (HDMI) @ 30Hz
Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP-stöd	Ja
Kompatibla nätverk	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja
Stöd för full-duplex	Ja

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	1 - USB Type-C (24-stifts) USB 3.0 (5Gbps) 1 - USB Type-C (24-stifts) USB 3.0 (5Gbps) 1 - HDMI (19-stifts) 1 - RJ-45 1 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)
----------------	---

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11 macOS 10.10 to 10.15, 11.0, 12.0
-------------------	--



Chrome OS™

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	Bärbar värddator med en ledig USB-C-port (för att garantera full funktionalitet måste den bärbara datorns USB-C-port ha stöd för DP alt-läge).
Obs.	Inte alla USB-C-portar har stöd för USB Type-C-standardens alla funktioner. Kontrollera att din bärbara dators USB-C-port stöder DP alt-läge. En 4K-kapabel skärm krävs för att få 4Kx2K-upplösning (4K är även känt som 4Kx2K). USB 3.0 är även känt som USB 3.1 Gen 1; denna anslutningsstandard ger hastigheter på upp till 5 Gbps. USB Type-C-kontakten (hona) är endast för data.

Ström

Power Source	Strömförsörjd via USB
--------------	-----------------------

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet	5~90% RH icke-kondenserande

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Av plast
Kabellängd	13.4 in [340 mm]
Produktlängd	2.6 in [65 mm]
Produktbredd	2.4 in [62 mm]
Produkthöjd	0.6 in [1.5 cm]
Produktvikt	1.8 oz [52 g]

Förpackning



Package Length	8.3 in [21 cm]
Package Width	5.7 in [14.5 cm]
Package Height	1.6 in [40 mm]
Fraktvikt (förpackning)	0.4 lb [0.2 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - usb-c-multiportadapter
	1 - snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

