

Adaptador Multipuertos USB-C - Docking Station USB Tipo C a HDMI 2.0b 4K de 60Hz (HDR10) - PD de 100W de Paso - Hub USB 3.0 de 4 Puertos - Replicador USBC - con Cable de 30cm

ID del Producto: DKT30CHPD3



Este adaptador multipuertos USB-C con DP 1.4 admite HDMI® 4K 60Hz y convierte su MacBook Pro, Dell XPS u otros portátiles o tablets USB-C en una estación de trabajo, dondequiera que vaya. El adaptador multipuertos USB Tipo-C proporciona una salida de vídeo HDMI de 4K, tres puertos USB 3.2 Gen 1 Tipo-A (5Gbps) incluyendo un puerto de carga BC 1.2, además de un puerto USB-C que soporta tanto el paso de 100W de alimentación PD como 5Gbps de datos, todo a través de una conexión al puerto USB-C o Thunderbolt 3; de su portátil. Adicionalmente, ofrece carga avanzada a través de USB Power Delivery 3.0 y un cable anfitrión extra largo de 30cm incorporado para un mayor alcance, ofreciendo más flexibilidad de configuración.

La estación de acoplamiento portátil conecta su ordenador a un monitor HDMI 4K de 60Hz (4096 x 2160p) para crear una potente estación de trabajo. También puede conectarse a un monitor ultra ancho.

El concentrador USB-C a USB 3.1 Gen 1 le ofrece tres puertos USB-A para conectar sus dispositivos USB de legado, además de un puerto USB-C compartido para el paso de suministro de energía o de datos.

Gracias al soporte de USB PD 3.0 (hasta 100 W), el adaptador multipuertos USB Tipo-C le permite alimentar y cargar su portátil, y alimentar sus periféricos cuando se conectan a un adaptador de corriente USB-C. PD 3.0 cuenta con Fast Role Swap para evitar la interrupción de datos por USB cuando se cambia de fuente de alimentación (adaptador de alimentación USB-C a alimentación de bus).

Nota: Para garantizar la plena funcionalidad del adaptador, el puerto USB-C de su portátil debe ser compatible con USB Power Delivery.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

- **ADAPTADOR MULTIPUERTOS 5-EN-1:** Adaptador multipuertos USB-C con DP 1.4 de Modo Alt hasta 4K 60Hz (4K 30Hz con DP 1.2) vídeo HDMI 2.0b (HDR10). Hub USB de 4 puertos a 5Gbps: 3x USB-A (USB 3.2/3.1 Gen 1) con 1x BC 1.2 de carga, 1x USB-C (100W PD o 5Gbps)
- **CABLE EXTRA LARGO:** Adaptador multipuerto USB C a HDMI con cable adjunto de 12" (30cm) para un mayor alcance y así reducir la tensión del puerto/conector en dispositivos 2 en 1 como Surface Pro 7, iPad Pro, HP Elite x2 y portátiles en soportes elevados
- **PORÁTIL Y COMPACTO:** El adaptador multipuertos USB Tipo-C portátil está fabricado en aluminio durable y está diseñado para ser transportado fácilmente en un maletín de notebook para un uso conveniente sobre la marcha
- **RENDIMIENTO FIABLE:** Alimentado por el bus USB o mediante un adaptador de alimentación USB-C externo. PD 3.0 pass-through de 100W, con 12W reservados para el adaptador, a fin de evitar caídas de señal del dispositivo. 88W para la carga de un portátil
- **GRAN COMPATIBILIDAD:** Compatible con portátiles USB-C, ultrabooks y Chromebooks, además de portátiles Thunderbolt 3 de HP, Dell, Lenovo, MacBooks (Intel/M1) y Surface Laptop 4. El mini dock USBC funciona con Windows, macOS, iPadOS, Android y Chrome OS
- **DP 1.4 CON MODO ALT Y 4K A 60HZ:** Admite 4K a 60Hz en hosts compatibles con DP 1.4 con Modo Alt (mín. Intel 11th Gen). En hosts DP 1.2 con Modo Alt, la resolución máxima es 4K a 30Hz. Funciona con monitores de hasta 3440x1440@60Hz

Hardware

Política de Garantía 3 Years

| | |
|---------------------------|---|
| Compatibilidad con 4K | Sí |
| Puerto(s) de carga rápida | No |
| Pantallas compatibles | 1 |
| Interfaz | USB 3.2 Gen 1 |
| Tipo de Bus | USB-C |
| Estándares Industriales | USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1 |
| ID del Conjunto de Chips | Parade Technologies - PS176 |
| | VIA Tech - VL102 |
| | VIA Tech - VL817 |

Rendimiento

| | |
|---------------------------------------|--|
| Tasa de Transferencia de Datos Máxima | 5 Gbps (USB 3.1) Gen 1 |
| Resolución Digital Máxima | 4K @ 60Hz (en hosts que soportan DP 1.4), 4K @ 30Hz (en hosts que soportan DP 1.2) |
| Tipo y Velocidad | USB 3.0 - 5 Gbit/s |
| Compatibilidad con UASP | Sí |

Conecotor(es)

| | |
|-------------------------|---|
| Tipo(s) de Conector(es) | 1 - HDMI (19 pines) 3 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps) 1 - USB Tipo C (24 pines) con Entrega de Alimentación por USB Solamente |
| Conectores del Host | 1 - USB 3.2 Type-C (24 pines, Gen 1, 5Gbps) |

Software

| | |
|-------------------|--|
| Compatibilidad OS | Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11, 11 ARM macOS 10.9 a 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 26.1 Chrome OS™ |
|-------------------|--|

Requisitos de
Energía

Fuente de alimentación Bus Powered and Host USB-C Power Adapter

Power Delivery 100W

Tensión de Salida 5 DC

Requisitos
Ambientales

Temperatura Operativa 0 to +45

Temperatura de
Almacenamiento -10 to +70

Humedad HR de 10% a 90%

Características
Físicas

Color Black & Gray

Tipo de Gabinete Plástico

Longitud del Cable 11.8 in [30 cm]

Longitud del Producto 1.3 in [3.4 cm]

Ancho del Producto 5.9 in [15.0 cm]

Altura del Producto 0.4 in [1.1 cm]

Peso del Producto 2.2 oz [61.0 g]

Información de la
Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 5.6 in [14.3 cm]

Ancho de la Caja 6.8 in [17.2 cm]

Altura de la Caja 1.3 in [3.4 cm]

Peso (de la Caja) del
Envío 4.2 oz [118.0 g]

Contenido de la

Caja

Incluido en la Caja 1 - Adaptador Multipuertos USB-C

1 - Documentación del Producto

Información Acerca
de la Garantía

Warranty 3 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

