

Adaptador Multipuertos USB-C - Docking Station USB Tipo C a HDMI 2.0b 4K de 60Hz (HDR10) - PD de 100W de Paso - Hub USB 3.0 de 4 Puertos - Replicador USBC - con Cable de 30cm

ID del Producto: DKT30CHPD3



Este adaptador multipuertos USB-C con DP 1.4 admite HDMI® 4K 60Hz y convierte su MacBook Pro, Dell XPS u otras o tablets USB-C en una estación de trabajo, dondequiera que vaya. El adaptador multipuertos USB Tipo-C proporciona una salida de video HDMI de 4K, tres puertos USB 3.2 Gen 1 Tipo-A (5Gbps) incluyendo un puerto de carga BC 1.2, además de un puerto USB-C que soporta tanto el paso de 100W de alimentación PD como 5Gbps de datos, todo a través de una conexión al puerto USB-C o Thunderbolt 3; de su laptop. Adicionalmente, ofrece carga avanzada a través de USB Power Delivery 3.0 y un cable anfitrión extra largo de 30cm incorporado para un mayor alcance, ofreciendo más flexibilidad de configuración.

La estación de acoplamiento portátil conecta su computadora a un monitor HDMI 4K de 60Hz (4096 x 2160p) para crear una potente estación de trabajo. También puede conectarse a un monitor ultra ancho.

El concentrador USB-C a USB 3.1 Gen 1 le ofrece tres puertos USB-A para conectar sus dispositivos USB de legado, además de un puerto USB-C compartido para el paso de suministro de energía o de datos.

Gracias al soporte de USB PD 3.0 (hasta 100 W), el adaptador multipuertos USB Tipo-C le permite alimentar y cargar su laptop, y alimentar sus periféricos cuando se conectan a un adaptador de corriente USB-C. PD 3.0 cuenta con Fast Role Swap para evitar la interrupción de datos por USB cuando se cambia de fuente de alimentación (adaptador de alimentación USB-C a alimentación de bus).

Nota: Para garantizar la plena funcionalidad del adaptador, el puerto USB-C de su laptop debe ser compatible con USB Power Delivery.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

- **ADAPTADOR MULTIPUERTOS 5 EN 1:** Dock USB-C DP 1.4 de Modo Alternativo hasta 4K 60Hz (4K 30Hz con DP 1.2), video HDMI 2.0b (HDR10). Hub USB de 4 puertos a 5Gbps: 3x USB-A (USB 3.2/3.1 Gen 1) con 1x BC 1.2 de carga, 1x USB-C (PD 100W Passthrough)
- **CABLE EXTRA LARGO:** Adaptador multipuertos USB C a HDMI con un cable de 30cm para extender el alcance y reducir la tensión del puerto/conector en dispositivos 2 en 1 como Surface Pro 7, iPad Pro, HP Elite x2 y laptops en soportes elevadores
- **PORTÁTIL Y COMPACTO:** El adaptador multipuertos USB Tipo-C portátil está fabricado en aluminio durable y está diseñado para ser transportado fácilmente en un maletín de laptop para un uso conveniente sobre la marcha
- **RENDIMIENTO CONFIABLE:** Alimentado por el bus USB o mediante un adaptador de alimentación USB-C externo. PD 3.0 pass-through de 100W, con 12W reservados para el adaptador, a fin de evitar caídas de señal del dispositivo. 88W para la carga de una laptop
- **GRAN COMPATIBILIDAD:** Compatible con laptops USB-C, ultrabooks y Chromebooks, además de laptops Thunderbolt 3 de HP, Dell, Lenovo, MacBooks (Intel/M1) y Surface Laptop 4. El mini dock USB-C funciona con Windows, macOS, iPadOS, Android y Chrome OS
- **DP 1.4 CON MODO ALT Y 4K A 60Hz:** Admite 4K a 60Hz en hosts compatibles con DP 1.4 con Modo Alt (mín. Intel 11th Gen). En hosts DP 1.2 con Modo Alt, la resolución máxima es 4K a 30Hz. Funciona con monitores de hasta 3440x1440@60Hz

Hardware

Política de Garantía 3 Years

Compatibilidad con 4K	Sí
Puerto(s) de carga rápida	No
Pantallas compatibles	1
Interfaz	USB 3.2 Gen 1
Tipo de Bus	USB-C
Estándares Industriales	USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1
ID del Conjunto de Chips	Parade Technologies - PS176 VIA Tech - VL102 VIA Tech - VL817

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps (USB 3.1) Gen 1
Resolución Digital Máxima	4K @ 60Hz (en hosts que soportan DP 1.4), 4K @ 30Hz (en hosts que soportan DP 1.2)
Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Compatibilidad con UASP	Sí

Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)	1 - HDMI (19 pines) 3 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps) 1 - USB Tipo C (24 pines) con Entrega de Alimentación por USB Solamente
Conectores del Host	1 - USB 3.2 Type-C (24 pines, Gen 1, 5Gbps)

Software

Compatibilidad OS	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11 macOS 10.9 a 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0 Chrome OS™
-------------------	----------------------------------------------------------------------------------------

Requisitos de

Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Bus Powered and Host USB-C Power Adapter
Power Delivery	100W
Tensión de Salida	5 DC

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0 to +45
Temperatura de Almacenamiento	-10 to +70
Humedad	HR de 10% a 90%

Características Físicas

Color	Black & Gray
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Cable	11.8 in [30 cm]
Longitud del Producto	1.3 in [3.4 cm]
Ancho del Producto	5.9 in [15.0 cm]
Altura del Producto	0.4 in [1.1 cm]
Peso del Producto	2.2 oz [61.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	5.6 in [14.2 cm]
Ancho de la Caja	6.9 in [17.4 cm]
Altura de la Caja	1.3 in [3.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	4.2 oz [119.0 g]

Contenido de la

Caja

Incluido en la Caja

1 - Adaptador Multipuertos USB-C

1 - Manual de Usuario

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.