

USB C Multiport Adapter - USB-C naar HDMI 2.0b 4K 60Hz (HDR10), 100W Power Delivery Pass-Through, 4-Port USB 3.0 Hub - USB Type-C Mini Dock - 30cm Vaste Kabel

Productcode: DKT30CHPD3



Deze USB-C multiport adapter met DP 1.4 ondersteunt 4K 60Hz HDMI® en verandert uw MacBook Pro, Dell XPS of andere USB-C™ laptops of tablets in een werkstation, overal waar u heen gaat. De USB Type-C multiport adapter biedt 4K HDMI videoweergave, drie USB 3.2 Gen 1 Type-A (5 Gbps) poorten waaronder één BC 1.2 oplaadpoort, en één USB-C poort die zowel 100 W PD passthrough als 5 Gbps data ondersteunt, allemaal via één verbinding aangesloten op de USB-C of Thunderbolt 3™ poort van uw laptop. Bovendien biedt de adapter geavanceerd opladen via USB Power Delivery 3.0 en een extra lange vaste 30 cm hostkabel voor een groter bereik en dus meer flexibiliteit tijdens de installatie.

Met dit draagbare docking station kunt u uw laptop aansluiten op een 4K 60Hz HDMI scherm (4096 x 2160p) voor een krachtig werkstation. Het kan ook worden aangesloten op een ultrawide scherm.

De USB-C naar USB 3.1 Gen 1 hub biedt u drie USB-A poorten waarop u uw oudere USB apparaten kunt aansluiten, plus één gedeelde USB-C poort voor power delivery passthrough of data.

Met ondersteuning voor USB PD 3.0 (tot 100W), kunt u met de USB Type-C multiport adapter uw laptop voeden en opladen en uw randapparaten voeden, wanneer u aangesloten bent op een USB-C voedingsadapter. PD 3.0 beschikt over Fast Role Swap om USB-dataverstoring te voorkomen bij omschakeling van voedingsbronnen (USB-C voedingsadapter naar busvoeding).

NB: Voor volledige functionaliteit van de adapter moet de USB-C poort van uw laptop USB Power Delivery ondersteunen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- **5-IN-1 MULTIPOINT ADAPTER:** USB-C multiport adapter met DP 1.4 Alt Mode tot 4K 60Hz (4K 30Hz met DP 1.2) HDMI 2.0b (HDR10) video; 4-poorts USB hub 5 Gbps: 3x USB-A (USB 3.2/3.1 Gen 1) met 1x BC 1.2 opladen, 1x USB-C (100W PD passthrough of 5 Gbps data)
- **EXTRA LANGE KABEL:** USB C naar HDMI multiport adapter met 30 cm vaste kabel biedt extra reikwijdte om de poort-/connectorbelasting te verminderen bij 2-in-1 apparaten zoals Surface Pro 7, iPad Pro, HP Elite x2 en laptops op verhoogde standaarden
- **DRAAGBAAR EN COMPACT:** Draagbare alles-in-1 USB Type-C multiport adapter is gemaakt van duurzaam aluminium en kan gemakkelijk worden meegenomen in een laptoptas voor comfortabel gebruik onderweg van kantoor naar thuishkantoor, gedeelde kantoren en op zakenreizen
- **BETROUWBARE PRESTATIE:** Gevoed via de USB bus of externe USB-C voedingsadapter; 100W Power Delivery 3.0 passthrough met 12 W gereserveerd voor adapter ter voorkoming van videoflikkering, uitval van apparaten en te hoog stroomverbruik zoals dat bij andere hubs het geval is; tot 88 W voor het opladen van laptops
- **BREDE COMPATIBILITEIT:** Compatibel met USB-C laptops, Ultrabooks en Chromebooks, plus Thunderbolt 3 laptops van HP, Dell, Lenovo, MacBooks (Intel processor en M1 chip), en Surface Laptop 4; USB-C mini dock geschikt voor Windows, macOS, iPadOS, Android en Chrome OS
- **4K 60HZ MET DP 1.4 ALT MODE:** Ondersteunt 4K 60Hz op hostapparaten die DP 1.4 Alt Mode (min. Intel 11e Gen) ondersteunen; op hostapparaten die DP 1.2 Alt Mode ondersteunen is de maximale resolutie van de videoweergave 4K 30Hz; geschikt voor ultrawide monitors tot 3440x1440 bij 60Hz

Hardware

Garantiebeleid 3 Years

4K ondersteuning Ja

Snellaadpoort(en)	Nee
Ondersteunde schermen	1
Interface	USB 3.2 Gen 1
Bus type	USB-C
Industriestandaarden	USB 3.0 - Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1
Chipsetcode	Parade Technologies - PS176
	VIA Tech - VL102
	VIA Tech - VL817

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps (USB 3.1) Gen 1
Maximale digitale resoluties	4K bij 60Hz (bij hostapparaten die DP 1.4 ondersteunen) 4K bij 30Hz (bij hostapparaten die DP 1.2 ondersteunen)
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning	Ja

Connector(en)

Type connector(en)	1 - HDMI (19-polig)
	3 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
	1 - USB Type-C (24 pin) Enkel USB Power Delivery
Hostaansluitingen	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5Gbps)

Software

Besturingssystemen	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11, 11 ARM >macOS 10.9 tot 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 26.1 > Chrome OS™
--------------------	---

Voeding

Voedingsbron	Bus Powered and Host USB-C Power Adapter
Power Delivery	100W

	Uitgangsspanning	5 DC
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0 to +45
	Opslagtemperatuur	-10 to +70
	Vochtigheid	10% tot 90% RV
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Black & Gray
	Type behuizing	Kunststof
	Kabellengte	11.8 in [30 cm]
	Lengte product	1.3 in [3.4 cm]
	Breedte product	5.9 in [15.0 cm]
	Hoogte product	0.4 in [1.1 cm]
	Gewicht product	2.2 oz [61.0 g]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	5.6 in [14.3 cm]
	Breedte Verpakking	6.8 in [17.2 cm]
	Hoogte Verpakking	1.3 in [3.4 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	4.2 oz [118.0 g]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - USB-C Multiport Adapter
		1 - Product Documentatie
Garantiebepalingen		

Warranty

3 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.