

## USB-C-multiportadapter med 4K HDMI - 2 USB-A-portar - 60 W PD - Svart

Produkt ID: DKT30CHPD



Denna eleganta USB-C-multiportadapter med HDMI kombinerar kapaciteten hos tre olika adapterar till en portabel dockningsstation för din bärbara dator. Du får bekvämligheten av en USB-C till USB-adapter, USB-C till Ethernet-adapter och USB-C 4K HDMI-adapter, allt i en portabel lösning.

Och tack vare stödet för 60 W USB Power Delivery 2.0 kan du strömföra både adaptern och ladda din bärbara dator samtidigt.

Med den mångsidiga USB-C-adaptern kan du skapa en arbetsstation med två bildskärmar i stort sett var som helst med 4K Ultra HD (3840 x 2160p) HDMI-utgång med en uppdateringsfrekvens och ljud på 30 Hz, två USB 3.0-portar och en gigabit ethernet-port med stöd för USB Power Delivery 2.0.

Gigabit Ethernet-porten med stöd för Wake-on-LAN (WOL), jumboramar, VLAN-tagging och energieffektiv ethernet ger en tillförlitlig trådbunden nätverksanslutning vilket är ideal för områden med begränsad Wi-Fi-åtkomst. Och med två extra USB 3.0-portar (USB Type-A) kan du ansluta produktivitetsheter som din mus och/eller USB-minne.

Den kompakta multiportadaptern är perfekt för mobil användning och stöder USB Power Delivery 2.0 (PD 2.0) så du kan använda din bärbara dators USB-C-strömadapter till att strömförsörja både din bärbara dator och adaptern. Adaptern har även en inbyggd USB-C-kabel med utökad längd för ökad flexibilitet vid anslutning av din bärbara dator vilket innebär en kabel mindre att ta med sig.

Maximal kompatibilitet - StarTech.com har dockningsstationer som passar alla anslutningsbehov, operativsystem och varumärken för bärbara datorer

Få mer gjort snabbare - Fler portar och bildskärmar maximerar slutanvändarens anslutbarhet och produktivitet

Snabb installation - Eliminera distributionsproblem som slösar tid och frustrerar slutanvändare

IT-kvalitet - Används av IT-proffs över hela världen tack vare vår rigorösa interna produkttestning och

robusta efterlevnad.

Observera: Du kan säkerställa adaptorns funktionalitet om din bärbara dators USB-C-port har stöd för USB Power Delivery och DP alt-läge.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet



## Användning

- Anslut till en extern HDMI-skärm för att multitaska
- Håll presentationer på en HDMI-TV eller en projektor i ett styrelse- eller klassrum
- Anslut till en HDMI-TV i ett hotell eller en hot desk

## Funktioner

- Strömförse din bärbara dator med 60 W Power Delivery med hjälp av en USB Type-C-strömadapter
- Lägg till USB 3.0 Type-A-enheter, såsom ett flashminne eller en mus, genom den här multiportadaptern
- Flexibel placering på skrivbordet med extra lång USB-C kabel på 34 cm
- Lägg till trådbunden nätverksanslutning med Gigabit Ethernet RJ45-porten som har stöd för Wake-On-LAN
- Lägg till en extra skärm med den här 4K-kapabla USB-C HDMI-multiport videoadapter

---

Hårdvara

Garantipolicy

3 Years

|                        |                                                                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 4K-stöd                | Ja                                                                                     |
| Snabbladdningsport(ar) | Nej                                                                                    |
| Skärmstöd              | 1                                                                                      |
| Busstyp                | USB-C                                                                                  |
| Industristandarder     | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab<br>USB 3.0 - bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.1 |
| Chipset-ID             | VIA/VLI - VL817<br>VIA/VLI - VL103R<br>Parade - PS176<br>ASIX - AX88179A               |

---

#### Prestanda

|                                  |                                                                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wake On Lan                      | Ja                                                                                             |
| Maximal dataöverföringshastighet | 5 Gbps (USB 3.0) <br / > 2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)                                        |
| Maximal kabellängd               | 12.1 in [30.7 cm]                                                                              |
| Maximal digital upplösning       | 4096 x 2160p vid 24 Hz eller 3840 x 2160p (HDMI) vid 30 Hz<br/> Även lägre upplösningar stöds. |
| Typ och hastighet                | USB 3.0 - 5 Gbit/s                                                                             |
| UASP-stöd                        | Ja                                                                                             |
| Kompatibla nätverk               | 10/100/1000 Mbps                                                                               |
| Auto MDIX                        | Ja                                                                                             |
| Stöd för full-duplex             | Ja                                                                                             |

---

#### Kontakt(er)

|                |                                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Kontakttyp(er) | 1 - USB 3.2 Type-C (24 stift, Gen 1, 5 Gbps)<br>1 - HDMI (19-stifts)<br>1 - RJ-45 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

2 - USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)

1 - USB Type-C (24-stifts), endast USB-strömförsörjning

## Mjukvara

### OS-kompatibilitet

Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11, 11 ARM  
macOS 10.9 till 10.15, 11.3 till 15.0  
Chrome OS  
Ubuntu 20.04 Kernel 5.15 och uppåt - endast LTS-versioner

## Särskilda anmärkningar/krav

### System- och kabelkrav

En bärbar värddator med en ledig USB-C-port (för att garantera full adapterfunktionalitet måste den värdens USB-C-port ha stöd för USB Power Delivery 2.0 och DP alt-läge)

Valfri: USB-C-strömadapter (till exempel din bärbara dators USB-C-baserade strömadapter)

### Obs.

Inte alla USB-C-portar har stöd för USB Type-C-standardens alla funktioner. Se till att din USB-C-värdport stöder USB Power Delivery 2.0 och DP alt-läge.

Adaptern kan ansluta till en bärbar värddators USB-C-port som inte stöder USB Power Delivery 2.0. Men om en strömadapter är ansluten till multifunktionsadaptern i denna konfiguration kommer den inte att föra över ström till din bärbara värddator.

En 4K-kabel skärm krävs för att få 3840x2160p-upplösning (4K är även känt som 4Kx2K).

USB 3.0 är även känt som USB 3.1 Gen 1; denna anslutningsstandard ger hastigheter på upp till 5 Gbps.

Din bärbara dator kanske har specifika laddningskrav. Till exempel om din bärbara dator kräver exakt 60W ström och en adapter förbrukar en del av dessa 60W kanske din bärbara dator inte känner att den får tillräckligt med ström. Mer information om Power Delivery finns att hämta hos tillverkaren av din maskinvara.

## Ström

### Strömkälla

Strömförsörjd via USB

### Power Delivery

60W

|                      |                         |                                |
|----------------------|-------------------------|--------------------------------|
|                      | Utpänning               | 5 DC                           |
| <hr/>                |                         |                                |
| Miljö                |                         |                                |
|                      | Drifttemperatur         | 0°C to 50°C (32°F to 122°F)    |
|                      | Förvaringstemperatur    | -10°C to 65°C (14°F to 149°F)  |
|                      | Luftfuktighet           | 0~85 % RH (icke-kondenserande) |
| <hr/>                |                         |                                |
| Utseende             |                         |                                |
|                      | Färg                    | Svart                          |
|                      | Kabinetttyp             | Av plast                       |
|                      | Kabellängd              | 13.7 in [348 mm]               |
|                      | Produktlängd            | 3.8 in [9.6 cm]                |
|                      | Produktbredd            | 2.0 in [5.0 cm]                |
|                      | Produkthöjd             | 0.6 in [1.5 cm]                |
|                      | Produktvikt             | 2.3 oz [64.0 g]                |
| <hr/>                |                         |                                |
| Förpackning          |                         |                                |
|                      | Förpackningsantal       | 1                              |
|                      | Paketets längd          | 5.7 in [14.6 cm]               |
|                      | Paketets bredd          | 8.3 in [21.0 cm]               |
|                      | Paketets höjd           | 1.6 in [4.1 cm]                |
|                      | Fraktvikt (förpackning) | 6.6 oz [186.0 g]               |
| <hr/>                |                         |                                |
| Vad det är i lådan   |                         |                                |
|                      | Ingår i paketet         | 1 - usb-c-multiportadapter     |
|                      |                         | 1 - snabbstartsguide           |
| <hr/>                |                         |                                |
| Warranty Information |                         |                                |
|                      | Warranty                | 3 År                           |
| <hr/>                |                         |                                |

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.