

USB-C-multiportadapter med 4K HDMI - 2 USB-A-portar - 60 W PD - Silver och vit

Produkt ID: DKT30CHPDW



Denna slimmade USB-C-multiportadapter med HDMI kombinerar kapaciteten hos tre adapterar med en funktion till en portabel dockningsstation för din bärbara dator. Du får bekvämligheten av en USB-C till USB-adapter, USB-C till Ethernet-adapter och USB-C 4K HDMI-adapter, allt i en portabel lösning.

Och tack vare stödet för 60 W USB Power Delivery 2.0 kan du strömföra både adaptern och ladda din bärbara dator samtidigt.

Med den mångsidiga USB-C-adaptern kan du skapa en arbetsstation med två bildskärmar i stort sett var som helst med 4K Ultra HD (3840 x 2160p) HDMI-utgång med en uppdateringsfrekvens och ljud på 30 Hz, två USB 3.0-portar och en gigabit ethernet-port med stöd för USB Power Delivery 2.0.

Gigabit Ethernet-porten med stöd för Wake-on-LAN (WOL), jumboramar, VLAN-tagging och energieffektiv ethernet ger en tillförlitlig trådbunden nätverksanslutning vilket är ideal för områden med begränsad Wi-Fi-åtkomst. Och med två extra USB 3.0-portar (USB Type-A) kan du ansluta produktivitetseenheter som din mus och/eller USB-minne.

Den kompakta multiportadaptern är ideal för mobil användning och stöder USB Power Delivery 2.0 (PD 2.0) så du kan använda din bärbara dators USB-C-strömadapter till att strömföra både din bärbara dator och adaptern. Adaptern har även en inbyggd USB-C-kabel med utökad längd för större flexibilitet vid anslutning av din bärbara dator vilket innebär en kabel mindre att ta med sig. </div>

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Den bärbara adaptern, i silver och vitt, är det perfekta tillbehöret för din MacBook Pro, MacBook,

Chromebook eller annan bärbar USB-C-dator, och lägger till 4K-video, GbE och två USB 3.0-portar

- Strömförse adaptern och din bärbara dator genom USB-C med hjälp av din bärbara dators strömadapter
- Integrera den kompakta adaptern vid små arbetsytor på kontor och hemmakontor
- Anslut din bärbara dator till en projektor och njut av multimedia-innehåll i hemmet eller visa engagerande presentationer i styrelserum och klassrum
- Använd en TV med HDMI-port på hotellrummet som en extern skärm

Funktioner

- Tillför 4K Ultra HD (3840x2160p) HDMI-video, två USB 3.0-portar och en Gigabit Ethernet-port till din bärbara Windows-dator eller MacBook
- Strömförse både den TAA-kompatibla adaptern och din bärbara dator samtidigt med hjälp av datorns USB-C-strömadapter (stöder USB Power Delivery 2.0)
- Inbyggd USB-C-kabel med extra längd på 25 cm ger större anslutningsflexibilitet
- Med två USB Type-A-portar kan du ansluta dina befintliga enheter (bakåtkompatibel med USB 2.0- och 1.x-enheter)
- Thunderbolt 3 port-kompatibel, stöder DP alt-läge

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
4K-stöd	Ja
Snabbladdningsport(ar)	Nej
Skärmstöd	1
Busstyp	USB-C
Industristandarder	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.1
Chipset-ID	VIA/VLI - VL813 VIA/VLI - VL100

Chrontel - CH7525A

ASIX - AX88179

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps (USB 3.0) <br / > 2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Maximal digital upplösning	4096 x 2160p @ 24Hz or 3840 x 2160p (HDMI) @ 30Hz
Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP-stöd	Ja
Kompatibla nätverk	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja
Stöd för full-duplex	Ja

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	USB Type-C (24-stifts) USB 3.0 (5Gbps) HDMI (19-stifts) RJ-45 USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps) USB Type-C (24-stifts) USB 3.0 (5Gbps)
----------------	---

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11 <br / > macOS 10.9 to 10.15, 11.3 and up <br / > Chrome OS™
-------------------	--

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	En bärbar värddator med en ledig USB-C-port (för att garantera full adapterfunktionalitet måste den värdens USB-C-port ha stöd för USB Power Delivery 2.0 och DP alt-läge) Valfri: USB-C-strömadapter (till exempel din bärbara dators USB-C-baserade strömadapter)
Obs.	Inte alla USB-C-portar har stöd för USB

Type-C-standardens alla funktioner. Se till att din USB-C-värdport stöder USB Power Delivery 2.0 och DP alt-läge.

Adaptorn kan ansluta till en bärbar värddators USB-C-port som inte stöder USB Power Delivery 2.0. Men om en strömadapter är ansluten till multifunktionsadaptorn i denna konfiguration kommer den inte att föra över ström till din bärbara värddator.

En 4K-kapabel skärm krävs för att få 3840x2160p-upplösning (4K är även känt som 4Kx2K).

USB 3.0 är även känt som USB 3.1 Gen 1; denna anslutningsstandard ger hastigheter på upp till 5 Gbps.

Din bärbara dator kanske har specifika laddningskrav. Till exempel om din bärbara dator kräver exakt 60W ström och en adapter förbrukar en del av dessa 60W kanske din bärbara dator inte känner att den får tillräckligt med ström. Mer information om Power Delivery finns att hämta hos tillverkaren av din maskinvara.

Ström

Power Source	Strömförsörjd via USB
Power Delivery	60W

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Luftfuktighet	0~85 % RH (icke-kondenserande)

Utseende

Färg	Silver & White
Kabinetttyp	Av plast
Kabellängd	9.8 in [25 cm]
Produktlängd	3.8 in [96 mm]
Produktbredd	2.0 in [51 mm]
Produkt höjd	0.6 in [16 mm]



Produktvikt 2.3 oz [64 g]

Förpackning

Package Length 8.4 in [21.3 cm]

Package Width 5.8 in [14.7 cm]

Package Height 1.7 in [42 mm]

Fraktvikt (förpackning) 6.8 oz [193 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet usb-c-multiportadapter

snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

