





## Applicazioni

- Trasformare notebook o tablet in una configurazione desktop completa a casa o in ufficio, grazie alle uscite Ethernet, USB e video
- Collegare senza problemi un display e le periferiche essenziali anche in trasferta
- Semplificate la configurazione delle workstation in ambienti condivisi grazie all'ampia compatibilità con i sistemi operativi e alla facilità di plug-and-play

## Caratteristiche

- **Adattatore Multiporta 7-in-1:** Supera i limiti di connettività dei laptop moderni con una singola connessione USB-C: sblocca video HDMI 4K 60Hz, due porte USB 5Gbps, Ethernet Gigabit, slot SD/microSD e Power Delivery pass-through fino a 100W
- **Cavo Extra Lungo:** Il mini dock USBC con cavo integrato da 30 cm consente una comoda installazione e riduce la trazione dei connettori su dispositivi come Surface Pro, iPad Pro e HP Elite; Ideale per i laptop su supporti o in spazi di lavoro regolabili
- **Ampia Compatibilità:** Funziona perfettamente con i notebook USB-C e Thunderbolt, tra cui Dell, HP, Lenovo, MacBook Pro / Air, Surface, Chromebook e persino iPhone/iPad Pro dotati di USB-C; Compatibile con Windows, macOS, iPadOS, iOS, Android e Chrome OS
- **Strumenti di Gestione:** Strumenti di connettività inclusi per i professionisti IT e i team di supporto help desk IT con MAC Address Pass-Through per la sicurezza della rete, WiFi Auto Switching, monitoraggio eventi USB e utility Windows Layout
- **La Scelta dei Professionisti IT:** Testati nel nostro Innovation Lab per garantire affidabilità e compatibilità multiplatforma; Costruiti per implementazioni su larga scala, aggiornamenti di Windows 11 e il passaggio a PC compatibili con AI

---

Hardware

Norme di garanzia

3 Years

Porta(e) di ricarica rapida	Sì
Display supportati	1
Porte	7
Interfaccia	USB 3.2 Gen 1
Tipo bus	USB-C
Pass-through USB	Sì
ID chipset	VIA Labs - VL102 VIA Labs - VL817 Parade - PS186 Realtek - RTL8153 Genysis Logic - GL3224

---

#### Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	5Gbps
Risoluzioni digitali massime	4K 60Hz
Tipo e velocità	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
Tipo memoria multimediale	SD/MMC (scheda Secure Digital/multimediale) microSD (Micro Secure Digital)

---

#### Connettore/i

Porte esterne	1 - HDMI 1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps) 1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, carica rapida) 1 - Slot SD/MMC 1 - microSD
---------------	---

		1 - Solo USB Power Delivery USB Tipo-C (24 pin)
		1 - RJ-45
Connettori host		1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5 Gbps)
<b>Software</b>		
Compatibilità con sistemi operativi		macOS High Sierra (10.13), macOS Mojave (10.14), macOS Catalina (10.15), macOS Big Sur (11.0)  macOS Monterey (12.0)  macOS Ventura (13.0), macOS Sonoma (14.0)  Windows 8, Windows 10, Windows 10 ARM, Windows 11, Windows 11 ARM, Chrome OS, iPadOS, Android,
<b>Note/requisiti speciali</b>		
Requisiti di sistema e cavi		Laptop host con una porta USB-C disponibile (per assicurare la piena funzionalità, la porta USB-C del laptop deve supportare DP Alt Mode).
<b>Alimentazione</b>		
Fonte di Alimentazione		Alimentato via bus e Adattatore di Alimentazione Host USB-C
Power Delivery		100W
Tensione di uscita		5 DC
Consumo energetico		12W
<b>Ambientale</b>		
Temperatura d'esercizio		0 to +70
Temperatura di conservazione		-10 to +55
Umidità		Da 5% a 90% RH (senza condensa)
<b>Caratteristiche fisiche</b>		
Colore		Nero & Grigio Siderale
Lunghezza del cavo		13.2 in [33.6 cm]

Lunghezza prodotto	18.6 in [47.2 cm]
Larghezza prodotto	1.3 in [3.4 cm]
Altezza prodotto	0.6 in [1.4 cm]
Peso prodotto	2.7 oz [76 g]

---

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	6.0 in [15.2 cm]
Larghezza del Pacco	8.5 in [21.6 cm]
Altezza del Pacco	1.3 in [3.4 cm]
Peso spedizione (confezione)	5.2 oz [146.0 g]

---

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Adattatore Multiporta USB-C
	1 - Documentazione del Prodotto

---

Informazioni sulla garanzia

Warranty	3 Anni
----------	--------

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.