



Toepassingen

- Bouw uw laptop of tablet om tot een complete bureauopstelling thuis of op kantoor met Ethernet, USB en video output.
- Sluit onderweg eenvoudig een beeldscherm en essentiële randapparatuur aan.
- Vereenvoudig de instelling van uw werkplek in gedeelde omgevingen dankzij brede OS compatibiliteit en plug-and-play gemak.

Eigenschappen

- **7-in-1 Multiport Adapter:** Overwin de poortbeperkingen van moderne laptops door 4K 60Hz HDMI video, twee USB 5Gbps poorten, Gigabit Ethernet, SD/microSD en 100W Power Delivery Pass-Through toe te voegen via één enkele USB-C aansluiting
- **Extra Lange Kabel:** USB-C mini-dock met een ingebouwde 30cm kabel voor extra bereik en minder connectorbelasting op 2-in-1 apparaten zoals Surface Pro, iPad Pro en HP Elite; Ideaal voor laptops op riserstands of in verstelbare werkplekken
- **Brede Compatibiliteit:** Werkt naadloos met USB-C en Thunderbolt laptops, waaronder Dell, HP, Lenovo, MacBook Pro/Air, Surface, Chromebook en zelfs USB-C compatibele iPhone/iPad Pro; Compatibel met Windows, macOS, iPadOS, iOS, Android en Chrome OS
- **Enterprise Management:** Inclusief connectivity tools voor IT-pros en IT helpdeskteams met MAC Address Pass-Through voor netwerkbeveiliging, WiFi Auto Switching voor betere netwerkprestaties, USB Event Monitoring en Windows Layout utility
- **De Keuze van de IT-Pro:** Onze adapters worden grondig getest in ons Innovation Lab en garanderen betrouwbaarheid en cross-platform compatibiliteit; Ontworpen voor grootschalige implementaties, Windows 11 upgrades en overstap naar AI-compatibele PC's

Hardware

Garantiebeleid

3 Years

Snellaadpoort(en)	Ja
Ondersteunde schermen	1
Poorten	7
Interface	USB 3.2 Gen 1
Bus type	USB-C
USB pass-through	Ja
Chipsetcode	VIA Labs - VL102
	VIA Labs - VL817
	Parade - PS186
	Realtek - RTL8153
	Genysis Logic - GL3224

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	5Gbps
Maximale digitale resoluties	4K 60Hz
Type en snelheid	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
Type opslagmedium	SD/MMC (Secure Digital/multimediakaart)
	microSD (Micro Secure Digital)

Connector(en)

Externe poorten	1 - HDMI
	1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
	1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Fast-Charge)
	1 - SD-/MMC-sleuf
	1 - microSD

		1 - USB Type-C (24 pin) Enkel USB Power Delivery
		1 - RJ-45
Hostaansluitingen		1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5Gbps)
Software		
	Besturingssystemen	macOS High Sierra (10.13), macOS Mojave (10.14), macOS Catalina (10.15), macOS Big Sur (11.0)
		macOS Monterey (12.0)
		macOS Ventura (13.0)
		macOS Sonoma (14.0)
		macOS Tahoe (26.1)
		Windows 8, Windows 10, Windows 11, Windows 11 ARM, Chrome OS, iPadOS, Android,
Speciale opmerkingen / vereisten		
	Systeem- en kabelvereisten	Host laptop met een beschikbare USB-C poort (om volledige functionaliteit te garanderen, moet de USB-C poort van uw laptop DP Alt Mode ondersteunen).
Voeding		
	Voedingsbron	Bus Powered and Host USB-C Power Adapter
	Power Delivery	100W
	Uitgangsspanning	5 DC
	Vermogensopname	12W
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0 to +70
	Opslagtemperatuur	-10 to +55
	Vochtigheid	5% tot 90 % RV (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart & space grijs
	Kabellengte	13.2 in [33.6 cm]

Lengte product	18.6 in [47.2 cm]
Breedte product	1.3 in [3.4 cm]
Hoogte product	0.6 in [1.4 cm]
Gewicht product	2.7 oz [76 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	6.0 in [15.2 cm]
Breedte Verpakking	8.5 in [21.6 cm]
Hoogte Verpakking	1.3 in [3.4 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	5.2 oz [146.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - USB-C Multiport Adapter
	1 - Product Documentatie

Garantiebepalingen

Warranty	3 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.