

USB C Multiport Adapter - USB-C naar 4K HDMI, 100W Power Delivery Pass-through, SD/MicroSD Slot, 3-Port USB 3.0 Hub - USB Type-C Mini Dock - Lange (30cm) Kabel

Productcode: DKT30CHSDPD



Deze USB-C multiport adapter met HDMI® verandert uw MacBook Pro, Dell XPS of andere USB-C™ laptop in een werkstation, overal waar u heen gaat. De USB Type-C multiport adapter biedt 4K HDMI videoweergave, twee USB 3.2 Gen 2 Type-A (10 Gbps) poorten en een USB Type-C™ poort (voeding/data), allemaal via één verbinding aangesloten op de USB-C of Thunderbolt 3™ poort van uw laptop. Bovendien biedt de adapter geavanceerd opladen via USB Power Delivery 3.0 en een extra lange vaste 30 cm hostkabel voor een groter bereik en dus meer flexibiliteit tijdens de installatie.

Met dit mini docking station kunt u uw laptop aansluiten op een 4K 30Hz HDMI scherm (3840 x 2160p) of een ultrawide monitor voor een optimale werkomgeving.

De USB-C naar USB 3.2 Gen 1 hub biedt u twee USB-A poorten en een USB-C poort (gedeelde voeding/data) waarop u uw nieuwste en oudere USB apparaten kunt aansluiten.

De multiport adapter biedt directe toegang tot uw digitale media content op uw SD, SDHC™ en SDXC™ geheugenkaarten of microSD (uSD) kaarten.

Met ondersteuning voor USB PD 3.0 (tot 100W), kunt u met de USB Type-C multiport adapter uw laptop voeden en opladen en uw randapparaten voeden, wanneer u aangesloten bent op een USB-C voedingsadapter. PD 3.0 beschikt over Fast Role Swap om USB-dataverstoring te voorkomen bij omschakeling van voedingsbronnen (USB-C voedingsadapter naar busvoeding).

NB: Voor volledige functionaliteit van de adapter moet de USB-C poort van uw laptop USB Power Delivery ondersteunen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



## Toepassingen

## Eigenschappen

- **6-IN-1 MULTIPORT ADAPTER:** USB-C multiport adapter met HDMI 4K 30Hz videoweergave, 2x USB-A (USB 3.1 Gen 1 5 Gbps & BC 1.2 opladen), 1x USB-C (data + 100 W Power Delivery 3.0), MicroSD & SD kaartlezer; geschikt voor ultrawide schermen tot 3440x1440 bij 60Hz
- **EXTRA LANGE KABEL:** USB C mini dock met 30 cm vaste kabel biedt extra reikwijdte om de poort-/connectorbelasting te verminderen bij 2-in-1 apparaten zoals Surface Pro 7, iPad Pro, HP Elite x2 en laptops op verhoogde standaarden
- **BETROUWBARE PRESTATIE:** Gevoed via de USB bus of externe USB-C voedingsadapter; 100W Power Delivery 3.0 passthrough met 12 W gereserveerd voor adapter ter voorkoming van videoflikkering, uitval van apparaten en te hoog stroomverbruik zoals dat bij andere hubs het geval is; tot 88 W voor het opladen van laptops
- **BREDE COMPATIBILITEIT:** Volledig compatibel met USB-C laptops, ultrabooks en Chromebooks, plus Thunderbolt 3 laptops van HP, Dell, Lenovo, MacBooks (Intel processor en M1 chip), en Surface; geschikt voor Windows, macOS, iPadOS, Android en Chrome OS
- **DRAAGBAAR EN COMPACT:** Draagbare USB Type-C multiport adapter kan gemakkelijk worden meegenomen in een laptoptas voor comfortabel gebruik onderweg van kantoor naar thuishkantoor, gedeelde kantoren en op zakenreizen

---

### Hardware

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Garantiebeleid    | 3 Years |
| 4K ondersteuning  | Ja      |
| Snellaadpoort(en) | Ja      |
| Ondersteunde      | 1       |

schermen

Poorten 6

Interface USB 3.2 Gen 1

Bus type USB-C

USB pass-through Ja

Chipsetcode Fresco Logic - FL7102

Parade - PS176

Fresco Logic - FL5001

ALCORMICR - AU84612

---

#### Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid 5 Gbps

Maximale digitale resoluties 4K 30Hz

Type en snelheid USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s

Type opslagmedium SD/MMC (Secure Digital/multimediakaart)  
microSD (Micro Secure Digital)

---

#### Connector(en)

Externe poorten 1 - HDMI  
1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5Gbps)  
1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)  
1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Fast-Charge)  
1 - SD-/MMC-sleuf  
1 - microSD  
Hostaansluitingen 1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5Gbps)

---

#### Software

|                                  |                                                                                               |                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Besturingssystemen               | macOS High Sierra (10.13), macOS Mojave (10.14), macOS Catalina (10.15), macOS Big Sur (11.0) |                                                                                                                                                       |
|                                  | macOS Monterey (12.0)                                                                         |                                                                                                                                                       |
|                                  | macOS Ventura (13.0)                                                                          |                                                                                                                                                       |
|                                  | macOS Sonoma (14.0)                                                                           |                                                                                                                                                       |
|                                  | macOS Tahoe (26.1)                                                                            |                                                                                                                                                       |
|                                  | Windows 8, Windows 10, Windows 11, Windows 11 ARM, Chrome OS, iPadOS, Android,                |                                                                                                                                                       |
| <hr/>                            |                                                                                               |                                                                                                                                                       |
| Speciale opmerkingen / vereisten | Systeem- en kabelvereisten                                                                    | Host laptop met een beschikbare USB-C poort (om volledige functionaliteit te garanderen, moet de USB-C poort van uw laptop DP Alt Mode ondersteunen). |
| <hr/>                            |                                                                                               |                                                                                                                                                       |
| Voeding                          | Voedingsbron                                                                                  | Bus Powered and Host USB-C Power Adapter                                                                                                              |
|                                  | Power Delivery                                                                                | 100W                                                                                                                                                  |
|                                  | Uitgangsspanning                                                                              | 5 DC                                                                                                                                                  |
|                                  | Vermogensopname                                                                               | 12W                                                                                                                                                   |
| <hr/>                            |                                                                                               |                                                                                                                                                       |
| Gebruiksomgeving                 | Bedrijfstemperatuur                                                                           | 0 to +70                                                                                                                                              |
|                                  | Opslagtemperatuur                                                                             | -10 to +55                                                                                                                                            |
|                                  | Vochtigheid                                                                                   | 5% tot 90 % RV (niet-condenserend)                                                                                                                    |
| <hr/>                            |                                                                                               |                                                                                                                                                       |
| Fysieke eigenschappen            | Kleur                                                                                         | Space grijs                                                                                                                                           |
|                                  | Kabellengte                                                                                   | 11.8 in [30 cm]                                                                                                                                       |
|                                  | Lengte product                                                                                | 3.7 in [9.5 cm]                                                                                                                                       |
|                                  | Breedte product                                                                               | 1.8 in [4.5 cm]                                                                                                                                       |
|                                  | Hoogte product                                                                                | 0.5 in [1.2 cm]                                                                                                                                       |

|                          |                          |                                  |
|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|
|                          | Gewicht product          | 2.5 oz [70.0 g]                  |
| <hr/>                    |                          |                                  |
| Verpakkingsinformatie    |                          |                                  |
|                          | Verpakkingsaantal        | 1                                |
|                          | Lengte Verpakking        | 6.8 in [17.2 cm]                 |
|                          | Breedte Verpakking       | 5.6 in [14.3 cm]                 |
|                          | Hoogte Verpakking        | 1.3 in [3.4 cm]                  |
|                          | Verzendgewicht (verpakt) | 4.2 oz [118.0 g]                 |
| <hr/>                    |                          |                                  |
| Wat wordt er meegeleverd |                          |                                  |
|                          | Meegeleverd              | 1 - usb type-c multiport adapter |
|                          |                          | 1 - Product Documentatie         |
| <hr/>                    |                          |                                  |
| Garantiebepalingen       |                          |                                  |
|                          | Warranty                 | 3 Jaar                           |
| <hr/>                    |                          |                                  |

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.