

Adattatore multiporta USB C - Mini dock da viaggio USB-C con HDMI 4K o VGA 1080p - Hub USB 3.0 3x, SD, GbE, audio, pass-through PD da 100 W - Docking station portatile per laptop / tablet

ID prodotto: DKT30CHVAUSP



Questo adattatore multiporta USB-C trasforma un dispositivo MacBook Pro, USB-C™, Chromebook o Android (Samsung Galaxy S8, Note 9 e versioni successive) in una workstation, ovunque si vada. Un adattatore USB Type-C, ideale per i viaggi, dotato di tutte le caratteristiche, dalle indispensabili uscite video HDMI o VGA e porte USB, a un lettore di schede SD e tecnologia PD a 100 W, incluso il pass-through PD. Tutto questo con un singolo cavo host Thunderbolt 3 o USB-C da 30 cm di lunghezza estesa, che offre una maggiore flessibilità per i collegamenti dei computer laptop e tablet più difficili da raggiungere.

Questo adattatore multiporta USB-C è dotato di una porta HDMI e VGA che offre due opzioni di uscita video singola per le presentazioni nelle sale riunioni o la configurazione della workstation, incluso il supporto per un monitor ultra ampio.

Con il supporto per la tecnologia USB Power Delivery 3.0 (fino a 100 W), l'adattatore multiporta USB-C Type-C consente di alimentare e ricaricare il computer laptop e al tempo stesso di alimentare le periferiche, se collegato a un adattatore di alimentazione USB-C. L'hub USB-C è dotato di un pass-through PD che consente di utilizzare il caricabatteria del computer laptop per alimentare l'hub (richiede 15 W) e alimentare o ricaricare il computer laptop contemporaneamente.

L'hub da USB-C a USB 3.0 fornisce una porta USB-C (alimentazione e dati) e due porte USB-A, per collegare sia i dispositivi USB più recenti che quelli di generazione precedente.

Accesso semplificato a contenuti multimediali, audio e rete. L'adattatore multiporta fornisce l'accesso diretto a:

- Schede di memoria SD, SDHC™ e SDXC™ o schede microSD tramite lo slot per schede SD
- Contenuto audio tramite cuffie o microfono attraverso la porta audio a 4 posizioni da 3,5 mm

- Rete Ethernet tramite la porta GbE utilizzando una connessione cablata

"

Sviluppata per migliorare le prestazioni e la sicurezza, Connectivity Tools è l'unica suite software sul mercato che funziona con un'ampia gamma di accessori di connettività IT. La suite software include:

Advanced Windows Layout Utility: Per impostare e salvare layout di finestre personalizzati.


MAC Address Pass-Through Utility: Migliora la sicurezza della rete.

USB Event Monitoring Utility: Consente di tracciare i dispositivi USB collegati.

Wi-Fi Auto Switch Utility: Consente agli utenti di accedere rapidamente a velocità più elevate tramite LAN cablata.

Per ulteriori informazioni e per scaricare l'applicazione Connectivity Tools, visitare il sito:
www.startech.com/connectivity-tools

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente di creare senza problemi una workstation familiare e produttiva ovunque si vada
- I professionisti creativi possono utilizzare il lettore di schede integrato per accedere ai contenuti multimediali

Caratteristiche

- DOCK MULTIFUNZIONE 8-IN-1: l'adattatore multiporta USB-C elimina la necessità di utilizzare più adattatori con HDMI 4K a 30 Hz o VGA 1080p, USB da 5 Gbps (2 USB-A, USB-C), slot SD, Gigabit Ethernet, jack audio per cuffie/microfono

- **POWER DELIVERY 3.0 A 100 W:** consente di utilizzare l'adattatore di alimentazione USB-C del computer laptop per alimentare la dock e fornire fino a 85 W per alimentare e ricaricare il laptop, con 15 W sempre riservati all'hub USB Type-C della dock da viaggio
- **CAVO EXTRA LUNGO:** cavo da 30 cm collegato a questa mini docking station USB-C per estendere la portata e ridurre la tensione su porte/connettori nei dispositivi 2-in-1 come Surface Pro 7, iPad Pro, HP Elite e computer laptop appoggiati su supporti
- **AMPIA COMPATIBILITÀ CON I DISPOSITIVI:** compatibile con laptop, tablet o smartphone USB-C e Thunderbolt 3, questa docking station USB-C portatile funziona con HP, Lenovo, Dell, MacBook, Chromebook e Samsung Galaxy
- **AMPIA COMPATIBILITÀ CON I SISTEMI OPERATIVI:** con la configurazione automatica dei driver, questo adattatore multiporta USB-C multifunzione supporta tutti i principali sistemi operativi, inclusi Windows, macOS, Chrome OS, iPadOS e Android
- **STRUMENTI DI CONNETTIVITÀ:** Inclusa con questo dispositivo l'applicazione che migliora le prestazioni e la sicurezza con MAC Address Changer, USB Event Monitoring, Windows Layout & Wi-Fi Auto Switch utility

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Supporto di 4K	Sì
Porta(e) di ricarica rapida	No
Display supportati	1
Porte	7
Audio	Sì
Tipo bus	USB 3.2 Gen 1
Stile porte	Cavi adattatore
ID chipset	VIA Labs - VL102
	VIA Labs - VL163
	VIA Labs - VL817
	Genesys Logic - GL823K
	ITE Tech - IT6564

Realtek - RTL8153B

Cmedia - HS100-B

Prestazioni

Lunghezza max cavo	11.8 in [30 cm]
Risoluzioni analogiche massime	1920 x 1200 @ 60Hz (VGA)
Risoluzioni digitali massime	3840 x 2160 a 30 Hz, 4096 x 2160 a 24 Hz, 3440 x 1440 a 60 Hz (HDMI)
Specifiche audio	Audio 3,5 mm
Tipo e velocità	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
Reti compatibili	10/100/1000 Mbps
Specifiche generali	Riserva energetica: 15 W
MTBF	372518 ore

Connettore/i

Porte esterne	1 - HDMI
	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
	1 - RJ-45
	2 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
	1 - SD Slot
	1 - Audio 3,5 mm
	1 - USB 3.2 Type-C (Power Delivery + Data, 24 Pin, Gen 1, 5 Gbps)
Connettori host	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5 Gbps)

Software

Compatibilità con sistemi operativi	macOS Sonoma (14.0) macOs Ventura (13.0) macOs Monterey (12.0) macOs Big Sur (11.0) macOS Catalina (10.15), macOS Mojave (10.14), macOS High Sierra
-------------------------------------	--

(10.13), macOS Sierra (10.12), Mac OS X El Capitan (10.11), iOS, Windows 11, Windows 11 ARM, Windows 10, Windows 10 ARM, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Chrome OS, Android

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Non incluso (non necessario per applicazioni standard)
Power Delivery	100W
Laptop Charging via Power Delivery	
Tensione di uscita	5 DC

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0 to 45°C
Temperatura di conservazione	-10 to 82°C
Umidità	5%~90%

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero & Grigio Siderale
Tipo enclosure	Alluminio e plastica
Lunghezza del cavo	11.8 in [30 cm]
Lunghezza prodotto	4.6 in [11.6 cm]
Larghezza prodotto	2.4 in [6.1 cm]
Altezza prodotto	0.6 in [1.6 cm]
Peso prodotto	4.4 oz [125.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	5.7 in [14.6 cm]
Package Width	6.8 in [17.2 cm]

Package Height	1.3 in [3.3 cm]
Peso spedizione (confezione)	6.6 oz [186.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - docking station usb-c
	1 - Guida di avvio rapido

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.