

Adattatore multiporta USB C con HDMI, VGA, Gigabit Ethernet e USB 3.0 - Mini dock hub USB C a HDMI 4K o VGA 1080p display - Docking station da viaggio USB Type-C per laptop USB-C

ID prodotto: DKT30CHVCM



Ideale per i lavoratori sempre in movimento, questo adattatore multiporta USB-C con HDMI e VGA offre un'uscita video flessibile. È come disporre di quattro adattatori in uno, con collegamenti HDMI o VGA, una porta Gigabit Ethernet e una porta USB 3.0, il tutto tramite un singolo collegamento alla porta USB-C del computer laptop. È inoltre dotato di un cavo a scomparsa per una migliore gestione cavi e un più pratico trasporto.

Grazie alla semplice installazione plug-and-play sulla maggior parte dei sistemi operativi, l'adattatore USB-C non richiede driver o software aggiuntivi . È l'accessorio perfetto per MacBook Pro, Dell XPS, Chromebook o altri computer laptop con tecnologia USB-C.

L'adattatore multiporta USB Type-C è l'ideale per i viaggi di lavoro. È possibile estendere il display del computer laptop con il collegamento a un monitor o a un proiettore HDMI 4K (4096 x 2160 o 3840 x 2160p) o VGA (1920 x 1200p) per eseguire presentazioni o configurare una workstation.

La disponibilità di più porte e di un cavo a scomparsa di facile accesso fa di questo adattatore multifunzione USB-C una dock da viaggio ideale per semplificare i collegamenti durante gli spostamenti. Inoltre, l'adattatore USB Type-C è alimentato tramite bus e quindi non è necessario portare con sé un adattatore di alimentazione separato.

La porta USB 3.0 Type-A consente di collegare un'unità flash, un mouse o un'altra periferica a un computer laptop dotato di tecnologia USB-C o Thunderbolt3. L'adattatore USB-C offre la possibilità di aggiungere una connessione di rete cablata tramite la porta GbE, l'ideale in aree prive di Wi-Fi.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Presentazioni in sala riunioni o in classe, con collegamento a un monitor HDMI o VGA
- Accessorio per computer laptop ideale per i lavoratori sempre in movimento
- Pratica dock da viaggio quando si lavora in una stanza d'hotel
- Molto utile per le workstation di piccole dimensioni, condivise e temporanee

Caratteristiche

- DOCK PORTATILE 4-IN-1: adattatore multiporta USB-C con uscita video per display singolo HDMI 1.4 4K a 30 Hz o VGA 1080p, porta USB-A da 5 Gbps e Gigabit Ethernet per laptop, tablet o smartphone USB-C/Thunderbolt 3
- IDEALE PER I VIAGGI: la dock da viaggio mini USB-C è compatta, leggera e portatile, è dotata di cavo a scomparsa collegato che facilita la gestione dei cavi evitando che si attorciglino nelle custodie per laptop, nelle borse o nelle tasche
- AMPIA COMPATIBILITÀ CON I DISPOSITIVI: Compatibile con tablet o smartphone USB-C, questo hub multiporta USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) Type-C funziona con dispositivi HP, Lenovo, Dell, MacBook, Chromebook e Samsung Galaxy
- FACILE DA CONFIGURARE E IMPLEMENTARE: con la configurazione automatica dei driver, questa docking station multiporta USB-C mobile supporta tutti i principali sistemi operativi per garantire la compatibilità: Windows, macOS, Chrome OS e Android
- ASSISTENZA LEADER NEL SETTORE: StarTech.com offre una garanzia di 3 anni e un supporto tecnico gratuito a vita per questo adattatore multiporta USB-C, assicurando la massima tranquillità agli utenti di questa dock da viaggio USB Type-C
- STRUMENTI DI CONNETTIVITÀ: Inclusa con questo dispositivo l'applicazione che migliora le prestazioni e la sicurezza con MAC Address Changer, USB Event Monitoring, Windows Layout & Wi-Fi Auto Switch utility

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Supporto di 4K	Sì
Porta(e) di ricarica rapida	No
Display supportati	1
Tipo bus	USB-C
Standard del settore	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Retrocompatibile con USB 2.0 e 1.1
ID chipset	Genesys Logic - GL3523 Realtek - RTL8153 Eton Technology - EJ899T Parade Technologies - PS176 ITE -IT6516

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Risoluzioni analogiche massime	1920 x 1200p @ 60Hz (VGA)
Risoluzioni digitali massime	4096 x 2160p a 24 Hz o 3840 x 2160p a 30 Hz (HDMI)
Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Supporto UASP	Sì
Reti compatibili	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Sì
Supporto modalità Full Duplex	Sì

Connettore/i

Tipo/i connettori	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5 Gbps)
	1 - HDMI (19 pin)
	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
	1 - RJ-45
	1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11, 11 ARM macOS 10.11 a 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 26.1 Chrome OS™
-------------------------------------	---

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi	Laptop host con una porta USB-C disponibile (per assicurare la piena funzionalità, la porta USB-C del laptop deve supportare DP Alt Mode).
Nota	Non tutte le porte USB-C supportano la piena funzionalità dello standard USB Type-C. È necessario verificare che la porta USB-C del laptop supporti DP Alt Mode. È possibile utilizzare una sola uscita video alla volta (HDMI o VGA). Se sono collegati due display, ha la priorità la porta HDMI.
	Per ottenere una risoluzione 4K x 2K (4K è noto anche come 4K x 2K) è richiesto un display dotato di 4K.
	USB 3.0 è noto anche come USB 3.1 Gen 1; questo standard di connettività offre velocità fino a 5 Gbps.

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Alimentazione USB

Tensione di uscita 5 DC

Ambientale

Temperatura 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

d'esercizio

Temperatura di conservazione -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Umidità 0~90% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza del cavo	3.0 in [75 mm]
Lunghezza prodotto	4.1 in [10.5 cm]
Larghezza prodotto	2.4 in [6.2 cm]
Altezza prodotto	0.6 in [1.6 cm]
Peso prodotto	2.9 oz [82.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	5.7 in [14.4 cm]
Larghezza del Pacco	6.9 in [17.5 cm]
Altezza del Pacco	1.3 in [3.2 cm]
Peso spedizione (confezione)	5.6 oz [160.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Adattatore multiporta
	1 - Manuale di istruzioni

Informazioni sulla garanzia

Warranty	3 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

