

USB-C Multiport Adapter - USB-C to 4K 30Hz HDMI or 1080p VGA - USB Type-C Mini Dock met 100W Power Delivery Passthrough, 3-Port USB Hub 5Gbps, GbE - 30cm Kabel

Productcode: DKT30CHVPD2



Deze USB-C multiport adapter verandert uw MacBook Pro, USB-C™ laptop, Chromebook of Android (Samsung Galaxy S8, Note 9 en hoger) apparaat in een werkstation, overal waar u heen gaat. Een USB Type-C adapter die ideaal is voor reizen en is voorzien van de essentiële HDMI of VGA video-uitgangen, USB poorten en 100 W PD inclusief PD passthrough en Gigabit Ethernet. Allemaal via één extra lange (30 cm) Thunderbolt 3 of USB-C vaste hostkabel, die meer flexibiliteit biedt voor moeilijker te bereiken laptop- en tabletaansluitingen.

Om alle functies van de adapter te kunnen gebruiken, moet de USB-C poort van uw laptop USB Power Delivery en DP Alt Mode ondersteunen.

Deze USB-C multiport adapter heeft zowel een HDMI- als een VGA-poort, zodat u beschikt over twee eenvoudige video-uitgangen voor uw presentaties in vergaderruimtes of uw werkstation configuratie, inclusief ondersteuning van een ultrawide beeldscherm.

Met ondersteuning voor USB PD 3.0 (tot 100W), kunt u met de USB Type-C multiport adapter uw laptop voeden en opladen en uw randapparaten voeden, wanneer u aangesloten bent op een USB-C voedingsadapter. De USB-C hub is voorzien van PD passthrough zodat u de eigen lader van uw laptop kunt gebruiken voor het voeden van de hub (vereist 12 W) en tegelijkertijd uw laptop kunt voeden of opladen.

De USB-C naar USB 3.0 hub biedt u één USB-C poort (voeding en data) en twee USB-A poorten waarop u uw nieuwste en oudere USB apparaten kunt aansluiten; inclusief een Gigabit Ethernet poort voor directe LAN-aansluitingen.

De StarTech.com Connectivity Tools zijn ontwikkeld om de prestaties en veiligheid te verbeteren en zijn het enige softwarepakket op de markt dat werkt met een breed scala aan IT-connectiviteitsaccessoires. De software suite omvat:

Advanced Windows Layout Utility: voor het instellen en opslaan van aangepaste vensterindelingen.

MAC Address Pass-Through Utility: om de beveiliging van uw netwerk te verhogen

USB Event Monitoring Utility: voor het monitoren en loggen van aangesloten USB-apparaten

Wi-Fi Auto Switch Utility: om gebruikers snel toegang te geven tot hogere netwerksnelheden via bekabeld LAN

Voor meer informatie en om de StarTech.com Connectivity Tools te downloaden, kunt u terecht op: www.StarTech.com/Connectivity-Tools

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- **6-IN-1 MULTIPOINT ADAPTER:** USB-C mini dock met HDMI 4K 30Hz of VGA 1080p video-uitgangen, 2x USB-A (USB 3.1 Gen 1 5Gbps) met 1x BC 1.2 opladen, 1x USB-C (100W PD 3.0 of 5 Gbps data), Gigabit Ethernet; geschikt voor HDMI ultrawide monitors/schermen (3440x1440)
- **EXTRA LANGE KABEL:** USB C multiport adapter met 30 cm vaste kabel biedt extra reikwijdte om de poort-/connectorbelasting te verminderen bij 2-in-1 apparaten zoals Surface Pro 7, iPad Pro, HP Elite x2 en laptops op verhoogde standaarden
- **BETROUWBARE PRESTATIE:** Gevoed via de USB bus of externe USB-C voedingsadapter; 100W Power Delivery 3.0 passthrough met 15 W gereserveerd voor adapter ter voorkoming van videoflikkering, uitval van apparaten en te hoog stroomverbruik zoals dat bij andere hubs het geval is; tot 85 W voor het opladen van laptops
- **BREDE COMPATIBILITEIT:** Compatibel met USB-C laptops, Ultrabooks en Chromebooks, plus Thunderbolt 3 laptops van HP, Dell, Lenovo, MacBooks (Intel processor en M1 chip), en Surface; USB-C multiport adapter geschikt voor Windows, macOS, iPadOS, Android en Chrome OS

- **DRAAGBAAR EN COMPACT:** Draagbare, duurzame aluminium USB Type-C multiport adapter kan gemakkelijk worden meegenomen in een laptoptas voor comfortabel gebruik onderweg van kantoor naar thuishkantoor, gedeelde kantoren en op zakenreizen
- **CONNECTIVITY TOOLS:** De meegeleverde applicatie verbetert de prestaties en veiligheid, met MAC-Address Changer, USB Event Monitoring, Windows Layout & Wi-Fi Auto Switch utilities

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
USB-C hostverbinding	Ja
4K ondersteuning	Ja
Snellaadpoort(en)	Ja
Ondersteunde schermen	1
Poorten	6
Interface	USB 3.2 Gen 1
Bus type	USB-C
USB pass-through	Ja
Chipsetcode	AG6320
	FL5001
	FL7102
	RTL8153

Prestaties

Maximale digitale resoluties	3840x2160 (4K 30Hz)
Type en snelheid	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s

Connector(en)

Interne poorten	1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
	1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Fast-Charge)

		1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5Gbps)
		1 - Ethernet Gigabit
		1 - HDMI
		1 - VGA (14 pin, High Density D-Sub)
Hostaansluitingen		1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5Gbps)
Software	Besturingssystemen	Windows® 8.1, 10, 11, 11 ARM macOS 10.10 tot 10.15, 11, 12, 13, 14, 15, 26 Ubuntu 18.04, 20.04, Chrome OS™, Android 9.0, iPadOS
Speciale opmerkingen / vereisten	Systeem- en kabelvereisten	Host laptop met een beschikbare USB-C poort (om volledige functionaliteit te garanderen, moet de USB-C poort van uw laptop DP Alt Mode ondersteunen).
Voeding	Voedingsbron	Bus Powered and Host USB-C Power Adapter
	Power Delivery	100W
	Uitgangsspanning	5 DC
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0 to +45
	Opslagtemperatuur	-10 to +70
	Vochtigheid	10% tot 85% RV
Fysieke eigenschappen	Kleur	Black & Gray
	Kabellengte	11.8 in [30 cm]
	Lengte product	2.0 in [5.2 cm]

Breedte product	3.7 in [9.5 cm]
Hoogte product	0.6 in [1.4 cm]
Gewicht product	3.9 oz [110.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	5.6 in [14.3 cm]
Breedte Verpakking	6.8 in [17.3 cm]
Hoogte Verpakking	1.3 in [3.3 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	5.2 oz [146.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - USB-C Multiport Adapter
	1 - Quick-Start Handleiding

Garantiebepalingen

Warranty	3 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.