

USB-C Multiport Adapter - USB Type-C 8-in-1 Mini Dock met HDMI 4K of VGA 1080p - 100W Power Delivery Passthrough, 3-Port USB 3.0 Hub, GbE, SD & MicroSD - Laptop Travel Dock

Productcode: DKT30CHVSCPD



Verander uw met USB-C™ uitgeruste laptop in een mobiel werkstation. Met deze slanke, compacte USB-C multiport adapter kunt u uw MacBook Pro of Windows laptop eenvoudig op een HDMI- of VGA-scherm aansluiten. Handel uw dagelijkse taken snel af, dankzij drie USB 3.0 (Type-A) poorten met ondersteuning van Fast-Charge, SD™ en microSD™ kaartsleuven en een gigabit Ethernet poort.

De universele USB Type-C™ multiport adapter (compatibel met Thunderbolt 3 poorten) biedt een hogere productiviteit in vergaderruimtes of klaslokalen. Sluit uw laptop aan op één extern scherm:

- 4K HDMI (3840 x 2160p bij 30 Hz) of VGA (1920 x 1200 bij 60 Hz)

Met ondersteuning van USB Power Delivery 3.0 (tot 85 W) kunt u met de USB-C multiport adapter uw laptop voeden en opladen, en tegelijk uw randapparaten voeden. PD 3.0 omvat Fast Role Swap om USB-dataverstoring te voorkomen bij omschakeling van voedingsbronnen (busvoeding en USB-C voedingsadapter).

Sluit uw USB apparaten aan met behulp van de drie USB 3.0 (Type-A) poorten. Elke USB poort heeft een sneloplaad- en synchronisatiepoort zodat uw tablet en smartphone altijd opgeladen en gebruiksklaar zijn. Elke poort biedt 7,5 W laadvermogen, met een totaal gecombineerd vermogen van 10 W wanneer alle drie poorten in gebruik zijn.

Krijg tegelijkertijd toegang tot de SD en microSD sleuven en verplaats data eenvoudig van de ene kaart naar de andere.

Voor mobiel gebruik wordt de USB-C adapter via de bus gevoed en is lichtgewicht, inclusief een omwikkelbare USB-C kabel.

De DKT30CHVSCPD wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische

ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Maak een mobiel werkstation, aangesloten op een HDMI- of VGA-schermb
- Geef presentaties met een aansluiting op een HDMI scherm in een vergaderruimte of klaslokaal
- Maak verbinding met gigabit internet waar Wi-Fi® niet beschikbaar is
- Ideaal voor werken met SD en microSD flashdrives bij camera's en smartphones
- Compact formaat met essentiële poorten voor kleinere of tijdelijke werkplekken

Eigenschappen

- **8-IN-1 USB-C MINI DOCK:** Elimineert de noodzaak om meerdere adapters mee te nemen met 4K 30Hz HDMI or 1080p VGA video, 3x 5 Gbps USB-A, SD-slot, microSD-slot en 1x Gigabit Ethernet
- **FLEXIBELE POWER:** Deze travel dock is USB Powered en ondersteunt tot 100W Power Delivery 3.0 Passthrough | 15W voor de dock en 85W voor het opladen en voeden van de laptop met uw USB-C voedingsadapter
- **GELIJKTIJDIGE TOEGANG TOT SD & MICRO SD:** USB-C multiport adapter biedt zowel een SD/SDHC/SDXC- als een MicroSD-kaartlezer voor extra dataopslag of back-up en met gelijktijdige toegang tot beide
- **SNELLADER POORTEN:** Compact docking station met 3x USB 3.0 Type-A poorten ondersteunt BC 1.2 1,5 A voor het snel opladen van tablets of smartphones (met laptop en USB-C voedingsadapter aangesloten)
- **BREDE COMPATIBILITEIT:** Deze all-in-1 adapter dongle is geschikt voor HP, Dell, Lenovo, MacBook, iPad Pro, Surface, Chromebooks & Samsung Galaxy apparaten met Windows, macOS, ChromeOS, iPadOS & Android

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
4K ondersteuning	Ja
Ondersteunde schermen	1

Snellaadpoort(en)	Ja
Bus type	USB-C
Industriestandaarden	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1
Chipsetcode	VIA/VLI - VL102 VIA/VLI - VL817 Parade - PS8338B Parade - PS176 Analogix - ANX9833 ALCOR MICRO - AU84612 Realtek - RTL8153

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps (USB 3.0) <br / > 2 Gbps (Ethernet; full-duplex)
Maximale analoge resoluties	1920 x 1200p @ 60Hz (VGA)
Maximale digitale resoluties	3840 x 2160p (HDMI) bij 30 Hz<br / > Lagere resoluties worden ook ondersteund. Als bijvoorbeeld de maximale resolutie 3840 x 2160p (4K) is, worden ook 2560 x 1600p en 2560 x 1440p ondersteund<br / >
Audiospecificaties	De HDMI-poort ondersteunt audioweergave
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning	Ja
Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja
Full duplex ondersteuning	Ja
Algemene specificaties	Met ondersteuning van USB Power Delivery 3.0 kunt u met de multiport adapter uw laptop voeden en opladen, en tegelijk uw randapparaten voeden, met 85 W

laadvermogen, bij gebruik van een 100 W voedingsadapter. Het laadvermogen zal minder zijn bij een voedingsadapter met lager wattage.

Ondersteunt Fast Role Swap van PD 3.0, zodat de aangesloten apparaten niet worden losgekoppeld wanneer u uw voedingsadapter loskoppelt van de multiport adapter.

Elke USB 3.0 poort biedt 7,5 W laadvermogen, met een totaal gecombineerd vermogen van 10 W wanneer alle 3 poorten in gebruik zijn. Het beschikbare laadvermogen hangt af van het aantal aangesloten apparaten en de door elk apparaat opgenomen stroom.

Alle drie USB 3.0 (Type A) poorten zijn ook sneloplade- en synchronisatiepoorten voor het opladen van uw tablet of smartphone. Er kan slechts één snelopladepoort tegelijkertijd worden gebruikt.

Connector(en)

Type connector(en)	HDMI (19-polig)
	VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
	USB 3.0 A (snelladen; 9-polig)
	RJ-45
	SD-/MMC-sleuf
	MicroSD
	USB-C (24-polig) alleen USB Power Delivery
	USB Type-C (24-polig) USB 3.0

Software

Besturingssystemen	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Mac OS® 10.11 tot 10.15<br / > Chrome OS™
--------------------	---

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten	Een host laptop met een beschikbare USB-C poort (om volledige functionaliteit te garanderen, moet de USB-C hostpoort USB Power Delivery specificatie 3.0 en DP Alt Mode ondersteunen).
----------------------------	--

USB-C voedingsadapter (bijvoorbeeld de op USB-C



gebaseerde voedingsadapter van uw laptop)

Notitie

Niet alle USB-C poorten ondersteunen de volledige functionaliteit van de USB Type-C standaard. Zorg dat de USB-C poort van uw hostcomputer USB Power Delivery specificatie 3.0 en DP Alt Mode ondersteunt.

De adapter kan worden aangesloten op de USB-C poort van een host laptop die niet USB Power Delivery 3.0 ondersteunt. Als de USB-C poort van uw laptop echter USB Power Delivery 2.0 ondersteunt, zal deze nog steeds PD pass-through ondersteunen, maar niet Fast Role Swap. Als de USB-C poort van uw laptop geen Power Delivery ondersteunt, ondersteunt deze ook geen PD pass-through.

Een voor 4K geschikt scherm is vereist voor een resolutie van 3840 x 2160p (4K is ook bekend als 4K x 2K)

USB 3.0 staat ook bekend als USB 3.1 Gen 1; deze connectiviteitsstandaard biedt snelheden tot 5 Gbps.

Uw laptop kan specifieke oplaadeisen hebben. De USB-C adapter ondersteunt USB Power Delivery 3.0 voor een laadvermogen tot 85 W, bij gebruik van een 100 W voedingsadapter. Het laadvermogen zal minder zijn bij een voedingsadapter met lager wattage.

Voeding

Inclusief
voedingsadapter

Gevoed via USB

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur

0°C to 45°C (32°F to 113°F)

Opslagtemperatuur

-10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Vochtigheid

10% - 85% rel. luchtvochtigheid

Fysieke
eigenschappen

Kleur

Zwart

Type behuizing

Kunststof

Kabellengte

4.6 in [11.8 cm]

Lengte product

4.8 in [12.2 cm]



Breedte product	2.8 in [70.0 mm]
Hoogte product	0.6 in [14.0 mm]
Gewicht product	4.6 oz [129.0 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	5.6 in [14.2 cm]
Package Width	6.7 in [17.0 cm]
Package Height	1.2 in [30.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	4.8 oz [137.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	multiport adapter handleiding
-------------	----------------------------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

