

USB-C multiportadapter - USB-C-resedocka med 4K HDMI eller 1080p VGA - Gigabit Ethernet, 5 Gbps USB-A 3.0 - USB-C Digital AV-adapter - Bärbara datorer med USB Type-C/Thunderbolt 3 - Vit

Produkt ID: DKT30CHVW



Ge din USB-C™-kapabla bärbara dator flera anslutningar. Med denna USB-C-multiportadapter kan du göra om din bärbara dator till en kraftfull arbetsstation, i stort sett var du än är, och slippa bära på och ansluta olika portadapterar. Med denna 4-i-1-adapter kan du lägga till 4K Ultra HD HDMI® eller VGA-video ut, en USB 3.0 Type-A-port och en Gigabit Ethernet-port genom din bärbara dators USB-C-port.

Den är det perfekta resetillbehöret för din MacBook Pro, ChromeBook™, Dell XPS eller annan USB Type-C™-utrustad bärbar dator och ger dig de vanligaste videoutgångarna plus andra viktiga portalternativ. Den har en slimmad design i vitt och silver som passar bra jämte din bärbara dator och är även Thunderbolt™ 3-kompatibel.

Multiportadaptern ger din portbegränsade bärbara dator fler anslutningar och ger dig möjligheten att ansluta till flera enheter samtidigt. Vid användning med din bärbara dators skärm gör denna mångsidiga USB-C-multiportadapter det enkelt att skapa en kraftfull arbetsstation.

USB-C-multiportadaptern ger HDMI- (med audio) och VGA-portar så att du enkelt kan ansluta en 4K HDMI- eller en SD VGA-skärm. Anslut en högupplöst skärm för att ge engagerande presentationer i styrelserum, klassrum och konferensrum. Använd en TV med HDMI-port på hotellrummet som en extern skärm. VGA video-utgången innebär att du enkelt kan ansluta till äldre VGA-projektionssystem eller -skärmar när du behöver det.

Gigabit Ethernet-porten garanterar tillförlitlig trådad nätverksåtkomst, idealiskt för områden med begränsat Wi-Fi.

Denna kompakta multiportadapter är USB-driven så du behöver inte ta med dig en separat strömadapter. Den har både HDMI- och VGA-utgång för flexibiliteten att anpassa dig till nyare och äldre uppsättningar i styrelserum. Adaptern har även en inbyggd USB-C-kabel och ger dig

nätverksanslutning och en USB Type-A-anslutning för optimal mångsidighet när du reser.

DKT30CHVW täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Nota:

Din USB-C-utrustade bärbara värddator måste ha stöd för video (DP alt-läge) för att fungera med denna adapter. Adaptern har inte stöd för USB Power Delivery.

- För MacBook-värdsystem som använder MacOS 10.12 krävs version 10.12.6 eller senare för att stödja den här produkten.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Den bärbara adaptern, i silver och vitt, är det perfekta tillbehöret för din MacBook Pro, Chromebook eller annan bärbar USB-C-dator, och lägger till 4K-video, VGA, GbE och en USB 3.0 Type-A-port
- Anslut din bärbara dator till en projektor och njut av multimedia-innehåll i hemmet eller visa engagerande presentationer i styrelserum och klassrum
- Använd en TV med HDMI-port på hotellrummet som en extern skärm
- Integrera den kompakta adaptern vid små arbetsytor på kontor och hemmakontor

Funktioner

- **PORTABEL 4-I-1-DOCKA:** Denna USB C-multiportadapter till 4K 30 Hz HDMI- eller 1080p VGA-videobildskärm för en enda monitor, USB-A-port (USB 3.1 Gen 1 5 Gbit/s) och GbE för bärbara datorer, surfplattor, smartphones med USB-C
- **BRED ENHETSKOMPATIBILITET:** Denna USB C-resedocka är kompatibel med USB-C- och Thunderbolt 3-enheter (TB3) som HP Specter och EliteBook, Dell XPS, Lenovo Yoga, MacBook Pro och MacBook Air och Chromebooks
- **BRED KOMPATIBILITET MED OPERATIVSYSTEM:** USB Type-C digital AV-multiportadapter är helt kompatibel med stora operativsystem som Windows, macOS och Chrome OS
- **KOMPAKT OCH LÄTT DESIGN:** Denna USB-bussdrivna bärbara minidockningsstation för bärbara datorer är utformad för att enkelt passa in i en bärbar väska eller ficka för under resa och arbete hemifrån
- **SNYGGT HÖLJE:** Den universella USB-C-adapterhubben har ett helt vitt hölje och ansluten kabel som passar bra med MacBooks, Chromebooks och andra bärbara och ultrabooks med samma finish

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
4K-stöd	Ja
Snabbladdningsport(ar)	Nej
Skärmstöd	1
Busstyp	USB-C
Industristandarder	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.1
Chipset-ID	Cypress - CYPD2122 Cypress - CYUSB3314 STMicroelectronics - STDP2650 Chrontel - CH7517 ASIX - AX88179

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps (USB 3.0) <br / > 2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Maximal analog upplösning	2048 x 1280p - 30Hz (VGA)
Maximal digital upplösning	3840 x 2160p - 30 Hz (HDMI)
Audio-specifikationer	HDMI-utgång - 7.1 surroundljud
Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP-stöd	Ja
Kompatibla nätverk	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja



Stöd för full-duplex Ja

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	USB Type-C (24-stifts) USB 3.0 (5Gbps)
	HDMI (19-stifts)
	VGA (15-stifts, High Density D-Sub)
	RJ-45
	USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	Windows® 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.10 till 10.15 Chrome OS™
-------------------	--

Särskilda
anmärkningar/
krav

System- och kabelkrav	Bärbar värddator med en ledig USB-C-port (för att garantera full funktionalitet måste den bärbara datorns USB-C-port ha stöd för DP alt-läge).
Obs.	<p>Inte alla USB-C-portar har stöd för USB Type-C-standardens alla funktioner. Kontrollera att din bärbara dators USB-C-port stöder DP alt-läge.</p> <p>Endast en videoutgång kan användas i taget (HDMI eller VGA). Om två skärmar ansluts prioriteras HDMI-porten.</p> <p>En 4K-kapabel skärm krävs för att få 4Kx2K-upplösning (4K är även känt som 4Kx2K).</p> <p>USB 3.0 är även känt som USB 3.1 Gen 1; denna anslutningsstandard ger hastigheter på upp till 5 Gbps.</p> <p>För MacBook-värdsystem som använder MacOS 10.12 krävs version 10.12.6 eller senare för att stödja den här produkten.</p>

Ström

Power Source	Strömförsörjd via USB
--------------	-----------------------

Miljö

Drifttemperatur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
-----------------	----------------------------

Förvaringstemperatur -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)

Luftfuktighet 5~95 % RH (icke-kondenserande)

Utseende

Färg	Vit & silver
Kabinettyp	Av plast
Kabellängd	4.1 in [10.5 cm]
Produktlängd	4.5 in [11.4 cm]
Produktbredd	2.1 in [54.0 mm]
Produkt höjd	0.7 in [17.0 mm]
Produktvikt	2.5 oz [72.0 g]

Förpackning

Package Length	7.6 in [19.3 cm]
Package Width	4.9 in [12.4 cm]
Package Height	1.3 in [32.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	5.4 oz [152.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	USB-C-multiportadapter för bärbara datorer
	Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

