

USB C Multiport Adapter voor MacBook Pro/Air - USB Type-C naar 4K HDMI, 100W Power Delivery Pass-through, SD/MicroSD Slot, 2-Port USB 3.0 Hub - Compacte USB-C Mini Dock

Productcode: DKT30CMHSDPD



Deze USB-C multiport adapter met HDMI® verandert uw Macbook Pro, Macbook Air (Intel and M1, M2, M3, M4, M5), Google Pixelbook en andere USB-C™ tablets of laptops in een volledige work station. De USB Type-C multiport adapter biedt 4K 30Hz HDMI videoweergave, een USB Type-C™ poort (data/voeding), een USB 5Gbps poort, een SD en MicroSD kaartlezer, allemaal via één aansluiting op de USB-C of Thunderbolt poort van uw laptop.

De adapter biedt geavanceerd opladen via USB 100W Power Delivery 3.0 en dankzij de oprolbare USB-C kabel die direct op uw USB-C host wordt aangesloten, hebt u geen extra kabel meer nodig.

Het draagbare docking station ondersteunt één HDMI scherm tot 4K 30Hz (3840 x 2160p) voor een krachtig werkstation. Het kan ook worden aangesloten op een ultrawide scherm.

De USB-C naar USB 5Gbps hub beschikt over een USB-C en een USB-A poort (BC 1.2 laadpoort) waarop u uw nieuwste en oudere USB apparaten kunt aansluiten.

Krijg eenvoudig toegang tot uw multimedia content. De multiport adapter biedt direct toegang tot uw SD, SDHC™ en SDXC™ geheugenkaarten of microSD kaarten.

Met ondersteuning voor USB Power Delivery 3.0 (tot 100W), kunt u met de USB Type-C multiport adapter uw laptop voeden en opladen en uw randapparaten voeden, wanneer u aangesloten bent op een USB-C voedingsadapter. De multiport adapter verbruikt zelf 8W, waardoor 92W overblijft voor opladen.

NB: Voor volledige functionaliteit van de adapter moet de USB-C poort van uw laptop USB Power Delivery ondersteunen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- **5-IN-1 FUNCTIONALITEIT:** USB-C multiport adapter met HDMI 4K 30Hz videoweergave, USB 5Gbps Hub met 1x USB-A (BC 1.2 snel opladen) en 1x USB-C (voeding + data), SD en MicroSD kaartlezerslots en 100W Power Delivery
- **KABELLOZE USB-C HOSTVERBINDING:** Geïntegreerde oprolbare USB-C connector met een schuifschakelaar voor een strakkere kabelloze verbinding met MacBook Pro, Air (Intel, M1 M2 M3 M4 M5)
- **BETROUWBARE PRESTATIE:** Gevoed via de USB bus of externe USB-C voedingsadapter; 100W Power Delivery 3.0 passthrough met 8W gereserveerd voor adapter ter voorkoming van videoflikkering, uitval van apparaten en te grote stroomafname zoals dat bij andere hubs voorkomt; tot 92W voor opladen van laptops
- **DRAAGBAAR EN COMPACT:** Slank docking station kan gemakkelijk worden meegenomen in een laptotas en met USB-C poort handig weggewerkt. Kan ook op de laptop aangesloten blijven voor comfortabel gebruik onderweg of tijdens zakenreizen of thuiswerken
- **BREDE COMPATIBILITEIT:** Omdat drivers eenvoudig automatisch worden geïnstalleerd, ondersteunt deze universele USB Type-C multiport adapter alle belangrijkste besturingssystemen zoals Windows, macOS, iPadOS, Chrome OS; Geschikt voor Thunderbolt en USB-C tablets, Chromebooks en laptops

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
4K ondersteuning	Ja
Snellaadpoort(en)	Ja

Ondersteunde schermen	1
Poorten	4
Interface	USB 3.2 Gen 1
Bus type	USB-C
USB pass-through	Ja
Chipsetcode	VIA Labs - VL102
	VIA Labs - VL817
	Parade - PS176
	NOREL Systems - NS1081C

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps
Maximale digitale resoluties	4K 30Hz
Type en snelheid	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
Type opslagmedium	SD/MMC (Secure Digital/multimediakaart)
	microSD (Micro Secure Digital)

Connector(en)

Externe poorten	1 - HDMI 1.4
	1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Fast-Charge)
	1 - SD-/MMC-sleuf
	1 - microSD
	1 - USB Type-C (Fast-Charge, 24 pin) USB 3.2
Hostaansluitingen	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5Gbps)

Software

Besturingssystemen	macOS High Sierra (10.13), macOS Mojave (10.14), macOS Catalina (10.15), macOS Big Sur (11.0)	
	macOS Monterey (12.0)	
	macOS Ventura (13.0)	
	macOS Sonoma (14.0)	
	macOS Tahoe (26.1)	
	Windows 8, Windows 10, Windows 11, Chrome OS, iPadOS, Android,	
Speciale opmerkingen / vereisten		
	Systeem- en kabelvereisten	Host laptop met een beschikbare USB-C poort (om volledige functionaliteit te garanderen, moet de USB-C poort van uw laptop DP Alt Mode ondersteunen).
Voeding		
	Voedingsbron	Bus Powered and Host USB-C Power Adapter
	Power Delivery	100W
	Uitgangsspanning	5 DC
	Vermogensopname	8W
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0 to +70
	Opslagtemperatuur	-10 to +55
	Vochtigheid	5% tot 90 % RV (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Space grijs
	Lengte product	1.4 in [3.5 cm]
	Breedte product	4.5 in [11.3 cm]
	Hoogte product	0.4 in [1.0 cm]
	Gewicht product	2.8 oz [78.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	6.9 in [17.4 cm]
Breedte Verpakking	5.6 in [14.3 cm]
Hoogte Verpakking	1.3 in [3.2 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.8 oz [108.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - usb type-c multiport adapter
	1 - Product Documentatie

Garantiebepalingen

Warranty	3 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.