

USB-C Multiport Adapter - USB-C 6-in-1 Mini Dock met 4K HDMI, 3x USB 3.0 Hub, SD/SDHC, GbE, 60W PD 3.0 Pass-Through - USB-C Travel Dock voor USB Type-C/Thunderbolt 3 Laptops

Productcode: DKT30CSDHPD3



Deze USB-C multiport adapter met HDMI® verandert uw MacBook Pro, Dell XPS of andere USB-C™ laptop in een multifunctioneel werkstation, waar u ook gaat. De USB Type-C multiport adapter biedt 4K HDMI videoweergave, een USB Type-C™ poort (data/voeding), twee USB 3.0 Type-A poorten, een gigabit Ethernet poort en een SD kaartlezer, allemaal via één adapter aangesloten op de USB-C of Thunderbolt 3™ poort van uw laptop. Bovendien biedt de adapter geavanceerd opladen via USB Power Delivery 3.0.

Het draagbare docking station verbindt uw laptop met een 4K HDMI scherm (4096 x 2160p) en kan zonder probleem worden aangesloten op een ultrabreed scherm.

De USB-C naar USB 3.0 hub biedt u één USB-C poort en twee USB-A poorten waarop u zowel uw nieuwste als oudere USB apparaten kunt aansluiten.

Krijg eenvoudig toegang tot uw multimedia content. De multiport adapter biedt directe toegang tot uw SD, SDHC™ en SDXC™ geheugenkaarten of microSD kaarten (met adapter, apart verkrijgbaar).

Met ondersteuning van USB PD 3.0 (tot 60 W), kunt u met de USB Type-C multiport adapter uw laptop voeden en opladen en uw randapparaten voeden, wanneer u aangesloten bent op een USB-C voedingsadapter. PD 3.0 beschikt over Fast Role Swap om USB-dataverstoring te voorkomen bij omschakeling van voedingsbronnen (USB-C voedingsadapter naar busvoeding).

De Gigabit Ethernet poort garandeert betrouwbare toegang tot vaste netwerken.

De DKT30CSDHPD3 heeft 3 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

NB: Voor volledige functionaliteit van de adapter moet de USB-C poort van uw laptop USB Power

Delivery en DP Alt Mode ondersteunen.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Ideaal voor vergaderingen of het geven van presentaties in vergaderruimtes
- Kopieer foto's, video's of andere bestanden van uw SD-kaarten naar uw USB-C tablet, laptop of ander apparaat
- Gebruik een tv met HDMI-poort in een hotelkamer als een extern beeldscherm.
- Voed de adapter en uw laptop via USB-C, met de voedingsadapter van uw laptop
- Ideaal voor kleine werkplekken in kantoren, thuishkantoren en tijdelijke kantoren

### Eigenschappen

- **USB-C MULTIPORT ADAPTER:** Compact USB-C travel dock met 4K 30Hz HDMI video-output | aluminium space gray ontwerp met dezelfde look & feel als MacBook Air, MacBook Pro, Dell XPS en HP EliteBook laptops
- **6-IN-1 USB-C HUB:** Deze USB C multiport adapter heeft 4K HDMI (UHD), 2x USB-A 3.0 (5 Gbps) en 1x USB-C (data of Power Delivery 3.0 Passthrough) poorten, een SD/SDHC/SDXC kaartlezer en gigabit Ethernet
- **60W PD 3.0 PASSTHROUGH:** Gebruik een USB-C voedingsadapter voor het opladen van de laptop (maximaal 48W) en het voeden van het dock (12 W) | voorkomt uitval van het USB-apparaat wanneer vermogen wordt toegevoegd/verwijderd bij PD 3.0 laptops zoals MacBook Pro
- **BREDE COMPATIBILITEIT:** USB-C mini dock is geschikt voor Thunderbolt 3 (TB3) laptops/ultrabooks, USB-C laptops, ultrabooks, chromebooks, tablets en telefoons van merken zoals MacBook, HP, Dell, Lenovo en Surface
- **BREDE OS COMPATIBILITEIT EN EENVOUDIGE INSTALLATIE:** Deze USB Type-C multiport adapter is uitgerust met automatische installatie van stuurprogramma's en ondersteunt Windows, macOS, Chrome OS en Android; ideaal voor zakenreizen en thuiswerken

---

#### Hardware

Garantiebeleid	3 Years
4K ondersteuning	Ja

Snellaadpoort(en)	Nee
Ondersteunde schermen	1
Bus type	USB-C
Industriestandaarden	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1
Chipsetcode	VIA/VLI - VL102 VIA/VLI - VL817 Genesys Logic - GL823K Parade - PS176 Realtek - RTL8153

---

#### Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps (USB 3.0) <br / > 2 Gbps (Ethernet; full-duplex)
Maximale digitale resoluties	4096 x 2160p bij 24 Hz of 3840 x 2160p (HDMI) bij 30 Hz<br / > Ultrabreed - 3440 x 1440p bij 60 Hz of 2560x1080 bij 60 Hz  Lagere resoluties worden ook ondersteund. Als bijvoorbeeld de maximale resolutie 3840 x 2160p (4K) is, worden ook 2560 x 1600p en 2560 x 1440p ondersteund.
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP ondersteuning	Ja
Type opslagmedium	Beveiligde digitale kaart SDHC (Secure Digital High Capacity) SDXC (Secure Digital eXtended Capacity) microSD (Micro Secure Digital) (adapter required) microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity) (adapter required)

		microSDXC (Micro Secure Digital eXtended Capacity) (adapter required)
	Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
	Auto MDIX	Ja
	Full duplex ondersteuning	Ja
<hr/>		
Connector(en)		
	Type connector(en)	USB Type-C (24-polig) USB 3.0 HDMI (19-polig) RJ-45 USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps) SD Slot USB Type-C (24-polig) USB 3.0
<hr/>		
Software		
	Besturingssystemen	Windows® 7, 8, 8.1, 10 > Mac OS® 10.11 tot 10.15 > Chrome OS™
<hr/>		
Speciale opmerkingen / vereisten		
	Systeem- en kabelvereisten	Een host laptop met een beschikbare USB-C poort (om volledige functionaliteit te garanderen, moet de USB-C hostpoort USB Voedingsspecificatie 2.0 en DP Alt Mode ondersteunen.  Optioneel: USB-C voedingsadapter (bijvoorbeeld de op USB-C gebaseerde voedingsadapter van uw laptop)
	Notitie	Niet alle USB-C poorten ondersteunen de volledige functionaliteit van de USB Type-C standaard. Zorg dat uw host USB-C poort USB Power Delivery 2.0 of hoger en DP Alt Mode ondersteunt.  De adapter kan worden aangesloten op de USB-C poort van een host laptop die USB Power Delivery 2.0 niet ondersteunt. In deze configuratie wordt er echter, als er een voedingsadapter is aangesloten op de multifunctionele



adapter, geen stroom doorgegeven naar uw host laptop.

Een voor 4K geschikt scherm is vereist voor een resolutie van 3840 x 2160p (4K is ook bekend als 4K x 2K)

USB 3.0 staat ook bekend als USB 3.1 Gen 1; deze connectiviteitsstandaard biedt snelheden tot 5 Gbps.

Uw laptop kan specifieke oplaadeisen hebben. Als uw laptop bijvoorbeeld precies 60 W vermogen nodig heeft en een adapter verbruikt een gedeelte van die 60 W, zou uw laptop niet meer kunnen herkennen dat het voldoende wordt gevoed. Raadpleeg de fabrikant van uw hardware voor meer informatie over Power Delivery.

---

#### Voeding

Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
Power Delivery	60W

---

#### Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 85°C (14°F to 185°F)
Vochtigheid	5~90% RV (niet-condenserend)

---

#### Fysieke eigenschappen

Kleur	Space grijs
Type behuizing	Aluminium
Kabellengte	6.0 in [15.2 cm]
Lengte product	10.6 in [27 cm]
Breedte product	1.8 in [45 mm]
Hoogte product	0.6 in [15 mm]
Gewicht product	3.0 oz [85 g]

---

#### Verpakkingsinformatie

Package Length	6.9 in [17.4 cm]
----------------	------------------



Package Width 5.6 in [14.3 cm]

Package Height 1.2 in [30 mm]

Verzendgewicht  
(verpakt) 5.5 oz [157 g]

---

Wat wordt er  
meegeleverd

Meegeleverd      multiport adapter  
  
                              quick-start handleiding

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

