

USB C-multiportadapter - USB-C-resedocka till 4K HDMI, 3x USB 3.0-hubb, SD/SDHC, GbE, 60W PD 3.0 Pass-through - bärbar USB-C-mini dockningsstation USB Type-C/Thunderbolt 3

Produkt ID: DKT30CSDHPD3



Den här USB-C-multiportadaptern med HDMI® förvandlar din MacBook Pro, Dell XPS, eller annan bärbar dator med USB-C™ till en arbetsstation, var du än går. USB Type-C-multiportadaptern ger 4K HDMI-videoutgång, en USB Type-C™-port (data-/strömförsörjning), två USB 3.0 Type-A-portar, en Gigabit Ethernet-port och en SD-kortläsare, allt genom en anslutning till din bärbara dators USB-C- eller Thunderbolt 3™-port. Dessutom ger den avancerad laddning genom USB Power Delivery 3.0.

Den bärbara dockningsstationen ansluter din bärbara dator till en 4K HDMI-skärm (4096 x 2160p) för att förvandla den till en kraftfull arbetsstation. Den kan också ansluta till en Ultrawide-skärm.

USB-C till USB 3.0-hubben ger dig en USB-C-port och två USB-A-portar för att ansluta dina nyaste och dina äldre USB-enheter.

Få enkelt åtkomst till ditt multimediamaterial. Multiportadaptern ger direkt åtkomst till dina SD-, SDHC™- och SDXC™-minneskort eller microSD-kort (med adapter, säljes separat).

Med stöd för USB PD 3.0 (upp till 60 W), ger USB Type-C-multiportadaptern dig möjligheten att strömförse och ladda din bärbara dator, samt strömförse din kringutrustning, när du är ansluten till en USB-C-strömadapter. PD 3.0 ger Fast Role Swap-funktioner för att förhindra USB-dataavbrott när du byter strömkällor (USB-C-strömadapter till buss-strömsättning).

Gigabit Ethernet-porten garanterar tillförlitlig trådbunden nätverksåtkomst.

DKT30CSDHPD3 täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Obs! För att garantera att adapterns alla funktioner fungerar måste din bärbara dators USB-C-port ha stöd för USB Power Delivery och DP alt-läge.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Perfekt för möten eller för att göra presentationer i styrelserummet
- För över foton, videor eller andra filer från dina SD-kort till din USB-C-utrustade bärbara dator, surfplatta eller annan enhet
- Använd en TV med HDMI-port på hotellrummet som en extern skärm.
- Strömförse adaptern och din bärbara dator genom USB-C med hjälp av din bärbara dators strömadapter
- Perfekt för små arbetsplatser på kontor, hemkontor, liksom delade kontor.

Funktioner

- **LATEST MODEL:** An upgrade to DKT30CSDHPD with Power Delivery 3.0 featuring Fast Role Swap to prevent USB device drops when power is added/removed on PD 3.0 laptops. Plus, the USB-C port can be used for PD Pass-through or data.
- **USB-C-MULTIPORTADAPTER:** Bärbar dockningsstation för USB C med 4K 30 Hz HDMI-videoutgång. Aluminiumdesign i Rymdgrå kompletterar bärbara Macbook Air-, MacBook Pro-, Dell XPS-, HP EliteBook-datorer
- **6-I-1 USB-C-HUBB:** Denna USB C-multiportadapter har 4K HDMI (UHD), 2x USB-A 3.0 (5 Gbit/s) och 1x USB-C (data eller strömförsörjningsgenomströmning 3.0), SD/SDHC/SDXC-kortläsare och Gigabit Ethernet
- **60 W PD 3.0-GENOMSTRÖMNING:** Använd en USB-C-strömadapter för att ladda den bärbara datorn (upp till 48 W) och strömsätta dockningsstationen (12 W). Förhindrar att USB-enheter ramlar ut när bärbara PD 3.0-datorer som MacBook Pro ansluts eller bortkopplas från elnätet
- **BRED ENHETSKOMPATIBILITET:** USB-C-minidockan fungerar med bärbara datorer/ultrabooks med Thunderbolt 3 (TB3). Bärbara datorer, ultrabooks, chromebooks, surfplattor och telefoner med USB-C för märken som MacBook, HP, Dell, Lenovo, Surface
- **BRED OS-KOMPATIBILITET OCH ENKEL KONFIGURATION:** Denna USB Type-C-multiportadapter har automatisk drivrutininstallation och stöder Windows, macOS, Chrome OS och Android. Perfekt för affärsresor och arbete hemifrån

Hårdvara

Garantipolicy

3 Years

4K-stöd	Ja
Snabbladdningsport(ar)	Nej
Skärmstöd	1
Busstyp	USB-C
Industristandarder	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.1
Chipset-ID	VIA/VLI - VL102 VIA/VLI - VL817 Genesys Logic - GL823K Parade - PS176 Realtek - RTL8153

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps (USB 3.0) <br / > 2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Maximal digital upplösning	4096 x 2160p @ 24Hz eller 3840 x 2160p (HDMI) @ 30Hz<br / > UltraWide - 3440 x 1440p @ 60Hz eller 2560 x 1080p @ 60Hz Även lägre upplösningar stöds. Till exempel, om max är 3840x2160p (4K) så stöds även 2560x1600p och 2560x1440p.
Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP-stöd	Ja
Minnesmediatyp	Secure Digital-kort SDHC (Secure Digital High Capacity) SDXC (Secure Digital eXtended Capacity) microSD (Micro Secure Digital) (adapter required)

microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity)
(adapter required)

microSDXC (Micro Secure Digital eXtended Capacity)
(adapter required)

Kompatibla nätverk 10/100/1000 Mbps

Auto MDIX Ja

Stöd för full-duplex Ja

Kontakt(er)

Kontakttyp(er) USB Type-C (24-stifts) USB 3.0 (5Gbps)

HDMI (19-stifts)

RJ-45

USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)

SD Slot

USB Type-C (24-stifts) USB 3.0 (5Gbps)

Mjukvara

OS-kompatibilitet Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11 <br / > macOS 10.11 to 10.15, 11.0 <br / > Chrome OS™

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav En bärbar värddator med en ledig USB-C-port (för att garantera full adapterfunktionalitet måste den världens USB-C-port ha stöd för USB Power Delivery 2.0 och DP alt-läge)

Valfri: USB-C-strömadapter (till exempel din bärbara dators USB-C-baserade strömadapter)

Obs. Inte alla USB-C-portar har stöd för USB Type-C-standardens alla funktioner. Kontrollera att din USB-C-port stöder USB-Power Delivery 2.0 eller högre, samt DP alt-läge.

Adaptorn kan ansluta till en bärbar värddators USB-C-port som inte stöder USB Power Delivery 2.0. Men om en strömadapter är ansluten till multifunktionsadaptorn i denna konfiguration kommer

den inte att föra över ström till din bärbara värddator.

En 4K-kapabel skärm krävs för att få 3840x2160p-upplösning (4K är även känt som 4Kx2K).

USB 3.0 är även känt som USB 3.1 Gen 1; denna anslutningsstandard ger hastigheter på upp till 5 Gbps.

Din bärbara dator kanske har specifika laddningskrav. Till exempel om din bärbara dator kräver exakt 60W ström och en adapter förbrukar en del av dessa 60W kanske din bärbara dator inte känner att den får tillräckligt med ström. Mer information om Power Delivery finns att hämta hos tillverkaren av din maskinvara.

Ström

Power Source	Strömförsörjd via USB
Power Delivery	60W

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 85°C (14°F to 185°F)
Luftfuktighet	5~90% RH icke-kondenserande

Utseende

Färg	Rymdgrå
Kabinetttyp	Aluminium
Kabellängd	6.0 in [15.2 cm]
Produktlängd	10.6 in [27 cm]
Produktbredd	1.8 in [45 mm]
Produkt höjd	0.6 in [15 mm]
Produktvikt	3.0 oz [85 g]

Förpackning

Package Length	6.9 in [17.4 cm]
Package Width	5.6 in [14.3 cm]



Package Height 1.2 in [30 mm]

Fraktvikt (förpackning) 5.5 oz [157 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet multiportadapter

snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

